



Φακός Fenix CL20R Επαναφορτιζόμενος με USB

€32.22

[Αγορά](#)

Περιγραφή

Φακός Fenix CL20R Επαναφορτιζόμενος με USB Το επαναφορτιζόμενο φανάρι κάμπινγκ Fenix CL20R εκπέμπει έως και 300 lumens από την ενσωματωμένη μπαταρία 1600 mAh σε ουδέτερο λευκό LED. Το Fenix CL20R έχει έξι λειτουργίες φωτισμού, συμπεριλαμβανομένων 4 επιπέδων λευκού φωτός ενός κόκκινου και ενός κόκκινου που αναβοσβήνει. Οι ενδείξεις φόρτισης και στάθμης μπαταρίας σας βοηθούν να βεβαιωθείτε ότι έχετε την ισχύ που χρειάζεστε. Το κάτω μέρος του Fenix CL20R είναι μαγνητικό και διαθέτει κρεμαστό άγκιστρο ώστε να διευκολύνετε ο φωτισμός σε κάθε περίπτωση. Το Fenix CL20R είναι ανθεκτικό στη βροχή και στη σκόνη ενώ ταυτόχρονα είναι ελαφρύ και ανθεκτικό αποτελεί τον ιδανικό σύντροφο στο κάμπινγκ.

Μέγιστη φωτεινότητα: 300 Lumens

Μέγιστη απόσταση δέσμης: 15 Μέτρα

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας: 200 ώρες

Λειτουργίες Φωτισμού: 4 επίπεδα φωτεινότητας, Κόκκινο, Κόκκινο flash

Τύπος λαμπτήρα: 16 neutral white LEDs plus 2 red LEDs

Μέγεθος: Μήκος 72mm, Πλάτος 41.5mm, Ύψος 50mm

Βάρος: 91 Γραμμάρια

Μπαταρία: Μη αποσπώμενη 1600mAh Li-polymer battery

Στεγανότητα: IP66 **Περιλαμβάνει:** Καλώδιο φόρτισης USB

Εγγύηση: 2 Έτη Ελληνικής Αντιπροσωπείας

ANSI/FSC	Low	Med	High	Turbo	Red
OUTPUT LUMENS	1	40	130	300	1.5
RUNTIME	200h	20h	12h	6h	100h
BEAM DIAMETER	49ft (15m)				
IMPACT RESISTANCE	1.5m				
WATERPROOF/ DUST PROOF	IP66, rain resistant, splash proof and dust proof				
SIZE	Length: 2.8" (72mm) Width: 1.6" (41.5mm) Height: 2.0" (50mm)				
WEIGHT	3.2 oz. (91g)				
INCLUDED	USB charging cable				

Για περισσότερα [Προϊόντα Fenix](#), πατήστε [εδώ](#).

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025