



Φακός Fenix CL28R Επαναφορτιζόμενος με USB

€80.60

[Αγορά](#)

Περιγραφή

Φακός Fenix CL28R Επαναφορτιζόμενος με USB Το φανάρι Fenix CL28R είναι μια εξαιρετική επιλογή για να φωτίσει το κάμπινγκ ή το χώρο εργασίας σας. Η μέγιστη απόδοση λευκού φωτός 2000 lumen σας επιτρέπει να φωτίζετε μια περιοχή 160° έως και 58 μέτρα μακριά. Το πιο μοναδικό χαρακτηριστικό του Fenix CL28R είναι ο έγχρωμος επιλογέας που σας επιτρέπει να αλλάξετε τη θερμοκρασία χρώματος του φωτός από ψυχρό σε ζεστό, ιδανικό για νυχτερινή φωτογραφία και καλύτερη απόδοση χρωμάτων. Επίσης ο Fenix CL28R είναι εφοδιασμένος με κόκκινο LED για εργασίες όπου πρέπει να διατηρήσετε τη νυχτερινή σας όραση. Οι ενσωματωμένες μπαταρίες φορτίζονται μέσω της θύρας USB-C και ο Fenix CL28R μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως power bank για τη φόρτιση άλλων συσκευών. Αυτά τα χαρακτηριστικά μαζί με τη μαγνητική βάση και τη βάση του σε τρίποδο κάνουν αυτό το φανάρι το τέλειο εργαλείο φωτισμού hands-free.

Μέγιστη φωτεινότητα: 2000 Lumens

Μέγιστη απόσταση δέσμης: 58 Μέτρα

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας: 360 ώρες

Λειτουργίες Φωτισμού: 3 επίπεδα φωτεινότητας Κόκκινο, Κόκκινο flash **Τύπος λαμπτήρα:** COB LED with a lifespan of 50,000 hours

Θερμοκρασία Χρώματος: 2700K to 6000K

Μέγεθος: Πλάτος 97mm, Βάθος 41mm, Ύψος 100mm

Βάρος: 376 Γραμμάρια Συμπεριλαμβανομένου της Μπαταρίας

Μπαταρία: 2 *Μη Αποσπώμενες μπαταρίες 5000mAh 21700 li-ion battery


Στεγανότητα: IP66 **Περιλαμβάνει:** Καλώδιο φόρτισης USB Type C, Κρίκο για κλειδιά.

Εγγύηση: 2 Έτη Ελληνικής Αντιπροσωπείας

ANSI/PLATO F1	Low	Medium	High	Red	Red Flash
OUTPUT LUMENS	10	1000	2000	9	9
RUNTIME	360h	10h	9h*	170h	340h
DISTANCE	13ft (4m)	138ft (42m)	190ft (58m)	15ft (4.5m)	-
INTENSITY	3.8cd	440cd	880cd	4.6cd	4.6cd
IMPACT RESISTANCE	1.5m				
WATERPROOF	IP66, dustproof/heavy rain, splashproof				
SIZE	Height: 3.96" (100mm) Width: 3.82" (97mm) Depth: 1.61" (41mm)				
WEIGHT	13.26 oz. (376g) including battery				
INCLUDED	USB Type-C charging cable, key chain				

*The High output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

RUNTIME



<https://www.youtube.com/watch?v=egMcqjiWJm4> Για περισσότερα Προϊόντα Fenix, πατήστε [εδώ](#).

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025