

## Φακός Κεφαλής Fenix HL32R-T Επαναφορτιζόμενος

€56.41

[Αγορά](#)



### Περιγραφή

Φακός Κεφαλής Fenix HL32R-T Επαναφορτιζόμενος Ο επαναφορτιζόμενος Φακός Κεφαλής Fenix HL32R-T φωτίζει εύκολα τη διαδρομή σας. Οι ανεξάρτητοι διακόπτες ελέγχουν τις επτά λειτουργίες του φακού κεφαλής, συμπεριλαμβανομένου ενός προβολέα μεγάλης εμβέλειας με μέγιστο τα 800 lumens. Κατασκευασμένος από κράμα μαγνησίου, ο Φακός Κεφαλής Fenix HL32R-T δεν είναι μόνο ανθεκτικός αλλά εξαιρετικά ελαφρύς. Το SPORT Headband Fit System εξασφαλίζει ασφαλή και άνετη εφαρμογή. Η μπαταρία του Φακού Κεφαλής Fenix HL32R-T φορτίζεται μέσω της θύρας USB Type-C και η ένδειξη στάθμης μπαταρίας σας ενημερώνει για την υπολειπόμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας πριν ξεκινήσετε την περιπέτειά σας. Εμπιστευτείτε τον Φακό Κεφαλής Fenix HL32R-T για μακροχρόνια και άνετη απόδοση.

**Μέγιστη φωτεινότητα:** 800 Lumens

**Μέγιστη απόσταση δέσμης:** 132 Μέτρα

**Μέγιστος χρόνος λειτουργίας:** 150 ώρες

**Λειτουργίες Φωτισμού:** 3 επίπεδα στοχευμένης δέσμης, 3 επίπεδα διάχυτου φωτός, SOS

**Τύπος λαμπτήρα:** Spotlight: Luminus SST20, Floodlight: neutral light LED

**Μέγεθος:** Μήκος 30mm, Πλάτος 66mm, Ύψος 45mm

**Βάρος:** 107 Γραμμάρια συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας

**Μπαταρία:** Αποσπώμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Fenix ARB-LP1900 battery **Συμπεριλαμβάνετε** , λειτουργεί και με 3\*AAA Δεν συμπεριλαμβάνονται


**Στεγανότητα:** IP66 **Περιλαμβάνει:** Καλώδιο φόρτισης USB

**Εγγύηση:** 5 Έτη Ελληνικής Αντιπροσωπείας

ANSI/FSC	Spotlight Mode			Floodlight Mode			
	Low	Med	High	Low	Med	High	SOS
<b>OUTPUT LUMENS</b>	70	200	800	5	70	200	5
<b>RUNTIME</b>	20h	8h	3h*	150h	20h	8h	300h
<b>DISTANCE</b>	125ft (38m)	217ft (66m)	422ft (132m)	16ft (5m)	56ft (17m)	98ft (30m)	16ft (5m)
<b>INTENSITY</b>	365cd	1090cd	4333cd	7cd	75cd	221cd	7cd
<b>IMPACT RESISTANCE</b>	2m						
<b>WATERPROOF/DUSTPROOF</b>	IP66, dustproof/heavy splash, rainproof						
<b>SIZE</b>	Width: 2.60" (66mm) Height: 1.77" (45mm) Depth: 1.18" (30mm)						
<b>WEIGHT</b>	3.77 oz. (107g) including battery						
<b>INCLUDED</b>	Fenix ARB-LP1900 battery, USB Type-C charging cable						

\*The High output is measured in a total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

### RUNTIME



<https://www.youtube.com/watch?v=tr4Wj4GXrGY> [embed]<https://www.youtube.com/watch?v=atVf3M2PnX8/>[embed] Για περισσότερα [Προϊόντα Fenix](#), πατήστε [εδώ](#).

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025