



## Φακός Κεφαλής Fenix HM61R V2.0 Επαναφορτιζόμενος

€72.54

[Αγορά](#)

### Περιγραφή

Φακός Κεφαλής Fenix HM61R V2.0 Επαναφορτιζόμενος Ο Φακός Κεφαλής Fenix HM61R V2.0 έχει αναβαθμιστεί για καλύτερη απόδοση. Ο μεγάλος και κατάλληλος για χρήση με γάντια διακόπτης σας επιτρέπει να εναλλάσσετε γρήγορα πέντε επίπεδα φωτεινότητας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας turbo max 1600. Πατήστε δύο φορές το διακόπτη για να αποκτήσετε πρόσβαση σε τρεις λειτουργίες κόκκινου φωτός ανεξάρτητα. Ο Fenix HM61R V2.0 είναι επίσης ένας εξαιρετικός φακός δεξιάς γωνίας όταν αφαιρείται από το κεφαλόδεσμό του, και διαθέτει μαγνητική βάση και κλιπ ζώνης για συνεχή χρήση hands-free. Τροφοδοτούμενο από την αποσπώμενη μπαταρία 18650 υψηλής χωρητικότητας, μπορεί να εκπέμπει φως έως και 300 ώρες στη λειτουργία Eco. Ο Fenix HM61R V2.0 διαθέτει μαγνητική φόρτιση, η ένδειξη στάθμης μπαταρίας και η στεγανότητά του (IP68) συμπληρώνουν τα χαρακτηριστικά που καθιστούν τον Φακό Κεφαλής Fenix HM61R V2.0 το απόλυτο εργαλείο φωτισμού.

**Μέγιστη φωτεινότητα:** 1600 Lumens

**Μέγιστη απόσταση δέσμης:** 162 Μέτρα

**Μέγιστος χρόνος λειτουργίας:** 300 ώρες

**Λειτουργίες Φωτισμού:** 5 επίπεδα φωτεινότητας, 2 επίπεδα φωτεινότητας Κόκκινο, Κόκκινο flash

**Τύπος λαμπτήρα:** Luminus SST40 white and 2835 red LED

**Μέγεθος:** Μήκος 101mm, Πλάτος 45mm, Ύψος 36mm

**Βάρος:** 152 Γραμμάρια συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας και του κεφαλόδεσμου

**Μπαταρία:** Αποσπώμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Fenix ARB-L18-3400 battery **Συμπεριλαμβάνετε** , λειτουργεί και με 2\*[CR123A](#) Δεν συμπεριλαμβάνονται


**Στεγανότητα:** IP68 **Περιλαμβάνει:** Καλώδιο φόρτισης μαγνητικό, Ανταλλακτική φλάντζα στεγανοποίησης

**Εγγύηση:** 5 Έτη Ελληνικής Αντιπροσωπείας

ANSI/ PLATO FL1	White Light					Red Light		
	Eco	Low	Med	High	Turbo	Low	Med	Flash
OUTPUT LUMENS	5	50	150	600	1600	1	5	5
RUNTIME	300h	35h	12h	3h	2h*	400h	80h	160h
DISTANCE	30ft (9m)	92ft (28m)	154ft (47m)	318ft (97m)	531ft (162m)	-	-	-
INTENSITY	20cd	190cd	557cd	2358cd	6566cd	-	-	-
IMPACT RESISTANCE	2m							
WATERPROOF/ DUSTPROOF	IP68, dustproof/waterproof underwater to 2m							
SIZE	Length: 3.98" (101mm) Width: 1.77" (45mm) Height: 1.42" (36mm)							
WEIGHT	5.36 oz. (152g) including battery and headband							
INCLUDED	Fenix ARB-L18-3400 battery, magnetic charging cable, spare O-ring							

\*The Turbo output is measured in a total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

### RUNTIME



<https://www.youtube.com/watch?v=6G3Dw3uTE1k> Για περισσότερα [Προϊόντα Fenix](#), πατήστε [εδώ](#).