



Φακός Fenix LD30R Επαναφορτιζόμενος με USB

€64.48

[Αγορά](#)

Περιγραφή

Φακός Fenix LD30R Επαναφορτιζόμενος με USB Ο Φακός Fenix LD30R είναι ένας ισχυρός φακός καθημερινής μεταφοράς με μέγιστη απόδοση 1700 lumens. Ενεργοποιήστε τον Φακό Fenix LD30R με τον ουραίο διακόπτη και περάστε σε επτά λειτουργίες φωτισμού χρησιμοποιώντας τον πλευρικό διακόπτη. Η επαναφορτιζόμενη USB Type-C με ένδειξη στάθμης μπαταρίας βοηθά να διατηρείτε τον φακό σας φορτισμένο και έτοιμο. Επιπλέον, το κλιπ διπλής κατεύθυνσης το κάνει ακόμα πιο βολικό στη μεταφορά αλλά και στην χρήση. Ο Φακός Fenix LD30R είναι ανθεκτικός και αδιάβροχος με πιστοποίηση IP68, θα έχετε έναν φακό που δεν θα σας απογοητεύσει.

Μέγιστη φωτεινότητα: 1700 Lumens

Μέγιστη απόσταση δέσμης: 257 Μέτρα

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας: 750 ώρες

Λειτουργίες Φωτισμού: 5 επίπεδα φωτεινότητας, SOS, Στροβιλισμός **Τύπος λαμπτήρα:** Luminus SST40 LED **Θερμοκρασία Χρώματος:** 6000K

Μέγεθος: Μήκος 129,7mm, Κεφαλή 26,5mm, Κορμός 22,6mm

Βάρος: 132 Γραμμάρια Συμπεριλαμβανομένου της Μπαταρίας


Μπαταρία: Αποσπώμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Fenix ARB-L18-3400 battery **Συμπεριλαμβάνεται** , λειτουργεί και με 2*CR123A Δεν συμπεριλαμβάνονται

Στεγανότητα: IP68 **Περιλαμβάνει:** Καλώδιο φόρτισης USB Type C, Ανταλλακτική φλάντζα στεγανοποίησης, Θήκη, Κορδόνι

Εγγύηση: 5 Έτη Ελληνικής Αντιπροσωπείας

ANSI/FSC	Moon	Low	Med	High	Turbo	SOS	Strobe
OUTPUT LUMENS	1	50	150	600	1700	50	1700
RUNTIME	750h	37h 25min	14h 40min	2h 50min	2h 10min*	-	-
DISTANCE	26ft (8m)	148ft (45m)	262ft (80m)	528ft (161m)	843ft (257m)	-	-
INTENSITY	16cd	510cd	1605cd	6500cd	18037cd	-	-
IMPACT RESISTANCE	1m						
WATERPROOF	IP68, waterproof underwater to 2m/dustproof						
SIZE	Length: 5.11" (129.7mm) Head: 1.04" (26.5mm) Body: 0.89" (22.6mm)						
WEIGHT	4.66 oz. (132g) including battery						
INCLUDED	ARB-L18-3400 battery, USB Type-C charging cable, lanyard, holster, spare O-ring						

*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.



<https://www.youtube.com/watch?v=ymLxVN6Amys> Για περισσότερα Προϊόντα Fenix, πατήστε [εδώ](#).

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025