



Φακός Fenix LR40R V2.0 Επαναφορτιζόμενος με USB

€241.90

[Αγορά](#)

Περιγραφή

Φακός Fenix LR40R V2.0 Επαναφορτιζόμενος με USB Ο φακός αναζήτησης Fenix LR40R V2.0 είναι υψηλής απόδοσης και επαναφορτιζόμενος, έχει μέγιστη απόδοση 15000 lumen για έως 900 μέτρα. Φορτίστε γρήγορα την ενσωματωμένη μπαταρία αυτού του φακού σε μόλις 4 ώρες μέσω της θύρας USB Type-C ή χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αποφόρτισης για να φορτίσετε τις άλλες συσκευές σας (Power Bank). Ο μοναδικός περιστρεφόμενος διακόπτης του, μαζί με τον διακόπτη με κουμπιά, σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε **16 λειτουργίες φωτισμού**. Το ισχυρό φως του Fenix LR40R V2.0 οι 16 διαφορετικές λειτουργίες φωτισμού, το καθιστούν το τέλειο εργαλείο για αναζήτηση και διάσωση.

Μέγιστη φωτεινότητα: 15000 Lumens

Μέγιστη απόσταση δέσμης: 900 Μέτρα

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας: 177 ώρες

Λειτουργίες Φωτισμού: 4 επίπεδα στοχευμένης δέσμης, 5 επίπεδα διάχυτου φωτός, 5 συνδυαστικοί φωτισμοί, SOS, Στροβιλισμός **Τύπος**

λαμπτήρα: Luminus SFT70 LED and sixteen Lumileds HL2X LEDs **Θερμοκρασία Χρώματος:** 6000K

Μέγεθος: Μήκος 175mm, Κεφαλή 82mm, Κορμός 55mm

Βάρος: 842,5 Γραμμάρια Συμπεριλαμβανομένου της Μπαταρίας


Μπαταρία: Μη Αποσπώμενη (Build-in) επαναφορτιζόμενη μπαταρία 3*10.8v/5000MAh

Στεγανότητα: IP68 **Περιλαμβάνει:** Καλώδιο φόρτισης USB Type C, Θήκη, Κορδόνι

Εγγύηση: 2 Έτη Ελληνικής Αντιπροσωπείας

		ANSI/PLATO FL1			
	MODE	OUTPUT LUMENS	RUNTIME	DISTANCE	INTENSITY
SPOTLIGHT	Eco	10	177h	197ft (60m)	812cd
	Low	500	14h 10min	1247ft (380m)	35272cd
	Med	1500	3h 40min	2133ft (650m)	106416cd
	High	3000	3h	2953ft (900m)	196464cd
FLOODLIGHT	Eco	100	50h	98ft (30m)	251cd
	Low	1000	11h	328ft (100m)	2385cd
	Med	3000	3h	558ft (170m)	7264cd
	High	8000	2h 30min	919ft (280m)	19580cd
	Turbo	12000	2h 30min*	1115ft (340m)	28189cd
SPOT + FLOOD	Eco	300	25h	820ft (250m)	15153cd
	Low	1500	6h	1312ft (400m)	37501cd
	Med	5000	2h 40min	1969ft (600m)	87344cd
	High	10000	2h 30min	2559ft (780m)	153188cd
FLASH	Turbo	15000	2h 30min*	2953ft (900m)	203568cd
	Strobe	15000	-	-	-
	SOS	500	-	-	-
IMPACT		1m			
WATERPROOF		IP68, dustproof/waterproof underwater to 2m			
SIZE		Length: 6.89" (175mm) Head: 3.23" (82mm) Body: 2.17" (55mm)			
WEIGHT		29.7 oz. (842.5g) including battery			
INCLUDED		Type-C charging cable, lanyard, holster			

RUNTIME



*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

<https://www.youtube.com/watch?v=QaQZAFXKQ1o>
Για περισσότερα [Προϊόντα Fenix](#), πατήστε [εδώ](#).

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025