



Φακός Fenix PD36R V2.0 Επαναφορτιζόμενος με USB

€80.60

[Αγορά](#)

Περιγραφή

Φακός Fenix PD36R V2.0 Επαναφορτιζόμενος με USB Ο Φακός Fenix PD36R V2.0 είναι ένας φακός υψηλής ποιότητας που έχει σχεδιαστεί για όσους απαιτούν απaráμιλλη αξιοπιστία και απόδοση. Με μέγιστη φωτεινότητα 1700 lumens και εντυπωσιακή δέσμη 396 μέτρων, διασφαλίζει ότι κάθε μονοπάτι που ακολουθείτε είναι έντονα φωτισμένο και καθαρό. Ο Φακός Fenix PD36R V2.0 προσφέρει την άνεση της γρήγορης φόρτισης USB Type-C, στα 18W που επαναφορτίζει τον φακό σας πλήρως σε μόλις 2,5 ώρες. Με εκπληκτικό χρόνο λειτουργίας 60 ημερών (Λειτουργία ECO 8 ώρες την ημέρα), αυτός ο φακός είναι ένας ανεκτίμητος σύντροφος για εκτεταμένες υπαίθριες περιπέτειες, διασφαλίζοντας ότι δεν θα μείνετε ποτέ στο σκοτάδι. Είναι σχολαστικά σχεδιασμένος με ένα ευέλικτο κλιπ σώματος 2 κατευθύνσεων, επιτρέποντας τη μεταφορά χωρίς χέρια όποτε χρειάζεται. Κανένα περιβάλλον δεν είναι πολύ σκληρό για το Fenix PD36R V2, καθώς διαθέτει αξιοσημείωτη αδιάβροχη βαθμολογία (IP68), εξασφαλίζοντας βέλτιστη λειτουργικότητα ακόμη και στις πιο υγρές συνθήκες. Επιλέξτε το Fenix PD36R V2.0 και μπείτε σε έναν κόσμο ασυναγώνιστου φωτισμού και διαρκούς ποιότητας.

Μέγιστη φωτεινότητα: 1700 Lumens

Μέγιστη απόσταση δέσμης: 396 Μέτρα

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας: 482 ώρες

Λειτουργίες Φωτισμού: 5 επίπεδα φωτεινότητας, Στροβιλισμός **Τύπος λαμπτήρα:** Luminus SFT40 LED **Θερμοκρασία Χρώματος:** 6500K

Μέγεθος: Μήκος 140,7mm, Κεφαλή 26,5mm, Κορμός 25,5mm

Βάρος: 167 Γραμμάρια Συμπεριλαμβανομένου της Μπαταρίας


Μπαταρία: Αποσπώμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ARB-L21-5000 V2.0 battery

Στεγανότητα: IP68 **Περιλαμβάνει:** Καλώδιο φόρτισης USB Type C, Θήκη, Κορδόνι, Ανταλλακτική Φλάντζα **Εγγύηση:** 5Έτη Ελληνικής Αντιπροσωπείας

ANSI/FSC	Eco	Low	Medium	High	Turbo	Strobe
OUTPUT LUMENS	5	50	350	800	1700	1700
RUNTIME	482h	50h	7h 45min	4h 15min	3h 30min*	-
DISTANCE	62ft (19m)	220ft (67m)	581ft (177m)	879ft (268m)	1299ft (396m)	-
INTENSITY	89cd	1107cd	7809cd	18016cd	39240cd	-
IMPACT RESISTANCE	1m					
WATERPROOF	IP68, waterproof underwater to 2m/dustproof					
SIZE	Length: 5.54" (140.7mm) Head: 1.04" (26.5mm) Body: 1.00" (25.5mm)					
WEIGHT	5.89 oz. (167g) including battery					
INCLUDED	ARB-L21-5000 V2.0 battery, USB Type-C charging cable, holster, lanyard, spare O-ring					

*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

RUNTIME



<https://www.youtube.com/watch?v=ovwH2wKL03M>

Για περισσότερα [Προϊόντα Fenix](#), πατήστε [εδώ](#).

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025