

## Φακός Fenix TK11R Επαναφορτιζόμενος με USB

€70.12

[Αγορά](#)



### Περιγραφή

Φακός Fenix TK11R Επαναφορτιζόμενος με USB Ο επαναφορτιζόμενος επιχειρησιακός φακός Fenix TK11R παρέχει μια ισχυρή δέσμη 1600 lumen που φτάνει τα 420 μέτρα. Ο διπλός ουραίος διακόπτης παρέχει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε τρία επίπεδα φωτεινότητας και λειτουργία στροβιλισμού. Αυτός ο φακός τροφοδοτείται από μια μπαταρία Li-ion 18650 που περιλαμβάνεται ή δύο μπαταρίες CR123A μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εφεδρική πηγή ενέργειας. Ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας με την ένδειξη στάθμης μπαταρίας και επαναφορτίστε τον Φακός Fenix TK11R μέσω της θύρας USB Type-C. Ο Φακός Fenix TK11R είναι ανθεκτικός στις κρούσεις και αδιάβροχος (IP68), όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν τον Φακό Fenix TK11R ιδανικό για επιχειρησιακή χρήση.

**Μέγιστη φωτεινότητα:** 1600 Lumens

**Μέγιστη απόσταση δέσμης:** 420 Μέτρα

**Μέγιστος χρόνος λειτουργίας:** 25 ώρες και 30 λεπτά

**Λειτουργίες Φωτισμού:** 3 επίπεδα φωτεινότητας, Στροβιλισμός **Τύπος λαμπτήρα:** Luminus SFT40 LED **Μέγεθος:** Μήκος 145,5mm, Κεφαλή 34mm, Κορμός 23,5mm

**Βάρος:** 117,5 Γραμμάρια Συμπεριλαμβανομένου της Μπαταρίας

**Μπαταρία:** Αποσπώμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ARB-L18-3400 battery, λειτουργεί και με 2\*CR123A Δεν συμπεριλαμβάνονται

**Στεγανότητα:** IP68 **Περιλαμβάνει:** Καλώδιο φόρτισης USB Type C, Θήκη, Κορδόνι, Ανταλλακτική Φλάντζα **Εγγύηση:** 5 Έτη Ελληνικής Αντιπροσωπείας

ANSI/FSC	Low	Medium	High	Strobe
OUTPUT LUMENS	30	350	1600	1600
RUNTIME	25h 30min	4h 10min	1h 50min*	-
DISTANCE	197ft (60m)	656ft (200m)	1378ft (420m)	-
INTENSITY	830cd	10300cd	45000cd	-
IMPACT RESISTANCE	1m			
WATERPROOF/DUSTPROOF	IP68, dustproof/waterproof underwater to 2m			
SIZE	Length: 5.73" (145.5mm) Head: 1.34" (34mm) Body: 0.93" (23.5mm)			
WEIGHT	4.14 oz. (117.5g) excluding battery			
INCLUDED	ARB-L18-3400 battery, USB Type-C charging cable, lanyard, holster, spare O-ring			

\*The High output is measured in a total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

<https://www.youtube.com/watch?v=1OgyDJkl6c>

Για περισσότερα [Προϊόντα Fenix](#), πατήστε [εδώ](#).

### RUNTIME

