

## Φακός Fenix TK35UE V2.0

€112.86

[Αγορά](#)



### Περιγραφή

Φακός Fenix TK35UE V2.0 Ο φακός Fenix TK35UE V2.0 αναβαθμίστηκε πρόσφατα για να παρέχει μέγιστη απόδοση 5000 lumens. Ο πρωτοποριακός διακόπτης εναλλαγής σας επιτρέπει να κάνετε γρήγορη εναλλαγή μεταξύ Επιχειρησιακής λειτουργίας, λειτουργίας καθήκοντος και λειτουργίας κλειδώματος. Η ένδειξη μπαταρίας σας ενημερώνει εάν οι δύο μπαταρίες Li-ion 18650 (δεν περιλαμβάνονται) χρειάζονται φόρτιση. Αδιάβροχος (IP68), ανθεκτικός στη σκόνη και στα χτυπήματα με μέγιστο χρόνο λειτουργίας 85 ωρών στη λειτουργία Eco, ο φακός TK35UE V2.0 είναι έτοιμος να καλύψει εύκολα τις ανάγκες οποιουδήποτε λάτρη του εξωτερικού χώρου, καθώς και των στρατιωτικών και των αρχών επιβολής του νόμου.

**Μέγιστη φωτεινότητα:** 5000 Lumens

**Μέγιστη απόσταση δέσμης:** 400 Μέτρα

**Μέγιστος χρόνος λειτουργίας:** 85 ώρες

**Λειτουργίες Φωτισμού:** Επιχειρησιακή λειτουργία Turbo 5000 Lumens, Στροβιλισμός, Λειτουργία Καθήκοντος 5 επίπεδα φωτεινότητας, Στροβιλισμός **Τύπος λαμπτήρα:** Three Luminus SST40 LED **Μέγεθος:** Μήκος 14,3mm, Κεφαλή 43mm

**Βάρος:** 202 Γραμμάρια **Μη** Συμπεριλαμβανομένου των Μπαταριών



**Μπαταρία:** 2\*Αποσπώμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 18650 **ΔΕΝ ΣΥΜΠΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ**, ή 4 μπαταρίες CR123A

**Στεγανότητα:** IP68 **Περιλαμβάνει:** Θήκη, Κορδόνι, Ανταλλακτική Φλάντζα **Εγγύηση:** 5 Έτη Ελληνικής Αντιπροσωπείας

### RUNTIME

ANSI/PLATO FL1	Tactical Mode		Duty Mode					
	Tactical	Strobe	Eco	Low	Med	High	Turbo	Strobe
OUTPUT LUMENS	3500	3500	30	350	800	2000	5000	3500
RUNTIME	1h 50min	-	85h	13h 40min	4h	2h	1h 40min*	-
DISTANCE	1050ft (320m)	-	105ft (32m)	328ft (100m)	525ft (160m)	820ft (250m)	1312ft (400m)	-
INTENSITY	26000cd	-	250cd	2500cd	6100cd	15200cd	40000cd	-
IMPACT RESISTANCE	1m							
DUSTPROOF/WATERPROOF	IP68, dustproof/submersible underwater to 2m							
SIZE	Length: 5.63" (143mm) Head: 1.69" (43mm)							
WEIGHT	7.13 oz. (202g) excluding batteries							
INCLUDED	Holster, lanyard, spare O-ring							

\*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.



[https://www.youtube.com/watch?v=\\_MPH4PZTCMI&t=3s](https://www.youtube.com/watch?v=_MPH4PZTCMI&t=3s)

Για περισσότερα [Προϊόντα Fenix](#), πατήστε [εδώ](#).

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025