

Φακός Fenix E03R V2.0 Επαναφορτιζόμενος Με USB

€24.15

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Φακός Fenix E03R V2.0 Επαναφορτιζόμενος Με USB Ο Φακός Fenix E03R V2.0 είναι εξαιρετικά μικρός και συμπαγής, ο επαναφορτιζόμενος φακός μπρελόκ Fenix E03R V2.0 διαθέτει αναβαθμισμένη απόδοση με εξαιρετικά φωτεινό μέγιστο 500 lumens και ρίψη σε απόσταση 90 μέτρων. Κατασκευασμένος από CNC πλήρες μεταλλικό με μήκος 52 mm, είναι το τέλειο μέγεθος για φακό EDC. Επαναφορτίστε γρήγορα την ενσωματωμένη μπαταρία 400 mAh μέσω της θύρας φόρτισης USB Type-C. Ένας μονός διακόπτης για on/off και 7 λειτουργίες φωτισμού, συμπεριλαμβανομένων 4 επιπέδων φωτεινότητας, κόκκινου φωτός, κόκκινου φλας και παλμικού φωτός. Η ένδειξη στάθμης μπαταρίας σας ενημερώνει πότε είναι ώρα να τον επαναφορτίσετε. Ο Φακός Fenix E03R V2.0 έχει αδιαβροχοποίηση IP66, που τον καθιστά ανθεκτικό στο νερό και στη σκόνη. Μικρότερος από κλειδί αυτοκινήτου, ο φακός Fenix E03R V2.0 θα είναι μια εξαιρετική προσθήκη στο μπρελόκ σας.

Μέγιστη φωτεινότητα: 500 Lumens

Μέγιστη απόσταση δέσμης: 90 Μέτρα

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας: 30 ώρες

Λειτουργίες Φωτισμού: 4 επίπεδα φωτεινότητας, Κόκκινο φώς, Κόκκινο, Κόκκινο flash, παλμικό φώς **Τύπος λαμπτήρα:** Two white light LEDs and one red light LED **Διάρκεια ζωής** 50.000 ώρες **Μέγεθος:** Μήκος 52,5mm, Πλάτος 26mm, Ύψος 13mm

Βάρος: 30 Γραμμάρια Συμπεριλαμβανομένου της Μπαταρίας


Μπαταρία: Μη Αποσπώμενη 400mAh

Στεγανότητα: IP66 **Περιλαμβάνει:** Καλώδιο φόρτισης USB Type C, Κρίκο για κλειδιά **Εγγύηση:** 2 Έτη Ελληνικής Αντιπροσωπείας

ANSI/PLATO FL1	Eco	Low	Med	High	Red	Red Flash	Pulse Light
OUTPUT LUMENS	5	30	150	500	5	5	1
RUNTIME	30h	6h 35min	2h	1h 20min*	-	-	-
DISTANCE	30ft (9m)	66ft (20m)	164ft (50m)	295ft (90m)	-	-	-
INTENSITY	20cd	127cd	630cd	2082cd	-	-	-
IMPACT RESISTANCE	1m						
WATERPROOF/DUSTPROOF	IP66, dustproof/rainproof						
SIZE	Length: 2.07" (52.5mm) Width: 1.02" (26mm) Height: 0.51" (13mm)						
WEIGHT	1.06 oz. (30g) including battery						
INCLUDED	USB Type-C charging cable, key chain						

*The High output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

RUNTIME



<https://www.youtube.com/watch?v=gFFasBRDZmw>

Για περισσότερα [Προϊόντα Fenix](#), πατήστε [εδώ](#).

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025