

Φακός Fenix E09R Επαναφορτιζόμενος Με USB

€32.22

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Φακός Fenix E09R Επαναφορτιζόμενος Με USB Ο Φακός Fenix E09R είναι επαναφορτιζόμενος φακός υψηλής απόδοσης με πολύ συμπαγές μέγεθος ενώ εκπέμπει έως και 600 lumens και η απόσταση δέσμης του φτάνει τα 124 μέτρα. Διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-polymer 800mAh και θύρα φόρτισης USB Type-C. Ο Φακός Fenix E09R έχει μέγιστο χρόνο λειτουργίας 70 ώρες. Παρέχει πρόσβαση σε τέσσερα επίπεδα φωτεινότητας με ένα απλό πάτημα του πλευρικού διακόπτη, ικανοποιώντας διάφορες απαιτήσεις φωτισμού. Με τον συμπεριλαμβανόμενο κρίκο κλειδιού, αυτός ο μικρός φακός είναι η τέλεια επιλογή για καθημερινή μεταφορά.

Μέγιστη φωτεινότητα: 600 Lumens

Μέγιστη απόσταση δέσμης: 124 Μέτρα

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας: 70 ώρες

Λειτουργίες Φωτισμού: 4 επίπεδα φωτεινότητας, Burst mode 600 Lumens **Τύπος λαμπτήρα:** Luminus SST20 LE **Μέγεθος:** Μήκος 79mm, Κεφαλή 19,3mm, Κορμός 18,4mm

Βάρος: 45 Γραμμάρια Συμπεριλαμβανομένου της Μπαταρίας



Μπαταρία: Μη Αποσπώμενη 800mAh Li-polymer

Στεγανότητα: IP68 **Περιλαμβάνει:** Καλώδιο φόρτισης USB Type C, Κρίκο για κλειδιά, Ανταλλακτική Φλάντζα **Εγγύηση:** 2 Έτη Ελληνικής Αντιπροσωπείας

ANSI/PLATO FL1	Moonlight	Low	Medium	High	Burst
OUTPUT LUMENS	3	25	100	300	600
RUNTIME	70h	16h	4h	1h 30min*	-
DISTANCE	30ft (9m)	92ft (28m)	184ft (56m)	299ft (91m)	407ft (124m)
INTENSITY	20cd	192cd	777cd	2084cd	3970cd
IMPACT RESISTANCE	1m				
DUSTPROOF/WATERPROOF	IP68, dustproof/submersible underwater to 2m				
SIZE	Length: 3.11" (79mm) Head: 0.76" (19.3mm) Body: 0.72" (18.4mm)				
WEIGHT	1.59 oz. (45g) excluding battery				
INCLUDED	USB Type-C charging cable, key chain, spare O-ring				

*The High output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

RUNTIME



[embed]https://www.youtube.com/watch?v=LpCFPLSbKOk&t=63s[/embed] Για περισσότερα Προϊόντα Fenix, πατήστε [εδώ](#).