

## Φακός Fenix E18R V2.0 Επαναφορτιζόμενος Με USB

€48.35

[Αγορά](#)



### Περιγραφή

Φακός Fenix E18R V2.0 Επαναφορτιζόμενος Με USB Ο επαναφορτιζόμενος Φακός Fenix E18R V2.0 είναι ένας φακός υψηλής απόδοσης σε εξαιρετικά συμπαγή σχεδίαση για καθημερινή χρήση και μεταφορά. Παράγει μέγιστο φως 1200 lumens σε ακτίνα ρίψης 146 μέτρων. Τροφοδοτούμενος από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion ARB-L16-700P, και θύρα φόρτισης USB Type-C. Ο πλαϊνός διακόπτης ενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες φωτισμού και περιλαμβάνει ένδειξη στάθμης μπαταρίας - βοηθώντας σας να γνωρίζετε πάντα την κατάσταση της μπαταρίας σας. Η μαγνητική βάση διευκολύνει τη χρήση hands-free για την προσάρτηση του Φακός Fenix E18R V2.0 στις περισσότερες μεταλλικές επιφάνειες. Αδιάβροχος και ανθεκτικός στη σκόνη, ο Φακός Fenix E18R V2.0 μπορεί να ανταπεξέλθει άνετα στις περισσότερες από τις εργασίες indoor & outdoor. Το κλιπ σώματος 2 κατευθύνσεων κρατά τον Φακό Fenix E18R V2.0 ασφαλή είτε βρίσκεται σε αποθήκευση είτε σε μεταφορά με.

**Μέγιστη φωτεινότητα:** 1200 Lumens

**Μέγιστη απόσταση δέσμης:** 146 Μέτρα

**Μέγιστος χρόνος λειτουργίας:** 200 ώρες

**Λειτουργίες Φωτισμού:** 5 επίπεδα φωτεινότητας, Στροβιλισμός **Τύπος λαμπτήρα:** Luminus SST40 cool white LED **Μέγεθος:** Μήκος 67mm, Διάμετρος 22mm

**Βάρος:** 56 Γραμμάρια Συμπεριλαμβανομένου της Μπαταρίας


**Μπαταρία:** Επαναφορτιζόμενη 16340 li-ion battery Συμπεριλαμβάνετε, ή [CR123A](#) Δεν Συμπεριλαμβάνετε

**Στεγανότητα:** IP68 **Περιλαμβάνει:** Καλώδιο φόρτισης USB Type C, Κρίκο για κλειδιά, Ανταλλακτική Φλάντζα, Κορδόνι **Εγγύηση:** 5 Έτη Ελληνικής Αντιπροσωπείας

ANSI/FSC	Moonlight	Low	Medium	High	Turbo	Strobe
OUTPUT LUMENS	1	30	150	350	1200	1200
RUNTIME	200h	15h	2h 30min	1h 20 min	30min*	-
DISTANCE	30ft (9m)	75ft (23m)	174ft (53m)	266ft (81m)	479ft (146m)	-
INTENSITY	4cd	137cd	714cd	1661cd	5397cd	-
IMPACT RESISTANCE	1m					
WATERPROOF	IP68, waterproof underwater to 2m/dustproof					
SIZE	Length: 2.64" (67mm) Diameter: 0.87" (22mm)					
WEIGHT	1.98 oz. (56g) including battery					
INCLUDED	ARB-L16-700P rechargeable li-ion battery, USB Type-C charging cable, lanyard, spare O-ring					

\*The Turbo output are measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

### RUNTIME



<https://www.youtube.com/watch?v=p0dAhnPCKF8>

Για περισσότερα [Προϊόντα Fenix](#), πατήστε [εδώ](#).

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025