

Φακός Fenix E20 V2.0

€29.80

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Φακός Fenix E20 V2.0 Ο φακός Fenix E20 V2.0 έχει αναβαθμιστεί ώστε να είναι πιο φωτεινός και καλύτερος από τον προκάτοχό του. Τροφοδοτείται από τις συμπεριλαμβανόμενες μπαταρίες AA (2 Τεμάχια). Έχει μέγιστη ισχύ 350 lumens και ο διακόπτης ουράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των on/off και τεσσάρων επιπέδων φωτεινότητας, ξεκινώντας πάντα από χαμηλά. Με μήκος μόνο 12,7 cm αυτός ο φακός έχει ιδανικό μέγεθος για καθημερινή μεταφορά. Ο φακός Fenix E20 V2.0 διαθέτει επίσης έναν πατενταρισμένο εξαιρετικά λεπτό οπτικό φακό με ειδική επίστρωση που μειώνει το βάρος και επιτρέπει καθαρότερη όραση. Ο φακός Fenix E20 V2.0 είναι κατασκευασμένος από αεροπορικό αλουμίνιο A6061-T6 με φινιρίσμα από σκληρό ανοδιωμένο αλουμίνιο και Στεγανότητα IP68. Ανθεκτικός στη σκόνη και αδιάβροχος έως 2 μέτρα. Ο φακός Fenix E20 V2.0 είναι μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν έναν προσιτό τυπικό φακό που λειτουργεί με μπαταρίες AA σε μικρό μέγεθος για καθημερινή μεταφορά.

Μέγιστη φωτεινότητα: 350 Lumens

Μέγιστη απόσταση δέσμης: 126 Μέτρα

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας: 200 ώρες

Λειτουργίες Φωτισμού: 4 επίπεδα φωτεινότητας **Τύπος λαμπτήρα:** Luminus SST20 LED **Μέγεθος:** Μήκος 12,7mm, Κεφαλή 16,8mm, Κορμός 21mm

Βάρος: 56 Γραμμάρια Συμπεριλαμβανομένου της Μπαταρίας

Μπαταρία: Συμπεριλαμβάνονται 2* AA

Στεγανότητα: IP68 **Περιλαμβάνει:** Ανταλλακτική Φλάντζα, Κορδόνι **Εγγύηση:** 5 Έτη Ελληνικής Αντιπροσωπείας

ANSI/PLATO FL1	Eco	Low	Med	High	
OUTPUT LUMENS	5	30	150	350	
RUNTIME	Alkaline	200h	93h 35min	11h 15min	3h 45min*
	Ni-Mh	140h	34h 30min	5h 30min	1h 30min
DISTANCE	49ft (15m)	115ft (35m)	249ft (76m)	413ft (126m)	
INTENSITY	44cd	288cd	1448cd	3950cd	
IMPACT RESISTANCE	1m				
WATERPROOF/DUSTPROOF	IP68, dustproof/waterproof underwater to 2m				
SIZE	Length: 5.0" (127mm) Body: 0.7" (16.8mm) Head: 0.8" (21mm)				
WEIGHT	1.5 oz. (42g) excluding batteries				
INCLUDED	Two alkaline AA batteries, spare O-ring, lanyard				

The above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory testing using the 1900mAh/Eneloop Ni-MH battery and quality Alkaline battery.

<https://www.youtube.com/watch?v=136UZCKIBE8>

Για περισσότερα [Προϊόντα Fenix](#), πατήστε [εδώ](#).

RUNTIME

