



Φακός Fenix CL26R Pro Επαναφορτιζόμενος με USB

€64.48

[Αγορά](#)

Περιγραφή

Φακός Fenix CL26R Pro Επαναφορτιζόμενος με USB Το επαναφορτιζόμενο φανάρι κάμπινγκ Fenix CL26R Pro εκπέμπει έως και 650 lumens εφοδιασμένο με αποσπώμενη μπαταρία 5000 mAh σε ουδέτερο λευκό LED. Το Fenix CL26R Pro έχει εννιά λειτουργίες φωτισμού. Οι ενδείξεις φόρτισης και στάθμης μπαταρίας σας βοηθούν να βεβαιωθείτε ότι έχετε την ισχύ που χρειάζεστε. Το πάνω μέρος του Fenix CL26R Pro είναι μαγνητικό και διαθέτει κρεμαστό άγκιστρο ώστε να διευκολύνετε ο φωτισμός σε κάθε περίπτωση. Το Fenix CL26R Pro είναι ανθεκτικό στη βροχή και στη σκόνη ενώ ταυτόχρονα είναι ελαφρύ και ανθεκτικό αποτελεί τον ιδανικό σύντροφο στο κάμπινγκ. Το CL26R PRO εκπέμπει από 2 διαφορετικές κατευθύνσεις, 360° (500 Lumens) αλλά και απο την μεριά της βάσης του φακού (150 Lumens). Το CL26R PRO μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως power bank 5000mAh για τη φόρτιση άλλων συσκευών. Όταν χρειάζεστε το καλύτερο φανάρι, εμπιστευτείτε το PRO.

Μέγιστη φωτεινότητα: 650 Lumens (500 Lumens 360°, 150 Lumens απο την βάση)

Μέγιστη απόσταση δέσμης: 15 Μέτρα

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας: 408 ώρες

Λειτουργίες Φωτισμού: 3 επίπεδα φωτεινότητας 360°, εμπρόσθιος φωτισμός, 3 επίπεδα φωτεινότητας βάσης, Κόκκινο, Κόκκινο flash

Τύπος λαμπτήρα: Seven sets of COB light boards and a Redslight SC1818C cold white LED **Θερμοκρασία Χρώματος:** 4000K to 6800K

Μέγεθος: Βάση 66mm, Κορμός 59.5mm, Ύψος 114mm

Βάρος: 199 Γραμμάρια χωρίς Μπαταρία

Μπαταρία: Αποσπώμενη 5000mAh 21700 li-ion battery Συμπεριλαμβάνετε


Στεγανότητα: IP66 **Περιλαμβάνει:** Καλώδιο φόρτισης USB, Μπαταρία 5000mAh 21700 li-ion battery, Ανταλλακτική φλάντζα στεγανοποίησης.

Εγγύηση: 5 Έτη Ελληνικής Αντιπροσωπείας

ANSI/PLATO F1	High	Med	Low	Front	Down 1	Down 2	Down 3	Red	Red Flash
OUTPUT LUMENS	500	200	50	25	5	50	150	3	3
RUNTIME	10h*	13h	40h	67h	408h	58h	15h	125h	240h
MAX DISTANCE	49ft (15m)								
IMPACT RESISTANCE	1m								
WATERPROOF/DUSTPROOF	IP66, dustproof/heavy rain, splashproof								
SIZE	Height: 4.49" (114mm) Body: 2.34" (59.5mm) Base: 2.60" (66mm)								
WEIGHT	7.02 oz. (199g) excluding battery								
INCLUDED	ARB-L21-5000 V2.0 battery, USB Type-C charging cable, spare O-ring								

*The High output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

RUNTIME



<https://www.youtube.com/watch?v=fyzHYP9bEFl>

Για περισσότερα [Προϊόντα Fenix](#), πατήστε [εδώ](#).

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025