

## Φακός Fenix HT18R Επαναφορτιζόμενος

€128.99

Αγορά



### Περιγραφή

Φακός Fenix HT18R Επαναφορτιζόμενος με USB Ο Φακός Fenix HT18R είναι ένας φακός μεγάλων ποσάσεων πολλαπλών χρήσεων που διαθέτει απίστευτα 2800 lumens και απόσταση δέσμης έως και 1100 μέτρα. Είναι εφοδιασμένος με διπλούς ουραίους διακόπτες με τους οποίους ενεργοποιούνται και όλες τις λειτουργίες SOS σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επιλέξετε εύκολα και γρήγορα ανάμεσα σε έξι λειτουργίες φωτισμού, χρησιμοποιώντας τον διπλό επιχειρησιακό διακόπτη HT18R είναι ανθεκτικός στις κρούσεις και αδιάβροχος (IP68), όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν τον Φακό HT18R ιδανικό για χρήση από κινητή συμπεριλαμβανόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 5000 mAh μπορεί να φορτιστεί άνετα μέσω της θύρας USB Type-C του φακού, καθιστώντας τον φακό Fenix επιχειρησιακή απόδοση υψηλής έντασης και μεγάλης διάρκειας. Ο φακός Fenix HT18R συνοδεύεται από 2 φίλτρα ένα κόκκινο και ένα πράσινο.

**Μέγιστη φωτεινότητα:** 28000 Lumens

**Μέγιστη απόσταση δέσμης:** 1100 Μέτρα

**Μέγιστος χρόνος λειτουργίας:** 42 ώρες


**Λειτουργίες Φωτισμού:** 5 επίπεδα φωτεινότητας, Στροβιλισμός **Τύπος λαμπτήρα:** Luminus SFT70 LED **Μέγεθος:** Μήκος 188,5mm, Κεφαλή 6,8mm, Κεφάλι Βάρος: 326 Γραμμάρια Συμπεριλαμβανομένου της Μπαταρίας

**Μπαταρία:** Αποσπώμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ARB-L21-5000 V2.0 Li-ion battery

**Στεγανότητα:** IP68 **Περιλαμβάνει:** Καλώδιο φόρτισης USB Type C, Θήκη, Κορδόνι, Ανταλλακτική Φλάντζα, κόκκινο και πράσινο φίλτρο **Εγγύηση:** 5 Έτη

ANSI/FSC	Low	Medium	High	Turbo	SOS	Strobe
OUTPUT LUMENS	30	350	1000	2800	150	2600
RUNTIME	42h	6h 30min	2h 15min	1h 40min*	40h	-
DISTANCE	328ft (100m)	1312ft (400m)	2198ft (670m)	3609ft (1100m)	656ft (200m)	-
INTENSITY	3000cd	40000cd	113000cd	300000cd	10000cd	-
IMPACT RESISTANCE	1m					
WATERPROOF	IP68, waterproof underwater to 2m/dustproof					
SIZE	Length: 7.42" (188.5mm) Head: 2.68" (68mm) Body: 1.00" (25.4mm)					
WEIGHT	11.5 oz. (326g) including battery					
INCLUDED	ARB-L21-5000 V2.0 battery, USB Type-C charging cable, lanyard, holster, spare O-ring, red light filter adapter, green light filter adapter					

### RUNTIME



\*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

<https://www.youtube.com/watch?v=FhcVTADQgwI> Για περισσότερα Προϊόντα Fenix, πατήστε [εδώ](#).

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025