

Φακός Fenix LD12R Επαναφορτιζόμενος

€48.35

Αγορά



Περιγραφή

Φακός Fenix LD12R Επαναφορτιζόμενος με USB Ο Φακός Fenix LD12R είναι ένας ισχυρός φακός καθημερινής μεταφοράς με μέγιστη απόδοση 600 lum με τον ουραίο διακόπτη και περάστε σε επτά λειτουργίες φωτισμού. Ο Φακός Fenix LD12R είναι εφοδιασμένος με 2 λαμπτήρες Led, έναν κύριο και έναν πλάγια με ένδειξη στάθμης μπαταρίας βοηθά να διατηρείτε τον φακό σας φορτισμένο και έτοιμο. Ο Φακός Fenix LD12R είναι ανθεκτικός και αδιάβροχος με IP68 δεν θα σας απογοητεύσει. Ο Φακός έχει μνήμη, δηλαδή ανάβει στο επίπεδο φωτεινότητας που επιλέξατε κατά την τελευταία χρήση του. Ακόμα ο φακός ελαττώνει το φως από τα πλευρικά.

Μέγιστη φωτεινότητα: 600 Lumens

Μέγιστη απόσταση δέσμης: 186 Μέτρα

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας: 16 ώρες και 20 λεπτά

Λειτουργίες Φωτισμού: 7 επίπεδα φωτεινότητας, **Τύπος λαμπτήρα:** Κύριος Luminus SST20 cold white, Πλευρικός SC1818C LED **Θερμοκρασία Χρώματος:** 6500K

Μέγεθος: Μήκος 121,0mm, Κεφαλή 22,0mm, Κορμός 1,9mm

Βάρος: 74 Γραμμάρια Συμπεριλαμβανομένου της Μπαταρίας

Μπαταρία: Αποσπώμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Fenix ARB-L14-800 **Συμπεριλαμβάνεται** , λειτουργεί και με Μπαταρία AA Δεν συμπεριλαμβάνον


Στεγανότητα: IP68 **Περιλαμβάνει:** Καλώδιο φόρτισης USB Type C, Ανταλλακτική φλάντζα στεγανοποίησης, Κορδόνι

Εγγύηση: 5 Έτη Ελληνικής Αντιπροσωπείας

ANSI/PLATO FL1	Main Light				Side Light		
	Moon	Low	Med	High	Low	Med	High
OUTPUT LUMENS	1	30	150	600	5	30	100
RUNTIME	–	16h 20min	3h 20min	1h 20min*	–	14h 30min	4h
DISTANCE	30ft (9m)	131ft (40m)	295ft (90m)	610ft (186m)	10ft (3m)	23ft (7m)	39ft (12m)
INTENSITY	18cd	424cd	2052cd	8616cd	3cd	12cd	38cd
IMPACT RESISTANCE	1m						
WATERPROOF/ DUSTPROOF	IP68, dustproof/waterproof underwater to 2m						
SIZE	Length: 4.76" (121mm) Head: 0.87" (22mm) Body: 0.75" (19mm)						
WEIGHT	2.61 oz. (74g) including battery						
INCLUDED	ARB-L14-800 battery, USB-C charging cable, spare O-ring, lanyard						

*The High output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

RUNTIME



<https://www.youtube.com/watch?v=muiFHO6B9BM> Για περισσότερα Προϊόντα Fenix, πατήστε [εδώ](#).

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025