

Φακός Fenix PD25R Επαναφορτιζόμενος

€48.35

Αγορά



Περιγραφή

Φακός Fenix PD25R Επαναφορτιζόμενος με USB Ο Φακός Fenix PD25R είναι ένας φακός υψηλής ποιότητας που έχει σχεδιαστεί για όσους απαιτούν απ φωτεινότητα 800 lumens και εντυπωσιακή δέσμη 250 μέτρων, διασφαλίζει ότι κάθε μονοπάτι που ακολουθείτε είναι έντονα φωτισμένο και καθαρό. Ο Φακ γρήγορης φόρτισης USB Type-C. Με εκπληκτικό χρόνο λειτουργίας 70 ώρες, αυτός ο φακός είναι ένας ανεκτίμητος σύντροφος για εκτεταμένες υπαίθριες ποτέ στο σκοτάδι. Είναι σχολαστικά σχεδιασμένος με ένα ευέλικτο κλιπ σώματος 2 κατευθύνσεων, επιτρέποντας τη μεταφορά χωρίς χέρια όποτε χρειάζεται για το Fenix PD25R, καθώς διαθέτει αξιοσημείωτη αδιάβροχη βαθμολογία (IP68), εξασφαλίζοντας βέλτιστη λειτουργικότητα ακόμη και στις πιο υγρές συνθήκες έναν κόσμο ασυναγώνιστου φωτισμού και διαρκούς ποιότητας. Ο Φακός Fenix PD25R έχει μνήμη, δηλαδή ανάβει στο επίπεδο φωτεινότητας που επιλέξετε

Μέγιστη φωτεινότητα: 800 Lumens

Μέγιστη απόσταση δέσμης: 250 Μέτρα

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας: 70 ώρες

Λειτουργίες Φωτισμού: 5 επίπεδα φωτεινότητας, Στροβιλισμός **Τύπος λαμπτήρα:** Luminus SST20 LED **Θερμοκρασία Χρώματος:** 6000K

Μέγεθος: Μήκος 92,0mm, Κεφαλή 24,0mm, Κορμός 24,0mm

Βάρος: 78 Γραμμάρια Συμπεριλαμβανομένου της Μπαταρίας


Μπαταρία: Αποσπώμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ARB-L16-700P **συμπεριλαμβάνετε**, ή CR123A Δεν Συμπεριλαμβάνετε

Στεγανότητα: IP68 **Περιλαμβάνει:** Καλώδιο φόρτισης USB Type C, Θήκη, Κορδόνι, 2*Ανταλλακτική Φλάντζα **Εγγύηση:** 5Ετη Ελληνικής Αντιπροσωπεία

ANSI/FSC	Eco	Low	Medium	High	Turbo	Strobe
OUTPUT LUMENS	5	30	150	350	800	800
RUNTIME	70h	16h	2h 50min	1h 30min	44min*	-
DISTANCE	62ft (19m)	157ft (48m)	351ft (107m)	538ft (164m)	820ft (250m)	-
INTENSITY	90cd	580cd	2860cd	6750cd	15530cd	-
IMPACT RESISTANCE	1m					
WATERPROOF	IP68, waterproof underwater to 2m/dustproof					
SIZE	Length: 3.62" (92mm) Diameter: 0.94" (24mm)					
WEIGHT	2.75 oz. (78g) including battery					
INCLUDED	Fenix ARB-L16-700P rechargeable li-ion battery, USB Type-C charging cable, lanyard, 2 x spare O-rings, two-position body clip					

*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

RUNTIME



<https://www.youtube.com/watch?v=KTAJeSq8pPc>

Για περισσότερα Προϊόντα Fenix, πατήστε [εδώ](#).