

## Φακός Fenix TK26R Επαναφορτιζόμενος

€104.80

Αγορά



### Περιγραφή

Φακός Fenix TK26R Επαναφορτιζόμενος με USB Ο Φακός Fenix TK26R είναι ένας Επιχειρησιακός φακός πολλαπλών χρήσεων που διαθέτει απίστευτη 1500 lumens και απόσταση δέσμης έως και 350 μέτρα. Επιλέξτε εύκολα και γρήγορα ανάμεσα σε 6 λειτουργίες (4 φωτισμού, κόκκινου φωτός Πράσινου φωτό τον διπλό επιχειρησιακό ουραίου διακόπτη, αλλά και τον διακόπτη στο σώμα του φακού (Για επιλογή πράσινου ή κόκκινου φωτός). Ο Φακός Fenix TK26R αδιάβροχος (IP68), όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν τον Φακό TK26R ιδανικό για επιχειρησιακή χρήση. Η συμπεριλαμβανόμενη μπαταρία και φορτιστεί άνετα μέσω της θύρας USB Type-C του φακού, καθιστώντας τον φακό TK26R το ιδανικό εργαλείο για επιχειρησιακή απόδοση υψηλής έντασης Fenix TK26R έχει μνήμη, δηλαδή ανάβει στο επίπεδο φωτεινότητας που επιλέξατε κατά την τελευταία χρήση του.

**Μέγιστη φωτεινότητα:** 1500 Lumens

**Μέγιστη απόσταση δέσμης:** 350 Μέτρα

**Μέγιστος χρόνος λειτουργίας:** 100 ώρες

**Λειτουργίες Φωτισμού:** 5 επίπεδα φωτεινότητας, Στροβιλισμός, πράσινο φως, κόκκινο φως **Τύπος λαμπτήρα:** Cree XP\_E2(red and green lights) and L

**Μέγεθος:** Μήκος 15,0mm, Κεφαλή 40mm, Κορμός 25,4mm

**Βάρος:** 157 Γραμμάρια χωρίς της Μπαταρίας


**Μπαταρία:** Αποσπώμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ARB-L18-3400 **συμπεριλαμβάνετε**, ή 2\*CR123A Δεν Συμπεριλαμβάνετε

**Στεγανότητα:** IP68 **Περιλαμβάνει:** Καλώδιο φόρτισης USB Type C, Θήκη, Κορδόνι, Ανταλλακτική Φλάντζα **Εγγύηση:** 5 Έτη Ελληνικής Αντιπροσωπείας

ANSI/FSC	Low	Med	High	Turbo	Strobe	Red	Green
OUTPUT LUMENS	10	150	350	1500	1500	150	200
RUNTIME	100h	10h 50min	4h 40min	1h 25min*	-	4h 20min	5h 10min
DISTANCE	98ft (30m)	361ft (110m)	558ft (170m)	1148ft (350m)	-	98ft (30m)	131ft (40m)
INTENSITY	213cd	3102cd	7112cd	30150cd	-	218cd	452cd
IMPACT RESISTANCE	1m						
WATERPROOF/DUSTPROOF	IP68, dustproof/waterproof underwater to 2m						
SIZE	Length: 5.9" (150mm) Width: 1.6" (40mm) Height: 1.0" (25.4mm)						
WEIGHT	5.5 oz. (157g) excluding battery						
INCLUDED	ARB-L18-3400 rechargeable li-ion battery, USB Type-C charging cable, lanyard, holster, spare O-ring, spare rubber switch boot						

\*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

### RUNTIME



[https://www.youtube.com/watch?v=J2bYo\\_VWNZo](https://www.youtube.com/watch?v=J2bYo_VWNZo)

Για περισσότερα Προϊόντα Fenix, πατήστε [εδώ](#).

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025