

Φακός Fenix E12 V3.0

€24.15

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Φακός Fenix E12 V3.0 Ο φακός Fenix E12 V3.0 εκπέμπει μέγιστο φως 200 lumens από μια μπαταρία AA. Χρησιμοποιώντας έναν εξαιρετικά λεπτό οπτικό ισορροπημένη δέσμη μέγιστης απόστασης 78m. Ο Φακός Fenix E12 V3.0 διαθέτει τρία επίπεδα φωτεινότητας με ένα πάτημα του διακόπτη. Με μήκος μόλις 81,5mm, είναι ένα καθημερινό εργαλείο μεταφοράς και με το κλιπ σώματος 2 κατευθύνσεων, μπορείτε να τον στηρίξετε ακόμη και στο κλιπ του καπέλου σας και να το χρησιμοποιήσετε και αδιάβροχος (IP68). Ακόμα ο φακός Fenix E12 V3.0 διαθέτει μαγνήτη στο πίσω μέρος του και έχει μνήμη, δηλαδή ανάβει στο επίπεδο φωτεινότητας που είχατε προηγουμένως. Ο Fenix E12 V3.0 είναι μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν έναν φακό EDC με τροφοδοσία AA.

Μέγιστη φωτεινότητα: 200 Lumens

Μέγιστη απόσταση δέσμης: 78 Μέτρα

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας: 100 ώρες

Λειτουργίες Φωτισμού: 3 επίπεδα φωτεινότητας **Τύπος λαμπτήρα:** Luminus SST20 LED **Μέγεθος:** Μήκος 81,5mm, Κεφαλή 19,3mm, Κορμός 17,4mm


Βάρος: 53,9 Γραμμάρια Συμπεριλαμβανομένου της Μπαταρίας

Μπαταρία: AA Συμπεριλαμβάνεται

Στεγανότητα: IP68 **Περιλαμβάνει:** Κρίκο για κλειδιά, Ανταλλακτική Φλάντζα, Κορδόνι **Εγγύηση:** 5 Έτη Ελληνικής Αντιπροσωπείας

ANSI/PLATO FL1				
MODE	OUTPUT LUMENS	RUNTIME	DISTANCE	INTENSITY
HIGH	200	1h	256ft (78m)	1533cd
MEDIUM	30	15h	98ft (30m)	221cd
LOW	5	100h	39ft (12m)	35cd
IMPACT	withstands drops up to 1 meter			
WATERPROOF	IP68, dustproof/waterproof underwater to 2 meters			
SIZE	Length: 3.21" (81.5mm) Head: 0.76" (19.3mm) Body: 0.69" (17.4mm)			
WEIGHT	1.9 oz. (53.9g) including battery			
INCLUDED	AA battery, spare O-ring, lanyard			

RUNTIME



https://www.youtube.com/watch?v=xT_9Mjm_2lk

Για περισσότερα Προϊόντα Fenix, πατήστε [εδώ](#).

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025