




## ΦΑΚΟΣ LED NITECORE HEADLAMP NU30 New, Black

€32.18

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

### 01. Ελαφρύς φακός κεφαλής για εξωτερικές δραστηριότητες με τρεις (3) πηγές φωτισμού

- Τρεις (3) πηγές φωτισμού : Λευκό Θερμό / Λευκό Ψυχρό / Κόκκινο
- Εξαιρετικά υψηλής απόδοσης LED UHE
- Μέγιστη ισχύς φωτισμού 500 Lumens
- Μέγιστη απόσταση δέσμης 130 μέτρα
- Πολύ ελαφρύς, μόλις 90g

*\* Αυτές οι εικόνες είναι μόνο για λόγους καθοδήγησης, το πραγματικό αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος.*

*Αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της NITECORE. Όλα τα δικαιώματα για την ανάληψη δικαστικής δράσης διατηρούνται.*

### 02. LED από το εργαστήριο της NITECORE

Τόσο η NiteLab όσο και η NITECORE ανήκουν στη SYSMAX η οποία είναι αφιερωμένη στην εξερεύνηση της τεχνολογίας LED για την

επανεφεύρεση του φορητού φωτισμού με λύσεις LED . Τα NiteLab LED αποτελούνται από δύο κύριες σειρές: UHE και UHi.

υπερτερούν σημαντικά έναντι των ομοειδών τους σε φωτεινή απόδοση και απόσταση δέσμης, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική πρόοδο στην απόδοση των προβολέων και των φακών.

### **Ενισχυμένη απόδοση**

Ο NU30 διαθέτει μια ελαφριά μονάδα που αποτελείται από 4 LED UHE, προσφέροντας χαμηλή παραγωγή θερμότητας και υψηλή φωτεινή απόδοση για βελτιωμένη εμπειρία φωτισμού.

### **03. Εξαιρετικά ομαλή δέσμη TrueVision+ Διάχυτη δέσμη σε όλο τον χώρο.**

Φωτίστε το δρόμο σας με σαφήνεια και ευρύτητα

Το ενιαίο σύστημα οπτικών φακών (κάτοπτρα) με διάφορες όψεις παράγει ένα hotspot με μαλακές άκρες για σαφέστερο και πιο άνετο φωτισμό.

- Μεταφορά παραγόμενου φωτός περισσότερο από 94%
- Γωνία φωτισμού μεγαλύτερη από 100° μοίρες

### **04. Λάμψη μέσα στη νύχτα**

Ο NU30 συνδυάζει 4 πυρήνες UHE LED με το πολύπλευρο κάτοπτρο, ενισχύοντας σημαντικά τόσο τη φωτεινότητα όσο και την απόσταση, ιδανικός για πεζοπορία, κάμπινγκ, νυχτερινό τρέξιμο και πολλά άλλα.

- Μέγιστη ισχύς φωτισμού 500 Lumens
- Μέγιστη απόσταση δέσμης 130 μέτρα

### **05. Μικρό μέγεθος αλλά Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας**

Συνδυάζει εξαιρετικά υψηλής απόδοσης LED 4 πυρήνων UHE με ένα πολύπλευρο οπτικό σύστημα φακών (κάτοπτρο) για την ενίσχυση της μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας σε φως. Με ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου 1.500mAh, μπορεί να παρέχει έως και 97 ώρες λειτουργίας !

- Ξεκινώντας με 200 Lumens ο φωτισμός μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 8 ώρες
- Ξεκινώντας με 6 Lumens ο φωτισμός μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 97 ώρες
- Θύρα φόρτισης USB-C

– Ενσωματωμένη υψηλής απόδοσης επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (Li-ion) 1500mAh

## **06. Πολύ ελαφρύς και άνετος**

Ο NU30 ζυγίζει μόλις 90g (συμπεριλαμβανομένων του ιμάντα κεφαλής και της βάση στήριξης), εξασφαλίζοντας άνεση ακόμη και σε παρατεταμένης διάρκειας χρήση στο κεφάλι.

## **07. Τρεις (3) πηγές φωτισμού**

- Κύριος Λευκός φωτισμός : ΥΨΗΛΗ (HIGH) , ΜΕΣΑΙΑ (MID), ΧΑΜΗΛΗ (LOW), ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ (SOS), ΚΑΤΑΔΕΙΞΗ ΘΕΣΗΣ (BEACON)
- Βοηθητικός Λευκός Φωτισμός Υψηλού CRI : ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ (FLOOD LOW), ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟΣ (ULTRALOW)
- Βοηθητικός Κόκκινος Φωτισμός: ΥΨΗΛΗ (HIGH), ΧΑΜΗΛΗ (LOW), ΑΡΓΟ ΑΝΑΒΟΣΒΗΜΑ (SLOW FLASHING)

## **08. Βοηθητικά φώτα διπλού τόνου**

Διαθέτει τέσσερις (4) βοηθητικές πηγές φωτισμού , η κάθε μία με κόκκινο και λευκό χρώμα ως επιλογή φωτισμού, προσφέροντας πολλαπλούς τρόπους φωτισμού για διαφορετικές ανάγκες.

### **– Φιλικό προς το χρήστη Πολύ Χαμηλό επίπεδο φωτισμού ( ULTRALOW )**

Το βοηθητικό λευκό με υψηλό CRI (CRI ≥ 90) φως παρέχει μια απαλή, φιλική προς τα μάτια λάμψη που ελαχιστοποιεί την καταπόνηση τους.

Πιέστε δύο φορές το κουμπί ενεργοποίησης (Power) για να ενεργοποιήσετε τον πολύ χαμηλό φωτισμό ( ULTRALOW ) .

### **– Βοηθητικός κόκκινος φωτισμός**

(HIGH, LOW και SLOW FLASHING διαθέσιμες)

Διατηρεί αποτελεσματικά τη νυχτερινή όραση, προσφέρει άπλετο φωτισμό και απωθεί τα κουνούπια και τα έντομα, ιδανικό για ανάγνωση

χαρτών, αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, παρατήρηση άγριας ζωής, νυχτερινή παρατήρηση φωτογραφία και πολλά άλλα.

## **09. Περιβάλλον λειτουργίας με δύο κουμπιά.**

Πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε κουμπί για να απενεργοποιήσετε το φως όταν ο προβολέας είναι αναμμένος.

### **– Κουμπί τροφοδοσίας (Power)**

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση / Επιλογή έντασης φωτισμού

### **– Κουμπί λειτουργιών (Mode)**

Επιλογή της πηγής φωτισμού

## **10. Ενδεικτικές λυχνίες κατάδειξης της ενέργειας της μπαταρίας**

Οι ενδεικτικές λυχνίες βρίσκονται στο εσωτερικό του φακού για εύκολη ανάγνωση.

Πατήστε σύντομα το κουμπί MODE για να

να εμφανίσετε άμεσα την υπολειπόμενη ισχύ της μπαταρίας.

– Τέσσερις (4) ενδεικτικές λυχνίες σταθερά αναμμένες καταδεικνύουν ότι ενέργεια της μπαταρίας βρίσκεται μεταξύ 75% – 100%

– Τρεις (3) ενδεικτικές λυχνίες σταθερά αναμμένες καταδεικνύουν ότι ενέργεια της μπαταρίας βρίσκεται μεταξύ 50% – 75%

– Δύο (2) ενδεικτικές λυχνίες σταθερά αναμμένες καταδεικνύουν ότι ενέργεια της μπαταρίας βρίσκεται μεταξύ 25% – 50%

– Μία (1) ενδεικτική λυχνία σταθερά αναμμένη καταδεικνύει ότι η ενέργεια της μπαταρίας βρίσκεται μεταξύ 0% – 25%

*(Παρακαλούμε επαναφορτίστε τον φακό άμεσα)*

## **11. Φιλικός προς το δέρμα αντανακλαστικός ιμάντας κεφαλής**

Ειδικά σχεδιασμένος με αντανακλαστικές λωρίδες για να εγγυάται ολόπλευρη προστασία και ασφάλεια τη νύχτα

## **12. Λειτουργία κλειδώματος**

Για την αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης

Στη λειτουργία κλειδώματος, οποιαδήποτε επίπεδα φωτεινότητας ή ειδικές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες, ιδανικό για την αποθήκευση του φακού σε ένα σακίδιο ή την τσέπη χωρίς να ανησυχείτε.

### **13. Έτοιμος να λειτουργήσει σε όλες τις καιρικές συνθήκες**

- Βαθμολογημένος με IP66 για την αδιαβροχότητα του
- Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος

### **14. Πίνακας Τεχνικών Δεδομένων**

*Σημείωση: Τα αναφερόμενα δεδομένα έχουν μετρηθεί με τη χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας ιόντων λιθίου (3,7V 1.500mAh) σε εργαστηριακές συνθήκες.*

*Τα δεδομένα ενδέχεται να διαφέρουν σε πραγματική χρήση λόγω διαφορετικών περιβαλλοντικών συνθηκών.*

### **15. Γενικά Χαρακτηριστικά**

- Μέγιστη ισχύς δέσμης 500 lumens
- Χρησιμοποιεί εξαιρετικά υψηλής απόδοσης LED 4 πυρήνων UHE
- Εξοπλισμένος με κύριο λευκό φως (Θερμοκρασία χρώματος: 6.000K), ένα βοηθητικό λευκό φως με υψηλό δείκτη CRI ( $CRI \geq 90$ , θερμοκρασία χρώματος: 4.500K), και ένα βοηθητικό κόκκινο φως
- Χρησιμοποιεί ένα σύστημα οπτικών φακών (κάτοπτρο) ενιαίου σώματος με διάφορες όψεις για ανάκλαση ομοιόμορφου και απαλού φωτός
- Μέγιστη εμβέλεια 130 μέτρα
- Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου 1.500mAh
- Ευφυές κύκλωμα φόρτισης της μπαταρίας ιόντων λιθίου με θύρα φόρτισης USB-C
- Σχεδιασμένο με δύο κουμπιά με διαφορετικό σχήμα και αφή, προσφέροντας εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι
- Διαθέτει 3 πηγές φωτός, 7 επίπεδα φωτεινότητας και 3 ειδικές λειτουργίες
- Ολοκαίνουριες ενδεικτικές λυχνίες ισχύος για άμεση ενημέρωση.
- Κατασκευασμένος από ανθεκτικό πολυκαρβονικό (PC) υλικό
- Ανθεκτικός σε κρούση έως και από 1 μέτρο ύψος
- Αδιάβροχος σύμφωνα με το πρότυπο IP66

### **16. Περιεχόμενα συσκευασίας**

- Φακός NITECORE NU30 μαζί με ιμάντα κεφαλής
  - Καλώδιο φόρτισης USB-C σε USB-C
-

# Χαρακτηριστικά

---

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025