




## Ηλεκτρική Επαναφορτιζόμενη τρόμπα ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ NITECORE EBP10mini

€80.24

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

### 01. Φορητή Ηλεκτρική Τρόμπα γρήγορης πλήρωσης.

- Χαμηλό βάρος
- Γρήγορη πλήρωση

*\* Οι εικόνες είναι μόνο για σκοπούς ενημέρωσης, το πραγματικό αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τους παράγοντες του περιβάλλοντος.*

*Αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της NITECORE . Όλα τα δικαιώματα για την ανάληψη νομικών ενεργειών διατηρούνται.*

### 02. Η NITECORE EBP10 mini είναι Σχεδιασμένη για υψηλή ποιότητα

Οι παραδοσιακές αντλίες ποδηλάτου είναι είτε πολύ μεγάλες και βαριές , είτε συμβιβάζουν την απόδοση με το βάρος.

Η σειρά EBP10 της NITECORE υιοθετεί μια επαγγελματική προσέγγιση , βελτιώνοντας το βάρος , το μέγεθος, την ταχύτητα πλήρωσης , την αντοχή και την απόδοση της μπαταρίας

Εξοικονομεί χρόνο και ελαττώνει το βάρος για επαγγελματίες δρομείς δρόμου και ποδηλάτες μεγάλων αποστάσεων εκτός δρόμου.

- Μικρό Μέγεθος
- Πολύ χαμηλό βάρος μόλις 140 γραμμάρια !
- Μέγιστη πίεση αέρα 120 Psi !

- Ταχύτατη πλήρωση του ελαστικού σε μόλις 60 δευτερόλεπτα !
- Επαναφόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας σε μόλις 40 λεπτά !
- \* Τα παραπάνω αναφερόμενα δεδομένα προέρχονται από το εργαστήριο της NITECORE , δοκιμασμένα με ποδηλάτο δρόμου με ρόδα 700x25c (0-80psi)

### **03. Πολύ μικρό μέγεθος και πολύ χαμηλό βάρος**

Το σώμα της είναι κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου και το πάνελ από υλικό PC , η EBP10 mini συνδυάζει εξαιρετική εμφάνιση και αισθητική, έναν ελαφρύ σχεδιασμό σε ένα εξαιρετικά συμπαγές σώμα, καθιστώντας την τον απόλυτο σύντροφο για αβίαστη οδήγηση.

- Διαστάσεις: 66mm x 30mm x 65mm
- Βάρος : 140g

### **04. Μέγιστη πίεση 120psi**

Νιώστε τη δύναμη στην παλάμη σας !

Εξοπλισμένη με ένα μοτέρ χωρίς ψήκτρες, υψηλής ταχύτητας από κράμα αλουμινίου και ένα θάλαμο κατασκευασμένο από αλουμίνιο υψηλής ακρίβειας 0,01 χιλιοστών, επεξεργασμένο με CNC κράμα αλουμινίου, αυτή η ελαφριά αλλά αξιόπιστη τρόμππα προσφέρει σταθερή λειτουργία με μέγιστη πίεση 120psi – **20%** υψηλότερη από τις τυπικές αντλίες της αγοράς.

Είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να ταιριάζει σε ένα ευρύ φάσμα μεγεθών ελαστικών.

- NITECORE EBP10 \_\_\_\_\_ 120psi
- Ανταγωνισμός \_\_\_\_\_ 100psi

\* Τα παραπάνω αναφερόμενα δεδομένα προέρχονται από το εργαστήριο της NITECORE και παρουσιάζονται μόνο για λόγους αναφοράς

### **05. 60s Ταχεία Πλήρωση**

Φουσκώνει γρήγορα ένα ελαστικό ποδηλάτου δρόμου 700 x 25c από 0 έως 80psi σε μόλις 60 δευτερόλεπτα – 25% πιο γρήγορα από άλλες μικρές αντλίες της αγοράς.

Είτε προπονείστε καθημερινά είτε αγωνίζεστε σε αγώνες, σας εξοικονομεί τον πολύτιμο χρόνο σας όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει.

\* Τα παραπάνω αναφερόμενα δεδομένα προέρχονται από το εργαστήριο της NITECORE και παρουσιάζονται μόνο για λόγους αναφοράς

### **06. Κατασκευασμένη για να αντέχει**

Καινοτόμο εύκαμπτο σύνθετο υλικό

Η EBP10 mini χρησιμοποιεί ένα καινοτόμο εύκαμπτο σύνθετο υλικό στο το έμβολο από κράμα αλουμινίου, προσφέροντας εξαιρετική αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και τη φθορά.

Μετά από χρήση 100 φορές, δεν παρουσιάζει σχεδόν καθόλου υποβάθμιση στην απόδοση της αντλίας, καθιστώντας την περίπου 10% περισσότερο ανθεκτική από παρόμοια προϊόντα της αγοράς.

\* Τα παραπάνω αναφερόμενα δεδομένα προέρχονται από το εργαστήριο της NITECORE και όλες οι δοκιμές έγιναν με λάστιχο ποδηλάτου δρόμου 700x25c

## 07. Πολλαπλοί τρόποι πλήρωσης

Με λειτουργία προεπιλογής

Διαθέτοντας μια λειτουργία δρόμου (ROAD Mode) προσαρμοσμένη για επαγγελματίες ποδηλάτες, αυτή η αντλία επιτρέπει στους χρήστες να προκαθορίσουν την επιθυμητή πίεση και αυτόματα

να θυμάται τις ρυθμίσεις, καθιστώντας το φούσκωμα εύκολο και χωρίς προβλήματα.

- Λειτουργία Χρήστη ..... Ρυθμιζόμενο εύρος από 0 έως 120 psi
- Λειτουργία Ποδηλάτου δρόμου ..... Ρυθμιζόμενο εύρος από 60 έως 120 psi
- Λειτουργία Ποδηλάτου βουνού ..... Ρυθμιζόμενο εύρος από 15 έως 50 psi
- Λειτουργία Μπάλας ..... Ρυθμιζόμενο εύρος από 4 έως 16 Psi

## 8. Μεγάλος χρόνος λειτουργίας και γρήγορη φόρτιση

Παρά το μικρό της μέγεθος, η EBP10 mini διαθέτει μία μπαταρία Li-ion 2.55Wh ικανή να φουσκώσει 3 ελαστικά.

Με έναν φορτιστή ισχύος 10W, μπορεί να φορτιστεί πλήρως σε μόλις 40 λεπτά της ώρας.

Κατηγορία	Ποδηλάτο δρόμου	Ποδηλάτο Βουνού	Μπάλα
Τύπος Ελαστικού	700x25c	26x2.1	/
Χρόνος πλήρωσης	60 δευτερόλεπτα (0-80psi)	145 δευτερόλεπτα (0-50psi)	5 δευτερόλεπτα (0-8psi)
Πόσες φορές ;	3	1	50

\* Τα δεδομένα προέρχονται από το εργαστήριο της NITECORE και είναι μόνο για λόγους αναφοράς.

## 09. Έξυπνη οθόνη OLED

Παρέχει σε πραγματικό χρόνο τις πληροφορίες πλήρωσης, την πίεση, την υπολειπόμενη ισχύ της μπαταρίας και πολλά άλλα

\* Η προέκταση σύνδεσης με την βαλβίδα που εμφανίζεται στην φωτογραφία, πωλείται ξεχωριστά ως προαιρετικός εξοπλισμός.

## 10. Ποτέ μην ανησυχείτε για Υπερπλήρωση

Η EBP10 mini θα σταματήσει αυτόματα να φουσκώνει μόλις επιτευχθεί η προκαθορισμένη πίεση.

\* Η προέκταση σύνδεσης με την βαλβίδα που εμφανίζεται στην φωτογραφία ΔΕΝ περιλαμβάνεται στην αρχική συσκευασία (Πωλείται Ξεχωριστά).

### **11. Ακρίβεια αισθητήρα πίεσης**

Στη λειτουργία ΜΕΤΡΗΣΗ, η τρόμπα NITECORE EBP10 mini προσφέρει υψηλή ακρίβεια  $\pm 1$ psi για την απεικόνιση των επιπέδων πίεσης σε πραγματικό χρόνο.

*\* Τα παραπάνω αναφερόμενα δεδομένα προέρχονται από το εργαστήριο της NITECORE και παρουσιάζονται μόνο για λόγους αναφοράς*

### **12. Εναλλαγή χωρίς εργαλεία**

Συμβατές βαλβίδες Schrader και Presta

*\* Η εργοστασιακή προεπιλογή είναι ρυθμισμένη ώστε να ταιριάζει στη βαλβίδα Schrader.*

### **13. Μετατροπή μονάδας πίεσης (psi / Bar)**

Για εναλλαγή μεταξύ psi και Bar, απλά πατήστε το κουμπί "+" και το κουμπί "-" ταυτόχρονα μετά την ενεργοποίηση.

### **14. Πολύ Μεγάλος Χρόνος αναμονής 365 ημερών**

Η τρόμπα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 3 λεπτά αδράνειας είτε μετά την ενεργοποίηση είτε μόλις ολοκληρωθεί η πλήρωση.

Με ρεύμα αναμονής κάτω από 1uA όταν είναι απενεργοποιημένη, καταναλώνει σχεδόν μηδενική ενέργεια.

### **15. Προαιρετικά αξεσουάρ (Πωλούνται ξεχωριστά)**

– Εκτεταμένος σωλήνας φουσκώματος :

Συμβατός με βαλβίδες Presta και Schrader με σύνδεση στεγανότητας

– Βελόνα μπάλας : Ιδανική για διάφορους τύπους μπαλών

### **16. Τεχνικά δεδομένα – Γενικά χαρακτηριστικά**

Είσοδος	5v – 2A
Ονομαστική τάση	48w (Max)
Μπαταρία	2,55Wh (11,1V)
Διαστάσεις	85mm x 30mm x 65mm
Βάρος	140 γραμμάρια
Πίεση	120 psi
Διάρκεια λειτουργίας	240 δευτερόλεπτα
Αξεσουάρ	Βάση, Εξάρτημα Σφράγισης, σωλήνας, Καπάκι, Κάλυμμα σιλικόνης

– Περιλαμβάνει ακροφύσιο που ταιριάζει τόσο στις βαλβίδες Presta όσο και στις βαλβίδες Schrader

– Πολυλειτουργική οθόνη OLED για να δείχνει τη λειτουργία φουσκώματος, την πίεση, την υπολειπόμενη ισχύς της μπαταρίας, κ.λπ.

- Η EBP10 διαθέτει 6 λειτουργίες φουσκώματος, με μέγιστη πίεση 144psi
- Η EBP10 mini διαθέτει 5 λειτουργίες φουσκώματος, με μέγιστη πίεση 120psi.
- Διαθέσιμη προσαρμοσμένη λειτουργία για να ρυθμίσετε ελεύθερα την επιθυμητή πίεση
- Διαθέσιμη μέτρηση πίεσης σε πραγματικό χρόνο
- Λειτουργία γρήγορης μετατροπής των μονάδων πίεσης (psi και Bar)
- Η EBP10 περιλαμβάνει ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης 8,88Wh
- Η EBP10 mini περιλαμβάνει ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης 2,55Wh
- Ευφυές σύστημα φόρτισης μπαταρίας ιόντων λιθίου με θύρα φόρτισης USB-C
- Η EBP10 mini είναι εξαιρετικά συμπαγής και φορητή
- Κατασκευασμένη από ανθεκτικά υλικά PC και κράμα αλουμινίου
- Ανθεκτική σε κρούση έως και από 1 μέτρο
- Αδιάβροχη κατάταξη σύμφωνα με το πρότυπο IP44

## 17. Περιεχόμενα συσκευασίας

- Ηλεκτρική Τρόμπα NITECORE EBP10 mini
- Κάλυμμα σιλικόνης

---

# Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 12

---

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025