




Ηλεκτρική Επαναφορτιζόμενη τρόμπα ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ NITECORE EBP10

€104.76

[Αγορά](#)



Περιγραφή

01. Φορητή Ηλεκτρική Τρόμπα

- Χαμηλό βάρος
- Γρήγορο φούσκωμα

* Οι εικόνες είναι μόνο για σκοπούς ενημέρωσης, το πραγματικό αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τους παράγοντες του περιβάλλοντος.

Αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της NITECORE. Όλα τα δικαιώματα για την ανάληψη νομικών ενεργειών διατηρούνται.

02. Η NITECORE EBP10 είναι Σχεδιασμένη για υψηλή ποιότητα

Οι παραδοσιακές αντλίες ποδηλάτου είναι είτε πολύ μεγάλες και βαριές, είτε συμβιβάζουν την απόδοση με το βάρος.

Η σειρά EBP10 της NITECORE υιοθετεί μια επαγγελματική προσέγγιση, βελτιώνοντας το βάρος, το μέγεθος, την ταχύτητα πλήρωσης, την αντοχή και την απόδοση της μπαταρίας.

Εξοικονομεί χρόνο και ελαττώνει το βάρος για επαγγελματίες δρομείς δρόμου και ποδηλάτες μεγάλων αποστάσεων εκτός δρόμου.

- Μικρό Μέγεθος
- Πολύ χαμηλό βάρος μόλις 280 γραμμάρια !

- Μέγιστη πίεση αέρα 144 Psi !
- Ταχύτατη πλήρωση του ελαστικού σε μόλις 45 δευτερόλεπτα !
- Επαναφόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας σε μόλις 1,5 ώρες !
- * Τα παραπάνω αναφερόμενα δεδομένα προέρχονται από το εργαστήριο της NITECORE , δοκιμασμένα με ποδήλατο δρόμου με ρόδα 700x25c (0-80psi)

03. Συμπαγής και ελαφριά

Το σώμα της είναι κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου και το πάνελ από υλικό PC , η EBP10 συνδυάζει εξαιρετική εμφάνιση και αισθητική, έναν ελαφρύ σχεδιασμό σε ένα εξαιρετικά συμπαγές σώμα, καθιστώντας την τον απόλυτο σύντροφο για αβίαστη οδήγηση.

- Διαστάσεις: 66mm x 38mm x 79mm
- Βάρος : 280g

04. Μέγιστη πίεση 144psi

Νιώστε τη δύναμη στην παλάμη σας !

Εξοπλισμένη με ένα μοτέρ χωρίς ψήκτρες, υψηλής ταχύτητας από κράμα αλουμινίου και ένα θάλαμο κατασκευασμένο από αλουμίνιο υψηλής ακρίβειας 0,01 χιλιοστών, επεξεργασμένο με CNC κράμα αλουμινίου, αυτή η ελαφριά αλλά αξιόπιστη τρόμπα προσφέρει σταθερή λειτουργία με μέγιστη πίεση 144psi – **20%** υψηλότερη από τις τυπικές αντλίες της αγοράς.

Είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να ταιριάζει σε ένα ευρύ φάσμα μεγεθών ελαστικών.

- NITECORE EBP10 _____ 144psi
- Ανταγωνισμός _____ 120psi

** Τα παραπάνω αναφερόμενα δεδομένα προέρχονται από το εργαστήριο της NITECORE και παρουσιάζονται μόνο για λόγους αναφοράς*

05. 45s Ταχεία Πλήρωση

Φουσκώνει γρήγορα ένα ελαστικό ποδηλάτου δρόμου 700 x 25c από 0 έως 80psi σε μόλις 45 δευτερόλεπτα – δύο φορές πιο γρήγορα από άλλες μικρές αντλίες της αγοράς. Είτε προπονείστε καθημερινά είτε αγωνίζεστε σε αγώνες, σας εξοικονομεί τον πολύτιμο χρόνο σας όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει.

** Τα παραπάνω αναφερόμενα δεδομένα προέρχονται από το εργαστήριο της NITECORE και παρουσιάζονται μόνο για λόγους αναφοράς*

06. Κατασκευασμένη για να αντέχει

Καινοτόμο εύκαμπτο σύνθετο υλικό

Η EBP10 χρησιμοποιεί ένα καινοτόμο εύκαμπτο σύνθετο υλικό στο το έμβολο από κράμα αλουμινίου, προσφέροντας εξαιρετική αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και τη φθορά. Μετά από χρήση 100 φορές, δεν παρουσιάζει σχεδόν καθόλου υποβάθμιση στην απόδοση της αντλίας, καθιστώντας την περίπου 10% περισσότερο ανθεκτική από παρόμοια προϊόντα της αγοράς.

* Τα παραπάνω αναφερόμενα δεδομένα προέρχονται από το εργαστήριο της NITECORE και όλες οι δοκιμές έγιναν με λάστιχο ποδηλάτου δρόμου 700x25c

07. Πολλαπλοί τρόποι πλήρωσης

Με λειτουργία προεπιλογής

Διαθέτοντας μια λειτουργία δρόμου (ROAD Mode) προσαρμοσμένη για επαγγελματίες ποδηλάτες, αυτή η αντλία επιτρέπει στους χρήστες να προκαθορίσουν την επιθυμητή πίεση και αυτόματα

να θυμάται τις ρυθμίσεις, καθιστώντας το φούσκωμα εύκολο και χωρίς προβλήματα.

- Λειτουργία Χρήστη Ρυθμιζόμενο εύρος από 0 έως 144 psi
- Λειτουργία Μοτοσυκλέτας Ρυθμιζόμενο εύρος από 21 έως 37 psi
- Λειτουργία Ποδηλάτου δρόμου Ρυθμιζόμενο εύρος από 60 έως 120 psi
- Λειτουργία Ποδηλάτου βουνού Ρυθμιζόμενο εύρος από 15 έως 50 psi
- Λειτουργία Μπάλας Ρυθμιζόμενο εύρος από 4 έως 16 Psi

08. Μεγάλος χρόνος λειτουργίας και γρήγορη φόρτιση

Παρά το μικρό της μέγεθος, η EBP10 διαθέτει μία μπαταρία Li-ion 8.88Wh ικανή να φουσκώσει 10 ελαστικά.

Με έναν φορτιστή ισχύος 10W, μπορεί να φορτιστεί πλήρως σε μόλις 1,5 ώρα.

Κατηγορία	Μοτοσυκλέτα	Ποδηλάτο δρόμο	Ποδηλάτο Βουνού	Μπάλα
Τύπος Ελαστικού	150×60 R17	700x25c	26×2.1	/
Χρόνος πλήρωσης	4λεπτά (0-40psi)	45 δευτερόλεπτα (0-80psi)	88 δευτερόλεπτα (0-50psi)	5 δευτερόλεπτα (0-8psi)
Πόσες φορές ;	2	9-10	6-7	120

* Τα δεδομένα προέρχονται από το εργαστήριο της NITECORE και είναι μόνο για λόγους αναφοράς.

09. Έξυπνη οθόνη OLED

Παρέχει στην οθόνη σε πραγματικό χρόνο τις πληροφορίες πλήρωσης, την πίεση, την υπολειπόμενη ισχύ της μπαταρίας και πολλά άλλα

10. Ποτέ μην ανησυχείτε για Υπερπλήρωση

Η EBP10 θα σταματήσει αυτόματα να φουσκώνει μόλις επιτευχθεί η προκαθορισμένη πίεση.

* Η προέκταση σύνδεσης με την βαλβίδα που εμφανίζεται στην φωτογραφία, πωλείται ξεχωριστά ως προαιρετικός εξοπλισμός.

11. Ακρίβεια αισθητήρα πίεσης

Στη λειτουργία ΜΕΤΡΗΣΗ, η τρόμπα NITECORE EBP10 προσφέρει υψηλή ακρίβεια $\pm 1\text{psi}$ για την απεικόνιση των επιπέδων πίεσης σε πραγματικό χρόνο.

** Τα παραπάνω αναφερόμενα δεδομένα προέρχονται από το εργαστήριο της NITECORE και παρουσιάζονται μόνο για λόγους αναφοράς*

12. Εναλλαγή χωρίς εργαλεία

Συμβατές βαλβίδες Schrader και Presta

** Η εργοστασιακή προεπιλογή είναι ρυθμισμένη ώστε να ταιριάζει στη βαλβίδα Schrader.*

13. Μετατροπή μονάδας πίεσης (psi / Bar)

Για εναλλαγή μεταξύ psi και Bar, απλά πατήστε το κουμπί “+” και το κουμπί “-” ταυτόχρονα μετά την ενεργοποίηση.

14. Πολύ Μεγάλος Χρόνος αναμονής 365 ημερών

Η τρόμπα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 3 λεπτά αδράνειας είτε μετά την ενεργοποίηση είτε μόλις ολοκληρωθεί η πλήρωση.

Με ρεύμα αναμονής κάτω από 1 μA όταν είναι απενεργοποιημένη, καταναλώνει σχεδόν μηδενική ενέργεια.

15. Προαιρετικά αξεσουάρ (Πωλούνται ξεχωριστά)

– Εκτεταμένος σωλήνας φουσκώματος :

Συμβατός με βαλβίδες Presta και Schrader με σύνδεση στεγανότητας

– Βελόνα μπάλας : Ιδανική για διάφορους τύπους μπαλών

16. Τεχνικά δεδομένα – Γενικά χαρακτηριστικά

Είσοδος	5v – 2A
Ονομαστική τάση	83w (Max)
Μπαταρία	8,88 Wh (14,8V)
Διαστάσεις	66mm x 38mm x 79mm
Βάρος	280 γραμμάρια
Πίεση	144 psi
Διάρκεια λειτουργίας	600 δευτερόλεπτα
Αξεσουάρ	Βάση, Εξάρτημα Σφράγισης, σωλήνας, Καπάκι

- Περιλαμβάνει ακροφύσιο που ταιριάζει τόσο στις βαλβίδες Presta όσο και στις βαλβίδες Schrader
- Πολυλειτουργική οθόνη OLED για να δείχνει τη λειτουργία φουσκώματος, την πίεση, την υπολειπόμενη ισχύς της μπαταρίας, κ.λπ.
- Η EBP10 διαθέτει 6 λειτουργίες φουσκώματος, με μέγιστη πίεση 144psi
- Η EBP10 mini διαθέτει 5 λειτουργίες φουσκώματος, με μέγιστη πίεση 120psi.
- Διαθέσιμη προσαρμοσμένη λειτουργία για να ρυθμίσετε ελεύθερα την επιθυμητή πίεση
- Διαθέσιμη μέτρηση πίεσης σε πραγματικό χρόνο
- Λειτουργία γρήγορης μετατροπής των μονάδων πίεσης (psi και Bar)
- Η EBP10 περιλαμβάνει ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης 8,88Wh
- Η EBP10 mini περιλαμβάνει ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης 2,55Wh
- Ευφυές σύστημα φόρτισης μπαταρίας ιόντων λιθίου με θύρα φόρτισης USB-C
- Η EBP10 mini είναι εξαιρετικά συμπαγής και φορητή
- Κατασκευασμένη από ανθεκτικά υλικά PC και κράμα αλουμινίου
- Ανθεκτική σε κρούση έως και από 1 μέτρο
- Αδιάβροχη κατάταξη σύμφωνα με το πρότυπο IP44

17. Περιεχόμενα συσκευασίας

- Ηλεκτρική Τρόμπα NITECORE EBP10

Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 12

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025