



ΦΑΚΟΣ LED NITECORE MULTI TASK HYBRID MH25PRO HUNTING KIT

€136.29

[Αγορά](#)

Περιγραφή

Περιεχόμενα συσκευασίας

1. MH25 Pro
2. NL2153HP Battery
3. Απομακρυσμένος διακόπτης RSW1 Pro (Σπιράλ)
4. USB-C Καλώδιο φόρτισης
5. Λουράκι καρπού
6. Μεταλλικό Κλιπ συγκράτησης
7. Συνθετική θήκη μεταφοράς
8. Ανταλλακτικοί ελαστικοί δακτύλιοι
9. Φίλτρο Πράσινο
10. Φίλτρο Κόκκινο
11. Μεταλλική βάση στήριξης σε όπλο GM02 Pro

01. NITECORE MH25 Pro

Εξαιρετικά Μεγάλης Απόστασης, Επαναφορτιζόμενος Φακός με θύρα USB-C

- LED UHi 40
- Μέγιστη απόδοση που φθάνει τα 3300 Lumens !
- Μέγιστη απόσταση δέσμης που φθάνει τα 705 μέτρα !
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία με χωρητικότητα 5300 mAh

** Η εικόνα αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της NITECORE. Όλα τα δικαιώματα για την ανάληψη νομικών ενεργειών διατηρούνται.*

02. Εξαιρετικά υψηλής έντασης UHi Led

Τόσο η NiteLab όσο και η NITECORE ανήκουν στη SYSMAX, η οποία είναι αφιερωμένη στην εξερεύνηση της τεχνολογίας LED για την

επανεφεύρεση των λύσεων LED φακών. Η NiteLab συνεργάζεται με έναν βιομηχανικό εταίρο για την από κοινού ανάπτυξη της σειράς UHi LED , ειδικά σχεδιασμένης για φακούς. Διαθέτοντας υψηλή πυκνότητα φωτός και υψηλή ένταση δέσμης , το UHi LED χρησιμοποιεί τη στρογγυλή επιφάνεια εκπομπής φωτός (LES) για να επιτύχει ένα βέλτιστο αποτέλεσμα φωτισμού και απόσταση δέσμης, το οποίο προκαλεί το αδύνατο και ξεκινά μια νέα εποχή των φακών LED

Nitelab UHi LED : UHi 40

Οικογένεια UHi LED: UHi 10, UHi 20, UHi 40, UHi 50, UHi 100

03. Είναι εφοδιασμένος με ένα LED UHi 40 με μέγιστη ισχύ 40Watt

| | | | |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Εξαιρετικά μικρός σχεδιασμός | UHi40 | 4,53 mm ² | Μικρότερο κατά 32% περίπου |
| | SFT70 LED Από την αγορά | 6,7mm ² | |
| Εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση φωτός | UHi40 | 827 Lumens/mm ² | Περισσότερο κατά 63% περίπου |
| | SFT70 LED Από την αγορά | 507 Lumens/mm ² | |
| Εξαιρετικά υψηλή απόδοση | UHi40 | 3.750 Lumens | Περισσότερο κατά 10% περίπου |
| | SFT70 LED Από την αγορά | 3.400 Lumens | |

04.

05. Εξαιρετικά μεγάλη απόσταση δέσμης που φθάνει τα 705 μέτρα !

Είναι καινοτόμος στην κατηγορία των φακών μεσαίου μεγέθους. Εξοπλισμένος με το LED UHi 40 και ένα οπτικό σύστημα που συνδυάζει

την κρυστάλλινη επίστρωση και τεχνολογία ψηφιακών οπτικών ακριβείας (PDOT) , παρέχει μέγιστη μέγιστη ένταση δέσμης 124300cd

και μέγιστη εμβέλεια 705 μέτρων.

Σύγκριση του NITECORE MH25Pro με άλλους φακούς

– Η δέσμη του MH25Pro φθάνει τα 705μέτρα Περίπου 25,8% ισχυρότερη από άλλους φακούς

– Η δέσμη άλλων ανάλογων φακών φθάνει τα 580 μέτρα

06. Ο MH25Pro αποδίδει μία εντυπωσιακή δέσμη με ισχύ 3.300 Lumens, ιδανική για έκτακτες καταστάσεις, για νυχτερινή αναζήτηση,

για εξωτερικές δραστηριότητες, για ελέγχους συντήρησης και πολλές άλλες δραστηριότητες.

– Ο MH25Pro αποδίδει μέγιστη ισχύ φωτισμού που φθάνει τα 3300 Lumens κατά 32%

ισχυρότερη από αντίστοιχους φακούς της αγοράς με ισχύ φωτισμού τα 2500 Lumens.

07. Από τετράγωνο σε στρογγυλό με μια επανάσταση στην αποτελεσματικότητα. Η στρογγυλή επιφάνεια εκπομπής φωτός (LES) του LED UHi 40 ταιριάζει απόλυτα με τον στρογγυλό ανακλαστήρα, επιτρέποντας υψηλή απόδοση μετατροπής φωτός και ένα φωτεινό και καθαρό σημείο εστίασης, το οποίο συμβάλλει στην ταυτοποίηση στόχων τη νύχτα γρήγορα και με ακρίβεια.

08. Λειτουργία προστασίας με αισθητήρα (Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Μοντέλου Χρήσης No. 2023220396627)
Εάν ο ενσωματωμένος οπτικός αισθητήρας ανιχνεύσει ένα εμπόδιο σε κοντινή απόσταση, η φωτεινότητα του φακού θα μειωθεί αυτόματα για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.

09. Διαισθητικές ενδεικτικές λυχνίες
– Ενδεικτικές λυχνίες για την ισχύ φωτισμού
– Ενδεικτικές λυχνίες για την ισχύ της μπαταρίας

10. Αναβαθμισμένη εμφάνιση και αίσθηση.
Το σώμα είναι κατασκευασμένο με μηχανική κατεργασία ακριβείας CNC και διαθέτει αντιολισθητικές αυλακιές. Με μια υφή πάχους 1 mm , οι χρήστες μπορούν να διατηρήσουν μια ασφαλή λαβή ακόμη και με ιδρωμένα , βρεγμένα χέρια ή όταν φοράνε γάντια.

11. Περιλαμβάνεται επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion 21700 με χωρητικότητα 5300mAh
Μία μπαταρία Li-ion NITECORE NL2153HP με πολύ μεγάλη χωρητικότητα 5300mAh και συνεχόμενο ρεύμα αποφόρτισης 20A, τροφοδοτεί τον φακό για συνεχόμενη λειτουργία έως και 650 ώρες στο ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ επίπεδο φωτισμού.

12. Επαναφορτιζόμενος από θύρα USB-C
Η θύρα φόρτισης USB-C δεν απαιτεί φορά στην τοποθέτηση του καλωδίου.

13. Ευέλικτο καπάκι ουράς σχήματος U
Ο σχεδιασμός σχήματος U είναι διαθέσιμος για να αποτρέψει την τυχαία ενεργοποίηση και

προσφέρει τη δυνατότητα στήριξης στην ουρά του.

Το καπάκι ουράς διαθέτει επίσης μια οπή για την προσάρτηση κορδονιού.

- Διάμετρος κεφαλής : 40mm
- Ολικό μήκος: 153,60mm
- Διάμετρος ουράς: 27,00mm

14. Περιλαμβάνεται αποσπώμενο κλιπ διπλής κατεύθυνσης

Ο MH25Pro διαθέτει ένα αποσπώμενο κλιπ διπλής κατεύθυνσης και δύο υποδοχές τοποθέτησης, ιδανικό για προσάρτηση σε τσέπες, σακίδια πλάτης, σύστημα MOLLE και άλλα.

15. Φιλική προς το χρήστη λειτουργία

- Επιχειρησιακός διακόπτης ουράς
- Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση (on/off)
- Επιχειρησιακός διακόπτης στιγμιαίας ενεργοποίησης
- Κουμπί λειτουργίας
- Ρυθμίσεις επιπέδων φωτεινότητας
- Ενεργοποίηση ειδικών λειτουργιών (STROBE/Beacon/SOS)

16. Διαθέτει δύο λειτουργίες χρήσεις: Καθημερινή λειτουργία & Επιχειρησιακή λειτουργία

- Ένταση φωτισμού στην Καθημερινή λειτουργία
- Πολύ Χαμηλή>Χαμηλή>Μεσαία>Υψηλή>TURBO>Strobe>Beacon>SOS
- Ένταση φωτισμού στην Επιχειρησιακή λειτουργία
- TURBO>Υψηλή>Μεσαία>Χαμηλή>Πολύ Χαμηλή>STROBE

17. Εξαιρετική διάχυση της θερμότητας

Η κεφαλή είναι σχεδιασμένη με ένα σύστημα ψύξης που αποτελείται από δύο τμήματα. Η θερμοκρασία μεταφέρεται από το κάτω τμήμα προς το επάνω τμήμα και στη συνέχεια προς την επιφάνεια ενώ παράλληλα η μονάδα Εξελιγμένης Ρύθμισης της Θερμοκρασίας (ATR) (Ευρεσιτεχνία με No.ZL201510534543.6) βοηθά στην ρύθμιση της απόδοσης ώστε να διατηρείται η βέλτιστη απόδοση.

18. Υψηλής απόδοσης κύκλωμα σταθερού ρεύματος

Η δέσμη σταθερής φωτεινότητας χωρίς αναβοσβήματα εγγυάται την άνετη οπτική εμπειρία

19. Βαθμολογημένος με IP68

- Αδιάβροχος και Υποβρύχιος έως και 2 μέτρα βάθος
- Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος.

20. Γενικά χαρακτηριστικά

- Ενσωματώνει ένα LED UHi 40 με μέγιστη απόδοση έως και 3300 Lumens.
- Μέγιστη ένταση δέσμης που φθάνει τα 124300 κεριά και μέγιστη απόσταση που φθάνει τα 705 μέτρα
- Το οπτικό του σύστημα συνδυάζει την Κρυστάλλινη Επίστρωση και την Τεχνολογία Ψηφιακών Οπτικών Ακριβείας (PDOT).
- Τροφοδοτείται από μία μπαταρία Li-ion 21700 που παρέχει ενέργεια για συνεχόμενη λειτουργία έως και 650 ώρες .
- Διαθέτει δύο προγράμματα λειτουργίας : Επιχειρησιακό & Καθημερινό
- Ο επιχειρησιακός οπίσθιος διακόπτης και ο διακόπτης επιλογών ελέγχουν 5 επίπεδα φωτεινότητας και 3 ειδικές λειτουργίες.
- Ο ειδικός φωτισμός STROBE χρησιμοποιεί τυχαία εναλλασσόμενες συχνότητες για ισχυρότερο αποτέλεσμα ζάλης.
- Οι ενδεικτικές λυχνίες ισχύος δίπλα στον διακόπτη επιλογών καταδεικνύουν την ενέργεια που απομένει στην μπαταρία.
- Οι ενδεικτικές λυχνίες επιπέδου δίπλα στον διακόπτη επιλογών καταδεικνύουν το τρέχον επίπεδο φωτισμού.
- Ένα έξυπνο κύκλωμα φόρτισης μπαταριών Li-ion με θύρα φόρτισης USB-C
- Συνοδεύεται από μία μπαταρία Li-ion NITECORE 21700 (NL2153HP 5300mAh)
- Υψηλής απόδοσης κύκλωμα σταθερού ρεύματος παρέχει σταθερό φωτισμό χωρίς αναβοσβήματα.
- Ενσωματώνει μία Εξελιγμένη Μονάδα Ρύθμισης της Θερμοκρασίας (ATR) (Ευρεσιτεχνία No.ZL201510534543.6)
- Διαθέτει ηλεκτρονική προστασία από ανάποδη πολικότητα.
- Το κρύσταλλο διαθέτει αντι-χαρακτική επίστρωση και από τις δύο πλευρές
- Είναι κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας
- Εξωτερικό φινίρισμα σκληρής ανοδίωσης στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII
- Αδιάβροχος και ανθεκτικός στην σκόνη βαθμολογημένος με IP68 (Υποβρύχιος έως και 2 μέτρα βάθος)
- Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο.

21. Πίνακας τεχνικών δεδομένων

22. Περιεχόμενα συσκευασίας

- Φακός MH25 Pro
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion 21700 (NL21H53P 5300mAh)
- Καλώδιο φόρτισης USB-C
- Κλιπ ανάρτησης
- Λουράκι καρπού
- Ανταλλακτικός ελαστικός δακτύλιος
- Νέα θήκη

Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 60

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025