




ΦΑΚΟΣ LED NITECORE TM9K PRO , 9900 Lumens

€149.11

[Αγορά](#)



Περιγραφή

- 01.** Επιχειρησιακός φακός μεγάλης ισχύος ιδανικός και για αυτοάμυνα
 - Μέγιστη ισχύς φωτισμού 9900 Lumens
 - Ηγέτης στην τάση των νέων επιχειρησιακών τακτικών
 - LUMIN SHIELD™
 - Χρησιμοποιεί LED UHi

Αυτές οι εικόνες είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς, το πραγματικό αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της NITECORE . Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα για την ανάληψη νομικών ενεργειών.

- 02.** Τριπλές λυχνίες LED με 27 πυρήνες

Η σειρά TM (Tiny Monster) ανοίγει το δρόμο για την εξερεύνηση της απόλυτης απόδοσης των φακών NITECORE.

Ο TM9K Pro εισάγει μια νέα διάταξη LED με τρία καινοτόμα LED UHi 40 MAX που παρέχουν τόσο εξαιρετικά υψηλή φωτεινότητα όσο και τακτικές δυνατότητες μεγάλης εμβέλειας, ιδανικές για καθημερινή χρήση, υπαίθριες περιπέτειες ή καταστάσεις τακτικής.

03. Εξαιρετικά και καινούρια χαρακτηριστικά

- Τριπλές λυχνίες LED με 27 πυρήνες
- Μέγιστη ισχύς έντασης φωτισμού 9900 Lumens
- LUMIN SHIELD™
- Συγκεντρωτικός + Διάχυτος φωτισμός

04. Εξαιρετικά υψηλή ένταση με τα UHi LED της NiteLab

Τόσο η NiteLab όσο και η NITECORE ανήκουν στη SYSMAX, η οποία είναι αφιερωμένη στην εξερεύνηση και επανεφεύρεση της τεχνολογίας LED για τους φακούς.

Η NiteLab συνεργάζεται με έναν βιομηχανικό εταίρο για την από κοινού ανάπτυξη της σειράς UHi LED, που είναι ειδικά σχεδιασμένη για φακούς.

Έχοντας υψηλή πυκνότητα φωτός και υψηλή ένταση δέσμης, τα UHi LED χρησιμοποιούν τη στρογγυλή επιφάνεια εκπομπής φωτός (LES) για να επιτύχουν ένα βέλτιστο αποτέλεσμα φωτισμού και απόσταση δέσμης, η οποία προκαλεί το αδύνατο και ξεκινά μια νέα εποχή για τους φακούς LED.

- Η οικογένεια των UHi LED περιλαμβάνει τα ακόλουθα μοντέλα : UHi10, UHi20/MAX, UHi40/MAX, UHi50, UHi100

05. Ασπίδα προστασίας 9900 Lumens – LUMINI SHIELD™ – Άμεση αυτοάμυνα

Εκτός από τη λειτουργία πλήρους κλειδώματος, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE για να ενεργοποιήσετε το LUMIN SHIELD™ για να δημιουργήσετε μια απίστευτη απόδοση 9.900 lumens, χρησιμοποιώντας την ως προστατευτική ασπίδα φωτός σε επιθέσεις.

06. Εκτός από τη λειτουργία πλήρους κλειδώματος, πατήστε έως το μέσον της διαδρομής του και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη MODE για να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό αναζήτησης. Και οι τρεις λυχνίες LED συνεργάζονται για να αποδώσουν έναν ισχυρό φωτισμό 6.000 lumens, με μέγιστη ένταση δέσμης 65.400 κεριά (cd). Η εμβέλεια είναι συγκρίσιμη με τους συμβατικούς επιχειρησιακούς φακούς, φωτίζοντας στόχους έως και 510 μέτρα μακριά.

- Μεγάλη απόσταση δέσμης που φθάνει τα 510 μέτρα !
- Επιχειρησιακός συγκεντρωτικός φωτισμός 6000 Lumens

07. Λειτουργία προστασίας με αισθητήρα

Εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την λειτουργία αυτή

Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, εάν υπάρχει εμπόδιο μπροστά στην έξοδο φωτισμού και ο φακός ενεργοποιηθεί από λάθος στις φωτεινότητες HIGH/ SEARCH/ LUMIN SHIELD™, η φωτεινότητα του φακού αυτόματα θα μειωθεί για να αποφευχθεί υπερθέρμανση.

08. Επιχειρησιακά κομβία δύο σταδίων στον διακόπτη ουράς

Ο TM9K Pro είναι ο πρώτος φακός της σειράς TM που διαθέτει επιχειρησιακά κομβία δύο σταδίων, προσφέροντας σαφή λειτουργικό διαχωρισμό και εύκολους χειρισμούς.

- Κομβίο λειτουργιών (MODE) : SEARCH / LUMIN SHIELD™
- Κομβίο Ισχύος (POWER): Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση / Ρύθμιση έντασης φωτισμού

09. Γρήγορη φόρτιση 18W QC για την Ενσωματωμένη μπαταρία Li-ion μεγάλης χωρητικότητας 5000mAh

Ο φακός μπορεί να λειτουργήσει έως και 65 ώρες χάρη στην ισχυρή του μπαταρία και με μια θύρα USB-C που παρέχει ισχύ φόρτισης 18W, μπορεί να φορτίσει έως και 80% τη μπαταρία σε μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά.

10. Δύο λειτουργίες κλειδώματος

- Λειτουργία μισού κλειδώματος

Το κουμπί λειτουργίας είναι κλειδωμένο ενώ το κουμπί MODE είναι διαθέσιμο για SEARCH / LUMIN SHIELD™.

- Λειτουργία πλήρους κλειδώματος

Και τα δύο κουμπιά δεν είναι διαθέσιμα για την ενεργοποίηση του φακού, ιδανική λειτουργία για την αποθήκευση ή την μεταφορά

11. Στιβαρός επιχειρησιακός σχεδιασμός

- Δακτύλιος κρούσης από ανοξείδωτο χάλυβα “Strike Bezel” : Ιδανικός για αυτοάμυνα από κοντά
- Επιχειρησιακός δακτύλιος : Αποτρέπει την κύλιση του φακού, ιδανικός για ταχείες επιχειρησιακές αντιδράσεις

12. Εξαιρετικά αποδοτικό Κύκλωμα σταθερού ρεύματος (Χωρίς αναβοσβήματα)

13. Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος Βαθμολογημένος με IP68 (Υποβρύχιος έως 2 μέτρα)

14. Ενδείξεις ισχύος

- Σταθερά αναμμένη ενδεικτική λυχνία σημαίνει ότι η ενέργεια στην μπαταρία είναι πάνω από το 50%
- Αργό αναβόσβημα της ενδεικτικής λυχνίας σημαίνει ότι η ενέργεια της μπαταρίας είναι κάτω από το 50%
- Γρήγορο αναβόσβημα της ενδεικτικής λυχνίας σημαίνει ότι η ενέργεια της μπαταρίας είναι κάτω από το 10%

15. Πίνακας τεχνικών δεδομένων

Σημείωση: Τα αναφερόμενα δεδομένα έχουν μετρηθεί με τη χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας ιόντων λιθίου (

5.000mAh) υπό εργαστηριακές συνθήκες.

Τα δεδομένα ενδέχεται να διαφέρουν σε πραγματική χρήση λόγω διαφορετικών περιβαλλοντικών συνθηκών.

16. Γενικά χαρακτηριστικά

- Χρησιμοποιεί 3 x 9-core LED UHi 40 MAX με μέγιστη απόδοση 9.900 lumens
- Μέγιστη μέγιστη ένταση δέσμης 65.400 κεριά (cd) και μέγιστη εμβέλεια 510 μέτρα
- 4 επίπεδα φωτεινότητας για εναλλαγή- διαθέσιμα SEARCH και LUMIN SHIELD™
- Ένα οπτικό σύστημα σε συνδυασμό με κρυστάλλινη επίστρωση και “Τεχνολογία Ψηφιακών Οπτικών Ακριβείας” (PDOT)
- Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου 5.000mAh – έξυπνο κύκλωμα φόρτισης της μπαταρίας ιόντων λιθίου με θύρα USB-C
- Το εξαιρετικά αποδοτικό κύκλωμα σταθερού ρεύματος παρέχει σταθερή απόδοση έως και 65 ώρες
- Οι διπλοί ουραίοι διακόπτες επιτρέπουν διαισθητικές λειτουργίες για επιχειρησιακές εφαρμογές
- Η ενδεικτική λυχνία ισχύος υποδεικνύει την υπολειπόμενη ισχύ της μπαταρίας και εμφανίζει την τάση της μπαταρίας με ακρίβεια ($\pm 0,1V$)
- Σχεδιασμός τακτικού δακτυλίου για πολλαπλές τακτικές εφαρμογές
- Το κρύσταλλο του φακού διαθέτει επίστρωση ανθεκτική στις γρατσουνιές και στις δύο πλευρές του
- Κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας
- Φινίρισμα στρατιωτικών προδιαγραφών με σκληρή ανοδίωση HA III
- Βαθμός προστασίας από νερό και σκόνη σύμφωνα με το πρότυπο IP68 (2 μέτρα βύθιση)
- Ανθεκτικότητα σε κρούση έως και από 1 μέτρο ύψος

17. Περιεχόμενα συσκευασίας

- Φακός TM9K Pro
- Καλώδιο φόρτισης USB-C
- Λουράκι καρπού
- Ατσάλινο κλιπ συγκράτησης
- Θήκη μεταφοράς / αποθήκευσης

Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 24

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025