



ΦΑΚΟΣ LED NITECORE HEADLAMP NU11, Inteligent IR Sensor

€20.08

Αγορά



Περιγραφή

01. Έξυπνος φακός για το γέισο του καπέλου , με υπέρυθρο αισθητήρα.

- Διαθέτει αισθητήρα κίνησης
- Η μέγιστη ισχύς δέσμης φθάνει τα 150 Lumens
- Διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία χωρητικότητας 600mAh
- Ζυγίζει μόνο 41g

** Αυτές οι φωτογραφίες είναι μόνο για λόγους καθοδήγησης, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν εξαιτίας των συνθηκών του περιβάλλοντος.*

Αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της NITECORE. Όλα τα δικαιώματα για την ανάληψη νομικών ενεργειών διατηρούνται.

02. Έλεγχος χωρίς αφή μέσω του αισθητήρα κίνησης.

Όταν ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας, απλά κινήστε το χέρι σας σε απόσταση 5-10cm μπροστά από τον φακό για να τον ενεργοποιήσετε ή να τον απενεργοποιήσετε χωρίς καμία άλλη προσπάθεια. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στον χρήστη να έχει ελεύθερα τα χέρια του ενώ δολώνει ένα αγκίστρι κατά την διάρκεια του ψαρέματος ή κατά την διάρκεια της νυχτερινής εργασίας

03. Η μέγιστη ισχύς της δέσμης φθάνει τα 150 Lumens και μέγιστη απόσταση τα 50 μέτρα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται φωτισμός ευρείας γωνίας

αλλά και κοντινό φωτισμός χωρίς αναβοσβήματα.

04. Κόκκινος Φωτισμός

– Κόκκινος σταθερός φωτισμός

Ιδανικός για κοντινό φωτισμό και προστασία από τα κουνούπια και έντομα

– Κόκκινο αναβόσβημα

Προειδοποιητικό αναβόσβημα για ασφάλεια την νύχτα.

05. Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion με χωρητικότητα 600mAh.

Επιτρέπει το ψάρεμα όλη την νύχτα με μία μόνο φόρτιση.

Ο φακός NITECORE NU11 μπορεί να λειτουργήσει 6 ώρες και 45 λεπτά , επιτρέποντας την λειτουργία όλη την νύχτα με διακοπτόμενη λειτουργία.

Είναι επαναφορτιζόμενος μέσω θύρας USB-C που δεν απαιτεί φορά στην τοποθέτηση του καλωδίου.

** Τα δεδομένα από το εργαστήριο της NITECORE είναι μόνο για λόγους αναφοράς.*

06. Διαθέτει πολυχρηστικό κλιπ και ιμάντα κεφαλής

Το κλιπ είναι ρυθμιζόμενο από 0° - 90° μοίρες, έτσι ώστε να στηρίζεται στο γείσο ενός καπέλου ή να χρησιμοποιείται με τον ιμάντα κεφαλής

07. Πολύ ελαφρύς και πολύ ανθεκτικός

Με βάρος μόλις 41 γραμμάρια δεν θα επιβαρύνει το μέτωπο ή το γείσο του καπέλου.

Είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικά πλαστικά υλικά, διαθέτει βαθμολογία IPX5 ώστε να αντέχει από τον ιδρώτα, την βροχή και τις πιτσιλιές.

08. Πίνακας τεχνικών δεδομένων

** Σημείωση: Τα αναγραφόμενα στον πίνακα τεχνικά δεδομένα είναι μετρημένα με την χρήση της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας (3,6V / 600mAh) σε*

συνθήκες εργαστηρίου . Τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν στην χρήση στον πραγματικό κόσμο εξαιτίας διαφορετικών περιβαλλοντικών συνθηκών .

09. Χαρακτηριστικά

– Η μέγιστη ισχύς δέσμης φθάνει τα 150 Lumens

– Ο Κόκκινος φωτισμός έχει σχεδιαστεί ώστε να διατηρείται η νυχτερινή όραση.

– Έξυπνη λειτουργία υπέρυθρου αισθητήρα

– Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 600mAh

– Ενσωματωμένο έξυπνο κύκλωμα φόρτισης με θύρα USB-C (5V-1A)

– Σχεδιάστηκε με 4 ενδεικτικές λυχνίες που καταδεικνύουν την ενέργεια που έχει απομείνει στην μπαταρία

- Είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικά πλαστικά υλικά
- Συμπαγής και Ελαφρύς
- Ρυθμιζόμενη γωνία φωτισμού από 0° – 90°
- Αδιάβροχη βαθμολογία σύμφωνα με το πρότυπο IPX5

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025