


Ωτοασπίδες Ηλεκτρονικές NITECORE NE20



€88.63

[Αγορά](#)



Περιγραφή

01. Ηλεκτρονικές ωτοασπίδες προστασίας της ακοής που διαθέτουν ασύρματη συνδεσιμότητα Bluetooth

Ακούστε Περισσότερα – Απομακρύνετε τον Θόρυβο

- Ενεργή εξουδετέρωση θορύβου
- Καθαρή παρακολούθηση φωνής
- Μέγιστος χρόνος λειτουργίας
- 26dB (NRR)
- Bluetooth 5.3
- Βαθμολογία αδιαβροχότητας IPX5

02. Κίνδυνοι από θόρυβο

Η παρατεταμένη έκθεση σε θόρυβο θα έχει ως αποτέλεσμα είτε προσωρινή είτε μόνιμη απώλεια ακοής, ή συμπτώματα όπως ζάλη, πονοκέφαλο, σφίξιμο στο στήθος, εμβοές και απώλεια μνήμης. Η εργασία σε περιβάλλον με θόρυβο άνω των 85dB (A) για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει εργασιακή απώλεια ακοής λόγω θορύβου, ενώ ο θόρυβος σε επιχειρησιακή σκοποβολή μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 150dB.

- Επιχειρησιακή σκοποβολή : Περίπου 150dB
- Εργοστάσια: Περίπου 100dB
- Κατασκευαστικές εργασίες: Περίπου 90dB

03. Διπλή προστασία

- Προστασία ακοής
- Ενεργή εξουδετέρωση θρύβου

Το ενσωματωμένο τσιπ ANC (Active Noise Cancellation) έχει σχεδιαστεί για να μειώνει αυτόματα θορύβους χαμηλής συχνότητας υψηλότερους από 82dB, όπως το σφύριγμα. Ο εκτεταμένος αφρός μνήμης (παθητική ακύρωση θορύβου) μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά τους θορύβους υψηλής συχνότητας, όπως οι ανθρώπινες φωνές.

04. Βαθμολογία μείωσης θορύβου 26dB (NRR)

| Συχνότητες (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | NRR |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| Μέση εξασθένιση | 34.4 | 30.2 | 34.3 | 35.7 | 38.4 | 41.5 | 43.7 | 45.5 | 45.1 | 26 |
| Τυπική απόκλιση | 5.9 | 5.1 | 5.5 | 4.7 | 4.1 | 2.7 | 5.3 | 4.8 | 5.7 | |

* Τα δεδομένα εξασθένισης μετρώνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Αμερικανικού Εθνικού Ινστιτούτου Προτύπων ANSI S3.19-1974

05. Τεχνολογία Γρήγορης Αντίδρασης – Ειδικά σχεδιασμένη για την σκοποβολή
Μπορεί να παρέχει εξαιρετική μείωση του θορύβου με ταχύτητα 0,1ms κατά την στιγμή της πυροδότησης, ενώ ακόμη και μια συνεχή μείωση του θορύβου κατά τη διάρκεια της πυροβολισμών σε διαδοχή.

06. Σαφής Παρακολούθηση Φωνής

Ικανή να εντοπίζει με ακρίβεια την ανθρώπινη φωνή, μειώνοντας παράλληλα τον θόρυβο του περιβάλλοντος, επιτρέποντάς σας να επικοινωνείτε με άλλους σε θορυβώδη περιβάλλοντα χωρίς ταλαιπωρία.

07. Διαθέτει τρεις (3) λειτουργίες επιλεγόμενες από τον χρήστη

- Τυπική λειτουργία διαφάνειας
Οι εξωτερικοί ήχοι θα ενισχυθούν ελαφρώς.
- Λειτουργία ενισχυμένης διαφάνειας
Οι εξωτερικοί ήχοι θα ενισχύονται περισσότερο.
- Αθόρυβη λειτουργία
Για ακύρωση των εξωτερικών θορύβων

08. Ειδικά σχεδιασμένη βάση/θήκη φόρτισης

Είναι ειδικά σχεδιασμένη για επιχειρησιακή χρήση

- Ειδικό κούμπωμα
Προστατεύει από ατυχή ενεργοποίηση
- Οπίσθιο μεταλλικό κλιπ για απόλυτη φορητότητα
Είναι ιδανικό για την προσάρτηση σε συστήματα ανάρτησης MOLLE
- Κάλυμμα θύρας φόρτισης
Με προστασία από σκόνη, χτυπήματα και ανθεκτικότητα στο νερό
- Υποδοχές ακουστικών
Αμφιδέξιος σχεδιασμός αριστερά και δεξιά, για διαισθητική λειτουργία χωρίς να χρειάζεται να κοιτάτε

09. Πολλαπλές επιλογές μεταφοράς

- Στην επιχειρησιακή ζώνη
- Στο σακίδιο πλάτης
- Στο επιχειρησιακό γιλέκο

10. Διάφορα Σενάρια Εφαρμογής

Εκπαίδευση Σκοποβολής, Επιχειρησιακή Εφαρμογή, Μεταποίηση, Εξόρυξη, Συντήρηση Μηχανημάτων, Επεξεργασία Ξύλου

11. Εξελιγμένη τεχνολογία Bluetooth 5.3

Διαθέτει χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και πιο σταθερή σύνδεση

12. Μέγιστη διάρκεια λειτουργίας 32 ώρες !

Επιτρέπει την χρήση για τέσσερις (4) ημέρες.

Τα ακουστικά μπορούν να λειτουργούν για 8 ώρες με μία μόνο φόρτιση και ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να φτάσει τις 32 ώρες με τη χρήση της επαναφορτιζόμενης θήκης φόρτισης USB-C.

Χρειάζεται μόνο 1 ώρα για να φορτιστούν πλήρως τα ακουστικά.

– Χρόνος λειτουργίας ακουστικών —————> 8 ώρες

– Χρόνος λειτουργίας θήκης φόρτισης ———> 24 ώρες

** Τα παραπάνω αναγραφόμενα δεδομένα είναι από τα εργαστήρια της NITECORE και βασίζονται σε χρήση 8 ωρών ανά ημέρα.*

13. Περιβάλλον λειτουργίας μονού διακόπτη.

Παρέχει διαισθητική λειτουργία και γρήγορη απόκριση για εναλλαγή λειτουργίας και έλεγχο τηλεφωνικής κλήσης.

14. Ενδεικτικές λυχνίες ισχύος

Πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας για να εμφανιστεί η υπολειπόμενη ισχύς της μπαταρίας.

– Μία (1) ενδεικτική λυχνία σταθερά αναμμένη καταδεικνύει ενέργεια περίπου στο 25%

– Δύο (2) ενδεικτικές λυχνίες σταθερά αναμμένες καταδεικνύουν ενέργεια περίπου στο 50%

– Τρεις (3) ενδεικτικές λυχνίες σταθερά αναμμένες καταδεικνύουν ενέργεια περίπου στο 75%

– Τέσσερις (4) ενδεικτικές λυχνίες σταθερά αναμμένες καταδεικνύουν ενέργεια περίπου στο 100%

15. Βαθμολογία IPX5

Ατρόμητες από τον ιδρώτα, τη βροχή και τις πιτσιλιές

16. Λεπτομέρειες φιλικές προς το χρήστη

– Δυναμικός οδηγός 10mm (0.39")

Παράγει μπάσο πιο άμεσης απόκρισης

– Υλικό κατασκευής ABS + PC

Στιβαρό και ανθεκτικό στα χτυπήματα

– Καταστολέας κραυγής

Βελτιώστε τον διαπεραστικό ήχο της κραυγής

– Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 3 ζεύγη πτερυγίων για τα αυτιά

και άκρων για τα αυτιά έτσι ώστε να είναι συμβατές με διαφορετικά μεγέθη καναλιών του

αυτιού.

– Περιλαμβάνεται λουράκι .

Προλαμβάνεται με αυτό η απώλεια.

17. Διαθέσιμες σε δύο χρωματισμούς

– Κλασσικό μαύρο

– TAN ερήμου

18. Τεχνικά δεδομένα

| | |
|--------------------------------------|---|
| Ενεργή εξουδετέρωση θορύβου (ANC) | 82dB |
| Βαθμολογία μείωσης θορύβου (NRR) | 26dB |
| Ευαισθησία μικροφώνου | -38dB |
| Μπαταρία | Επαναφορτιζόμενη Li-ion |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 65mAh x 2 για τα ακουστικά και 500mAh για την θήκη φόρτισης |
| Ονομαστική είσοδος | 5V – 60mA για τα ακουστικά και 5v – 250mA για την θήκη φόρτισης |
| Διαστάσεις | 29mm x 23mm x 34mm (Ακουστικό, Μεσαίο μέγεθος πτερυγίου αυτιού και άκρο περιλαμβάνονται) 78.5mm x 40.8mm x 67.6mm (Θήκη φόρτισης) |
| Βάρος | 7,7g (Ακουστικά) 89g (Θήκη φόρτισης, τα ακουστικά δεν περιλαμβάνονται) |

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025