



## ΦΑΚΟΣ LED NITECORE HEADLAMP NU31, Blue

€40.24

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

01. Ελαφρύς επαναφορτιζόμενος φακός κεφαλής με τρεις πηγές φωτισμού και θύρα φόρτισης USB-C

- Μέγιστη απόσταση δέσμης 145 μέτρα
- Τρεις πηγές φωτισμού
- Μέγιστη φωτεινότητα 550 Lumens
- Βάρος 95,50 g

*\* Αυτές οι εικόνες είναι μόνο για καθοδηγητικούς σκοπούς, το πραγματικό αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της NITECORE. Όλα τα δικαιώματα για την ανάληψη νομικών ενεργειών διατηρούνται.*

02. NITECORE Προηγμένοι φακοί

Η ιδανική επιλογή για επαγγελματίες δρομείς μονοπατιών

**Jiasheng Shen**

2019 Πρωταθλήτρια HK100

2020 Πρωταθλήτρια Ultimate Tsaigu Trail (115km)

**Fuzhao Xiang**

2020 Πρωταθλήτρια HK100

2022 7η στο UTMB στις Γυναίκες

**Scotty Hawker**

2021 2ος στο UTMB CCC

2019 3ος στο UTMB

**Rongrong Chen**

Τέσσερις φορές πρωταθλήτρια στο Chongli 168 Ultra Trail (2018, 2019, 2020 και 2022)

2023 2η στο Amazean Jungle Thailand από το UTMB (160 χιλιόμετρα)

03. Εκτυφλωτική απόδοση **550 Lumens!**

Ιδανικός για το νυχτερινό τρέξιμο, τις υπαίθριες περιπέτειες, το κάμπινγκ και πολλές άλλες δραστηριότητες.

#### 04. Συγκεντρωτικός + Διάχυτος φωτισμός

Ιδανικός για τον φωτισμό τόσο των μεγάλων ή όσο και των κοντινών αποστάσεων.

- Μέγιστη απόσταση: 145 μέτρα
- Γωνία φωτισμού: 100 μοίρες

#### 05. Αναβαθμισμένο Οπτικό σύστημα ενιαίου σώματος

Με μετάδοση φωτός πάνω από 94%, είναι ειδικά σχεδιασμένο για την αντανάκλαση ενός ομοιόμορφου και απαλού φωτισμού, προστατεύοντας την όραση και μειώνοντας την καταπόνηση των ματιών.

#### 06. Εξαιρετικά ελαφρύς σχεδιασμός με βάρος μόλις **95,5 γραμμάρια !**

\* Στην μέτρηση περιλαμβάνεται η βάση και ο ιμάντας

#### 07. Ανθεκτική και στιβαρή κατασκευή

Το μπροστινό περίβλημα του NU31 είναι κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου, παρέχοντας υψηλή απορρόφηση θερμότητας, κατάλληλη για σύνθετα εξωτερικά περιβάλλοντα.

#### 08. Επαναφορτίζεται από θύρα USB-C

Η θύρα USB-C δεν απαιτεί φορά στην τοποθέτηση του καλωδίου και η φόρτιση ξεκινά άμεσα.

#### 09. Διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (Li-ion) χωρητικότητας 1800mAh

Η μπαταρία είναι φιλική προς το περιβάλλον και διατίθεται με κυκλική φόρτιση.

Η ισχύς της είναι ίση με αυτή των 2,5 μπαταριών μεγέθους AA ή με αυτή των 7 μπαταριών μεγέθους AAA.

\* Η σύγκριση γίνεται με τις μπαταρίες Panasonic Eneloop

#### 10. Ελαστικός Ιμάντας κεφαλής φιλικός στο δέρμα.

Ειδικά σχεδιασμένος με αντανάκλαστικές λωρίδες για να εγγυάται μία ολόπλευρη προστασία και ασφάλεια τη νύχτα.

#### 11. Διάρκεια λειτουργίας έως και 8 ώρες ξεκινώντας τον φωτισμό με ισχυρή ένταση (High)

- 200 Lumens —————> 8 ώρες διάρκεια λειτουργίας
- 6 Lumens —————> 147 ώρες διάρκεια λειτουργίας

#### 12. Τριπλή πηγή φωτισμού

Διαθέτει πολλαπλά επίπεδα φωτεινότητας και λειτουργίες

- Κεντρικός λευκός φωτισμός

Turbo 500 Lumens, High 200Lumens, Mid 60Lumens, SOS, BEACON

- Βοηθητικός κόκκινος φωτισμός

Μόνιμα ανοιχτός, Αργό αναβόσβημα

- Βοηθητικός λευκός φωτισμός

Low 50 Lumens, Ultra Low 6 Lumens

#### 15. Φιλικό προς το χρήστη πολύ χαμηλό (ULTRALOW) επίπεδο φωτισμού

Με απόδοση 6 lumens, το βοηθητικό λευκό φως με υψηλό CRI (CRI≥90) είναι ιδανικό για προσωρινό φωτισμό τη νύχτα.

Πιέστε δύο φορές το κουμπί λειτουργίας για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πολύ χαμηλό επίπεδο φωτισμού (ULTRALOW).

## 16. Βοηθητικός κόκκινος φωτισμός

Διατηρεί αποτελεσματικά τη νυχτερινή όραση, χρησιμεύει στο διάβασμα χαρτών, την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, την παρατήρηση των άστρων, την παρατήρηση άγριας ζωής και νυχτερινή φωτογράφιση.

## 17. Περιβάλλον λειτουργίας με δύο διακόπτες

Πίστετε παρατεταμένα οποιοδήποτε κουμπί για να απενεργοποιήσετε τον φακό όταν αυτός είναι αναμμένος.

– Διακόπτης MODE, επιλογή πηγής φωτισμού .

– Διακόπτης POWER, Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί τον φακό και επιλέγει την ένταση φωτισμού

## 18. Ενδεικτικές λυχνίες ισχύος

Με σύντομο πάτημα του διακόπτη MODE εμφανίζουν την στάθμη της ενέργειας που έχει απομείνει στην μπαταρία.

1. Μία μπλε ενδεικτική λυχνία μόνιμα αναμμένη καταδεικνύει ενέργεια μπαταρίας περίπου στο 25%

2. Δύο μπλε ενδεικτικές λυχνίες μόνιμα αναμμένες καταδεικνύουν ενέργεια μπαταρίας περίπου στο 50%

3. Τρεις μπλε ενδεικτικές λυχνίες μόνιμα αναμμένες καταδεικνύουν ενέργεια μπαταρίας περίπου στο 75%

4. Τέσσερις μπλε ενδεικτικές λυχνίες μόνιμα αναμμένες καταδεικνύουν ενέργεια μπαταρίας περίπου στο 100%

## 19. Λειτουργία κλειδώματος

Για την αποφυγή ατυχούς ενεργοποίησης

Στη λειτουργία κλειδώματος, οποιαδήποτε επίπεδα φωτεινότητας ή ειδικές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες.

Είναι μία ιδανική λειτουργία για την αποθήκευση του φακού στο σακίδιο ή στην τσέπη χωρίς να ανησυχείτε αν θα ανάψει από λάθος.

## 20. Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής.

Παρέχει εμπειρία ετοιμότητας 365 ημερών σε κατάσταση αναμονής

Εξαιρετικά αποδοτικό κύκλωμα σταθερού ρεύματος χωρίς τρέμουλο στον φωτισμό(Non-PWN)

## 21. Βαθμολογημένος για την αδιαβροχότητα του με IP66

και για την αντοχή του στις πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος.

## 22. Διατίθεται σε τρία (3) χρώματα

– Γκρι σχιστόλιθου

– Δροσερό μπλε

– Πορτοκαλί κίτρου

## 23. Πίνακας τεχνικών δεδομένων

*\* Σημείωση: τα αναφερόμενα δεδομένα στον πίνακα τεχνικών δεδομένων , έχουν μετρηθεί με τη χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας ιόντων λιθίου (3,7V 1800mAh) σε εργαστηριακές συνθήκες.*

*Τα δεδομένα ενδέχεται να διαφέρουν σε πραγματική χρήση λόγω διαφορετικών περιβαλλοντικών συνθηκών.*

## 24. Γενικά χαρακτηριστικά

– Ελαφρύς επαναφορτιζόμενος φακός κεφαλής με τριπλή πηγή φωτισμού και θύρα

## φόρτισης USB-C

- Ένα κεντρικό LED με μέγιστη ένταση φωτισμού που φθάνει τα 550Lumens
- Είναι εφοδιασμένος με ένα βοηθητικό λευκό LED υψηλού CRI (CRI>90)
- Ο κόκκινος φωτισμός έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί την νυχτερινή όραση
- Ενσωματώνει ένα οπτικό σύστημα ενιαίου σώματος με ποικιλία πτυχώσεων έτσι ώστε να ανακλά έναν ομοιόμορφο και απαλό φωτισμό.
- Διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion 1800mAh
- Ενσωματώνει ένα έξυπνο κύκλωμα φόρτισης μπαταριών Li-ion με θύρα φόρτισης USB-C (5V-1A)
- Είναι σχεδιασμένος με δύο διακόπτες λειτουργίας διαφορετικού σχήματος και αφής , προσφέροντας εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι.
- Διαθέτει πέντε (5) επίπεδα έντασης φωτισμού, τρεις (3) πηγές φωτισμού και τρεις (3) ειδικές φωτεινότητες
- Ο σχεδιασμός του περιλαμβάνει τέσσερις (4) ενδεικτικές λυχνίες ισχύος που καταδεικνύουν την ενέργεια που έχει απομείνει στην μπαταρία
- Είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικά PC υλικά με το μπροστινό τμήμα κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου
- Ελαφρύς και με μικρό μέγεθος
- Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος.
- Αδιάβροχος και ανθεκτικός σε στην σκόνη με βαθμολογία IP66.

*\* Αυτές οι εικόνες είναι μόνο για καθοδηγητικούς σκοπούς, το πραγματικό αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της NITECORE. Όλα τα δικαιώματα για την ανάληψη νομικών ενεργειών διατηρούνται.*

- Περιεχόμενα συσκευασίας
- \* Φακός NU31
- \* Καλώδιο φόρτισης USB-C
- \* Ιμάντας κεφαλής

---

## Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 24

---

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025