

ΒΑΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ NITECORE ΓΙΑ SMARTPHONE



€120.89

[Αγορά](#)



Περιγραφή

01. Βάση κινηματογράφησης NITECORE NCR10 για smartphones

- Κατασκευασμένη από κράμα αλουμινίου επεξεργασμένου με την μέθοδο CNC
- Πολλές επιλογές επεκτάσεων
- Γρήγορη τοποθέτηση και αφαίρεση
- Βάση τηλεφώνων πολλαπλών χρήσεων

02. Πολλές επιλογές επεκτάσεων

- 12 οπές για βίδες 1/4"
- 10 οπές τοποθέτησης Arri
- 4 βάσεις Cold Shoe
- 2 οπές για λουράκια καρπού
- * Βάση τηλεφώνων πολλαπλών χρήσεων
- * Υποδοχή φόρτισης
- * Μικρόφωνο
- * Φωτιστικό fill
- * Τρίποδο

03. Ανθεκτική και Αντι-ολισθητική κατασκευή

- Κράμα αλουμινίου επεξεργασμένο με την μέθοδο CNC
- 5 φλάντζες καουτσούκ με εξαιρετική απόδοση στην αντοχή από γλίστρημα , γρατζούνισμα και απορρόφηση κραδασμών.

04. Δύο ρυθμιζόμενα χερούλια

Ειδικά σχεδιασμένα για την ρύθμιση διαφορετικών γωνιών περιστροφής , ικανά να

προσφέρουν κάθετη, οριζόντια και με το ένα χέρι κινηματογράφηση.

- Οριζόντια κινηματογράφηση
- Κάθετη κινηματογράφηση
- Κινηματογράφηση σε τρίποδο
- Κινηματογράφηση με το ένα χέρι από το επάνω μέρος.

05. Σωλήνες από ανοξείδωτο ατσάλι και με ευέλικτο ελατήριο

- Χαλαρώστε την βίδα ασφαλείας και τραβήξτε προς τα έξω για να ρυθμίσετε το μήκος, ταιριάζει απόλυτα με τα περισσότερα smartphones

06. Συμπεριλαμβάνεται βάση πολλαπλών χρήσεων

Κατασκευασμένη από κράμα αλουμινίου, είναι εφοδιασμένη με πολλές οπές για περισσότερες επεκτάσεις

- 2 Arco-Swiss τρόποι τοποθέτησης
- 3/8" υποδοχή βίδας
- 2 βάσεις Cold Shoe
- 6 υποδοχές βίδας 1/4"

07. Φιλικές προς τον χρήστη λεπτομέρειες

- Δύο πλάγιες εσοχές έχουν σχεδιαστεί για την κύλιση του μενού και γενικά την διευκόλυνση της λειτουργίας του τηλεφώνου χωρίς καθυστερήσεις.

08. Σχεδιασμένο για κάθε χρήση

- Σύντομη κινηματογράφηση
- Κινηματογράφηση χαμηλού κόστους
- Απευθείας μεταδόσεις
- Κινηματογράφηση στις διακοπές / ταξίδια

09. Χαρακτηριστικά

- Μοντέλο: NCR10
- Υλικά κατασκευής: Κράμα Αλουμινίου, Ανοξείδωτο Ατσάλι
- Βάρος: 288g η Βάση κινηματογράφησης
79g η βάση πολλαπλών χρήσεων
- Διαστάσεις: Βάση κινηματογράφησης
Εσωτερικά – 130mm x 11mm x 85,5mm
Εξωτερικά χωρίς τα χερούλια – 146mm x 16,5mm x 116mm
Βάση πολλαπλών χρήσεων
55mm x 38mm x 107mm

- Απόσταση επέκτασης: Βάση κινηματογράφησης 130mm – 168mm

Βάση πολλαπλών χρήσεων 58mm – 90mm

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025