




ΦΑΚΟΣ LED NITECORE Tiny Monster TM03, 2800Lumens

€104.44

[Αγορά](#)



Περιγραφή

ΦΑΚΟΣ LED NITECORE Tiny Monster TM03, 2800Lumens

Καινούριος επιχειρησιακός φακός της οικογένειας Tiny Monster. Εξαιρετικά υψηλή απόδοση που φθάνει τα 2800 Lumens με την χρήση μίας, ειδικά κατασκευασμένης για αυτόν, επαναφορτιζόμενης μπαταρίας IMR18650 (Συμπεριλαμβάνεται). Τέσσερα επίπεδα φωτεινότητας και Άμεσο Strobe με ην χρήση του ειδικού κουμπιού “STROBE READY®” του διπλού διακόπτη ουράς. Επίσης πολύ χρήσιμη είναι η λειτουργία του Άμεσου Μέγιστου Φωτισμού. Ο καθρέπτης του είναι ειδικά σχεδιασμένος, εξαιρετικά βαθύς και με ζαγρέ επιφάνεια ώστε να διανέμει τον ισχυρό φωτισμό ομοιόμορφα.

Χαρακτηριστικά

- Διαθέτει ένα LED CREE XHP70
- Λειτουργεί με μία ειδικά κατασκευασμένη για αυτόν επαναφορτιζόμενη μπαταρία IMP18650 για να αποδώσει το μέγιστο των 2800lumens.
- Δύο υπερλαμπροι επιχειρησιακοί φωτισμοί.
- Διπλός οπίσθιος διακόπτης που σχεδιάστηκε για επιχειρησιακή χρήση και εύκολο χειρισμό.
- 1η Λειτουργία Κατασταλτικός φωτισμός: Άμεση πρόσβαση στον πιά δυνατό φωτισμό
- 2η Λειτουργίας “STROBE READY®” : Άμεση πρόσβαση στον φωτισμό Strobe (Κινέζικη πατέντα: 201320545349.4)
- Τέσσερα εύκολα προσβάσιμα επίπεδα φωτεινότητας και λειτουργία μνήμης για γρήγορη επανεκκίνηση.
- Μέγιστη ένταση δέσμης έως και 21000 κεριά

- Εκτεταμένη διάρκεια λειτουργίας έως και 30 ώρες.
- Απόσταση δέσμης έως και 289 μέτρα.
- Ενσωματωμένος μεταλλικός ανακλαστήρας με μικρο-υφή για πολύ καλό περιφερειακό φωτισμό.
- Ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία μέσα στον οπίσθιο διακόπτη που αναφέρει την τάση της μπαταρίας (Κινέζικη πατέντα ZL201220057767.4)
- Ήλεκτρική Προστασία από λανθασμένη τοποθέτηση της μπαταρίας (ανάποδη πολικότητα).
- Έλεγχος της θερμοκρασίας και προστασία
- Σχεδιασμός κατά της κύλισης.
- Σκληριμένο εξαιρετικά καθαρό ορυκτό κρύσταλλο με αντι-ανακλαστική επίστρωση.
- Κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας.
- Εξαρετική σκληρή ανωδίωση στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII
- Αδιάβροχος σύμφωνα με το πρότυπο IPX8 (Υποβρύχιος έως και 2 μέτρα βάθος).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μήκος: 159mm

Διάμετρος κεφαλής: 40mm

Διάμετρος ουράς: 30mm

Βάρος: 213 g

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μία μπαταρία NI18650D ειδικά σχεδιασμένη μόνο για τον TM03 / TM03CRi
- Ελαστικός δακτύλιος “O”
- Θήκη
- Προστατευτικό κάλυμμα για την μπαταρία

* Η ειδικά σχεδιασμένη μπαταρία NI18650D (Κωδικός προϊόντος 9060110671) για τον TM03 / TM03 CRi πωλείται και σαν επιπλέον εξοπλισμός.

Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 60

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025