



Φακός Fenix CL22R Επαναφορτιζόμενος με USB

€40.28

[Αγορά](#)

Περιγραφή

Φακός Fenix CL22R Επαναφορτιζόμενος με USB Το επαναφορτιζόμενο φανάρι κάμπινγκ Fenix CL22R εκπέμπει έως και 500 lumens εφοδιασμένο με built in μπαταρία 2600 mAh σε ουδέτερο λευκό LED. Το Fenix CL22R έχει 14 λειτουργίες φωτισμού. Οι ενδείξεις φόρτισης και στάθμης μπαταρίας σας βοηθούν να βεβαιωθείτε ότι έχετε την ισχύ που χρειάζεστε. Το πάνω μέρος του Fenix CL22R διαθέτει κρεμαστό άγκιστρο ώστε να διευκολύνετε ο φωτισμός σε κάθε περίπτωση. Το Fenix CL22R είναι ανθεκτικό στη βροχή και στη σκόνη ενώ ταυτόχρονα είναι ελαφρύ και ανθεκτικό αποτελεί τον ιδανικό σύντροφο στο κάμπινγκ. Το CL22R εκπέμπει από 2 διαφορετικές κατευθύνσεις, 360° (200 Lumens) αλλά και απο την μεριά της βάσης του φακού (300 Lumens). Ο εύκολος στη χρήση περιστροφικός επιλογέας ενεργοποιεί το φως και αυξάνει / μειώνει τη φωτεινότητα. Με το φως σβηστό, πατήστε το επάνω κουμπί για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα κόκκινο φως, ένα κόκκινο φλας και δύο λειτουργίες διακοσμητικού φωτός "ντίσκο" που δημιουργεί μια πολύχρωμη ατμόσφαιρα στη σκηνή σας. Εξαιρετικά μικρό και ελαφρύ, αυτό το φανάρι είναι μια εξαιρετική επιλογή για ταξιδιώτες με σακίδιο. Ο φακός Fenix CL22R διαθέτει πιστοποίηση IP65 έτσι αντέχει σε κάθε καιρό που μπορεί να φέρει το μονοπάτι. Η διασκέδαση και η ευελιξία είναι αυτά που κάνουν το CL22R το φανάρι που πρέπει να έχετε στο κάμπινγκ σας.

Μέγιστη φωτεινότητα: 500 Lumens (200 Lumens 360°, 300 Lumens απο την βάση)

Μέγιστη απόσταση δέσμης: 80 Μέτρα

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας: 200 ώρες

Λειτουργίες Φωτισμού: 3 επίπεδα φωτεινότητας 360°, 3 επίπεδα φωτεινότητας βάσης, Συνδιαστική λειτουργία (500 Lumens), Κόκκινο, Κόκκινο flash, 2 Λειτουργίες Disco.

Τύπος λαμπτήρα: One COB, one Redlight SC1818C cold white LED, and twelve WS2812B-3535 LEDs **Θερμοκρασία Χρώματος:** 360° 3000K, Φακός Βάσης 6500K

Μέγεθος: Βάση 38mm, Κορμός 42.0mm, Ύψος 115mm

Βάρος: 135 Γραμμάρια Συμπεριλαμβανομένου της Μπαταρία

Μπαταρία: Αποσπώμενη Built in 2600Mah


Στεγανότητα: IP65 **Περιλαμβάνει:** Καλώδιο φόρτισης USB, Διπλό carabiner.

Εγγύηση: 2 Έτη Ελληνικής Αντιπροσωπείας

ANSI/PLATO FL1				
MODE		OUTPUT LUMENS	RUNTIME	DISTANCE
360° LIGHT	HIGH	200	10h 12min*	66ft (20m)
	MED	100	18h	-
	LOW	5	160h	-
DOWN LIGHT	HIGH	300	7h 15min*	262ft (80m)
	MED	150	11h 10min	-
	LOW	5	200h	-
BOTH	HIGH	500	4h*	-
	LOW	10	85h	-
RED LIGHT	ON	10	50h	-
	FLASH	5	100h	-
DISCO	JUMP	17	-	-
	MORPH	17	-	-
IMPACT		withstands drops up to 1.5 meters		
WATERPROOF		IP65, dustproof/heavy rain resistant		
SIZE		Height: 4.53" (115mm) Top/Bottom Width: 1.65" (42mm) Body Width: 1.5" (38mm)		
WEIGHT		4.76 oz. (135g)		
INCLUDED		USB Type-C charging cable, Double snap hook		

*The High output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to the built-in temperature protection mechanism.

RUNTIME



<https://www.youtube.com/watch?v=4fsIRxW7TZw>

Για περισσότερα Προϊόντα Fenix, πατήστε [εδώ](#).

