

Φακός Fenix PD35R Επαναφορτιζόμενος με

€72.54

Αγορά



Περιγραφή

Φακός Fenix PD35R Επαναφορτιζόμενος με USB Ο Φακός Fenix PD35R είναι ένας φακός υψηλής ποιότητας που έχει σχεδιαστεί για όσους απαιτούν απ απόδοση. Με μέγιστη φωτεινότητα 1700 lumens και εντυπωσιακή δέσμη 353 μέτρων, διασφαλίζει ότι κάθε μονοπάτι που ακολουθείτε είναι έντονα φωτισμ. Φακός Fenix PD35R προσφέρει την άνεση της γρήγορης φόρτισης USB Type-C. Με εκπληκτικό χρόνο λειτουργίας 100 ώρες, αυτός ο φακός είναι ένας α για εκτεταμένες υπαίθριες περιπέτειες, διασφαλίζοντας ότι δεν θα μείνετε ποτέ στο σκοτάδι. Κανένα περιβάλλον δεν είναι πολύ σκληρό για το Fenix PD35 αξισημείωτη αδιάβροχη βαθμολογία (IP68), εξασφαλίζοντας βέλτιστη λειτουργικότητα ακόμη και στις πιο υγρές συνθήκες. Επιλέξτε το Fenix PD35R και μ ασυναγώνιστου φωτισμού και διαρκούς ποιότητας. Ο Φακός Fenix PD35R έχει μνήμη, δηλαδή ανάβει στο επίπεδο φωτεινότητας που επιλέξατε κατά την

Μέγιστη φωτεινότητα: 1700 Lumens

Μέγιστη απόσταση δέσμης: 353 Μέτρα

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας: 100 ώρες

Λειτουργίες Φωτισμού: 5 επίπεδα φωτεινότητας, Στροβιλισμός **Τύπος λαμπτήρα:** Luminus SFT40 LED **Θερμοκρασία Χρώματος:** 6500K

Μέγεθος: Μήκος 136,0mm, Κεφαλή 25,4mm, Κορμός 23,2mm

Βάρος: 140 Γραμμάρια Συμπεριλαμβανομένου της Μπαταρίας


Μπαταρία: Αποσπώμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ARB-L18-3400 **συμπεριλαμβάνετε**, ή 2*CR123A Δεν Συμπεριλαμβάνετε

Στεγανότητα: IP68 **Περιλαμβάνει:** Καλώδιο φόρτισης USB Type C, Θήκη, Κορδόνι, Ανταλλακτική Φλάντζα **Εγγύηση:** 5Ετη Ελληνικής Αντιπροσωπείας

ANSI/FSC	Eco	Low	Medium	High	Turbo	Strobe
OUTPUT LUMENS	10	50	350	1000	1700	1700
RUNTIME	100h	38h	4h 45min	2h 55min	2h 15min*	-
DISTANCE	85ft (26m)	197ft (60m)	535ft (163m)	912ft (278m)	1158ft (353m)	-
INTENSITY	170cd	930cd	6680cd	19300cd	31200cd	-
IMPACT RESISTANCE	1m					
WATERPROOF	IP68, waterproof underwater to 2m/dustproof					
SIZE	Length: 5.35" (136mm) Body: 0.91" (23.2mm) Head: 1.00" (25.4mm)					
WEIGHT	4.94 oz. (140g) including battery					
INCLUDED	ARB-L18-3400 battery, USB Type-C charging cable, holster, lanyard, spare O-ring					

*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

RUNTIME



<https://www.youtube.com/watch?v=nEluLotcgV8>

Για περισσότερα Προϊόντα Fenix, πατήστε [εδώ](#).

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025