

Φακός Fenix TK16 Επαναφορτιζόμενος

€80.60

Αγορά



Περιγραφή

Φακός Fenix TK16 Επαναφορτιζόμενος Ο επαναφορτιζόμενος επιχειρησιακός φακός Fenix TK16 παρέχει μια ισχυρή δέσμη 3100 lumens που φτάνει τα 3ξ διπλός ουραίος διακόπτης παρέχει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε 5 επίπεδα φωτεινότητας και λειτουργία στροβιλισμού. Αυτός ο φακός τροφοδοτείται με μπαταρία ιόντων λιθίου 5000 mAh η οποία φέρει πάνω της θύρα φόρτισης Usb Type-C . Ο Φακός Fenix TK16 είναι ανθεκτικός στις κρούσεις και αδιάβροχο πρόσφιη από ανοξείδωτο χάλυβα περιλαμβάνει ακίδες θραύσης από χάλυβα βολφραμίου, όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν τον Φακό Fenix ιδανικό για επιχειρησιακή χρήση.

Μέγιστη φωτεινότητα: 3100 Lumens

Μέγιστη απόσταση δέσμης: 380 Μέτρα

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας: 43 ώρες και 20 λεπτά

Λειτουργίες Φωτισμού: 5 επίπεδα φωτεινότητας, Στροβιλισμός **Τύπος λαμπτήρα:** Luminus SST70 LED **Μέγεθος:** Μήκος 143,0mm, Κεφαλή 34mm, Κε 25,4mm

Βάρος: 112 Γραμμάρια χωρίς την Μπαταρία


Μπαταρία: Αποσπώμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 5000 mAh με Type-C.

Στεγανότητα: IP68 **Περιλαμβάνει:** Καλώδιο φόρτισης USB Type C, Θήκη, Κορδόνι, Ανταλλακτική Φλάντζα **Εγγύηση:** 5 Έτη Ελληνικής Αντιπροσωπείας

| ANSI/PLATO FL1 | Eco | Low | Medium | High | Turbo | Strobe |
|----------------------|--|-------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| OUTPUT LUMENS | 30 | 150 | 350 | 1000 | 3100 | 3100 |
| RUNTIME | 43h 20min | 19h 10min | 8h 20min | 2h 50min | 2h 40min* | - |
| DISTANCE | 131ft (40m) | 262ft (80m) | 410ft (125m) | 722ft (220m) | 1247ft (380m) | - |
| INTENSITY | 330cd | 1650cd | 3900cd | 12000cd | 36100cd | - |
| IMPACT RESISTANCE | 1m | | | | | |
| DUSTPROOF/WATERPROOF | IP68, waterproof underwater to 2m/dustproof | | | | | |
| SIZE | Length: 5.63" (143mm) Head: 1.34" (34mm) Body: 1.0" (25.4mm) | | | | | |
| WEIGHT | 3.95 oz. (112g) excluding battery | | | | | |
| INCLUDED | Fenix ARB-L21-5000U rechargeable li-ion battery, USB Type-C charging cable, lanyard, holster, spare O-ring | | | | | |

*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

RUNTIME



<https://www.youtube.com/watch?v=di13iHVpl3A>

Για περισσότερα Προϊόντα Fenix, πατήστε [εδώ](#).