

Φακός ποδηλάτου Fenix BC26R Δώρο E

€72.54

Αγορά



Περιγραφή

Φακός ποδηλάτου Fenix BC26R Επαναφορτιζόμενος με USB με Δώρο Fenix BC05R V2.0 Ο Φακός ποδηλάτου Fenix BC26R διαθέτει λειτουργία turbo 16 έως 169 μέτρα. Διαθέτει διακόπτη ελέγχου on/off, με δυνατότητα στιγμιαίας ενεργοποίησης και πέντε λειτουργίες φωτισμού. Η μπαταρία των 5000mAh πε φακό σε λειτουργία έως και 65 ώρες και είναι επαναφορτιζόμενη USB Type-C. Στιβαρή κατασκευή, ο Φακός ποδηλάτου Fenix BC26R είναι ανθεκτικός στη διάβρωση κάτω από το νερό έως τα 2 μέτρα. Η μέγιστη φωτεινότητα και η σταθερή απόδοση κάνουν αυτόν τον φακό τον κατάλληλο για όλες τις ανάγκες, δηλαδή ανάβει στο επίπεδο φωτισμού που είχατε επιλέξει κατά την τελευταία χρήση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Fenix BC26R

Μέγιστη φωτεινότητα: 1600 Lumens

Μέγιστη απόσταση δέσμης: 169 Μέτρα

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας: 65 ώρες

Λειτουργίες Φωτισμού: 5 επίπεδα φωτεινότητας **Τύπος λαμπτήρα:** Luminus LED **Θερμοκρασία Χρώματος:** 6000K

Μέγεθος: Μήκος 113,0 mm, Κεφαλή 29,0 mm, Κορμός 27,7mm

Βάρος: 155 Γραμμάρια Συμπεριλαμβανομένου της Μπαταρίας και της βάσης για πρόσδεση στο ποδήλατο.

Μπαταρία: Αποσπώμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ARB-L21-5000 Li-ion battery

Στεγανότητα: IP68 **Περιλαμβάνει:** Καλώδιο φόρτισης USB Type C, βάση για τοποθέτηση σε ποδήλατο (28mm έως 35mm), Ανταλλακτική Φλάντζα Εγγύ

Αντιπροσωπείας **Τεχνικά χαρακτηριστικά Fenix BC05R V2.0**

Μέγιστη φωτεινότητα: 15 Lumens

Μέγιστη απόσταση ορατότητας: 50 Μέτρα

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας: 120 ώρες

Λειτουργίες Φωτισμού: 6 επίπεδα φωτεινότητας **Μέγεθος:** Μήκος 51,0 mm, Κεφαλή 22,0 mm, Κορμός 22,0mm

Βάρος: 28 Γραμμάρια Συμπεριλαμβανομένου της Μπαταρίας και της βάσης για πρόσδεση στο ποδήλατο.



Μπαταρία: Built In 400mah

Στεγανότητα: IP66 **Περιλαμβάνει:** Καλώδιο φόρτισης USB Type C, βάση για τοποθέτηση σε ποδήλατο, βάση για τοποθέτηση σε τσάντα **Εγγύηση:** 2 Έτ

ANSI/FSC	Low	Medium	High	Turbo	Flash
OUTPUT LUMENS	50	200	600	1600	600
RUNTIME	65h	18h	9.5h	3.5h*	-
DISTANCE	92ft (28m)	187ft (57m)	331ft (101m)	554ft (169m)	-
INTENSITY	206cd	834cd	2560cd	7158cd	-
IMPACT RESISTANCE	1.5m				
WATERPROOF	IP68, dustproof/submersible underwater to 2m				
SIZE	Length: 4.45" (113mm) Width: 1.14" (29mm) Height: 1.06" (27mm)				
WEIGHT	5.47 oz. (155g) including mount and battery				
INCLUDED	ARB-L21-5000 Li-ion battery, USB Type-C charging cable, quick-release bike mount, spare O-ring				

*The Turbo output is measured in a total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

RUNTIME



<https://www.youtube.com/watch?v=hrKqP4P8mOE>

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=a3n4T_ewHig/[embed]

Για περισσότερα Προϊόντα Fenix, πατήστε [εδώ](#).

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025