


## ΦΑΚΟΣ LED NITECORE TIKI UV, 1000 mW



€32.18

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

**ΦΑΚΟΣ LED NITECORE TIKI UV, 1000 mW** 01. Μικρός Φουτουριστικός Φακός Υπεριώδους Ακτινοβολίας (UV) 1000mW 02. Πολλαπλές εκπομπές φωτισμού από διαφορετικές πλευρές. Κεντρικός φωτισμός: Υπεριώδης ακτινοβολία 1000mW / 365nm Βοηθητικός φωτισμός: 2 x Led Λευκά υψηλού CRi 03. Φωτισμός Υπεριώδους ακτινοβολίας μεγάλης ισχύος. Με το ενσωματωμένο LED SST-10-UV που παράγει φωτισμό υπεριώδους ακτινοβολίας με μήκος κύματος 365nm και ισχύ 1000mW και το κάτοπτρο TIR προσφέρει ομοιόμορφη κατανομή της δέσμης που έχει βελτιωθεί για την απόδοση και την ασφάλεια στην χρήση. 04. Πάρα πολλές επαγγελματικές δραστηριότητες χρειάζονται τον υπεριώδη φωτισμό με μήκος κύματος 365nm. Ανίχνευση πλαστών χαρτονομισμάτων Στην επιστήμη της εγκληματολογίας Στον έλεγχο πετρελαιοειδών Στην εκτίμηση πολύτιμων λίθων 05. Είναι ένα πολύπλευρο εργαλείο καθημερινής χρήσης Ενεργοποιεί φωσφορίζοντα υλικά Εντοπισμός λειχήνων Εντοπισμός ασυνήθιστων υλικών στο δέρμα Εξέταση επίσημων εγγράφων Προσέλκυση εντόμων Οπτική ανίχνευση αντικειμένων που λάμπουν. 06. Μικρό μέγεθος που χωρά στα δάχτυλά σας. Με ένα διάφανο "παγωμένο" σώμα που είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πολυκαρβονικό PC (V0) υλικό που χρησιμοποιείται συνήθως στην αεροναυπηγική και την βιομηχανία των ηλεκτρονικών, το TIKI UV ένα άνετο και σταθερό κράτημα και λειτουργεί ως ένα πολύ μικρό και ελαφρύ εργαλείο καθημερινής χρήσης. Η κεφαλή είναι κατασκευασμένη από κράμα αλουμινίου για μέγιστη διάχυση της θερμοκρασίας. 07. Πολύ ελαφρύ σε βάρος ..... περίπου 10,5 γραμμάρια Πολύ μικρό σε μέγεθος ..... ολικό μήκος 55mm , διάμετρος κεφαλής 14,7mm 08. Τα βοηθητικά λευκά LED υψηλού CRi έχουν την ικανότητα να φανερώνουν το πραγματικό χρώμα των αντικειμένων και η χρήση τους είναι ιδανική για φωτισμό κοντινών αποστάσεων όπως διάβασμα και φωτισμός μέσα στην σκηνή. 09. Ο TIKI UV είναι εφοδιασμένος με δύο βοηθητικά LED υψηλού CRi

>90 Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή CRi, τόσο καλύτερη είναι η απόδοση χρώματος. Το LED αυτό προσομοιάζει το φυσικό πρωινό φως αποτρέποντας την κούραση των ματιών αποκαλύπτοντας κάθε μικρή λεπτομέρεια των αντικειμένων. Ο δείκτης απόδοσης χρωμάτων (CRi) περιγράφει πως μία πηγή φωτισμού κάνει το χρώμα ενός αντικειμένου να φαίνεται στα ανθρώπινα μάτια και πόσο καλά εμφανίζονται οι απειροελάχιστες διαφορές στην σκίαση των αντικειμένων. Το CRi είναι μία κλίμακα από το 0 έως το 100 που καθορίζει πόσο ακριβής είναι η πηγή φωτισμού στην απόδοση του χρώματος. 10. Τα βοηθητικά λευκά LED διαθέτουν και λειτουργία αναβοσβήματος Ο παλλόμενος αυτός φωτισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προειδοποιητικός φωτισμός ή φωτισμός που θα τραβήξει την προσοχή και να προσφέρει ασφάλεια κατά την νυχτερινή βόλτα. 11. Διαθέτει στιγμιαία ενεργοποίηση της υπεριώδους ακτινοβολίας με το κράτημα του κεντρικού διακόπτη. Απενεργοποιείται όταν απελευθερωθεί ο διακόπτης 12. Για την μόνιμη ενεργοποίηση της υπεριώδους ακτινοβολίας χρειάζεται διπλό γρήγορο πάτημα στον κεντρικό διακόπτη Ενώ είναι αναμμένος, με σύντομο πάτημα του διακόπτη εναλλάσσετε η ένταση ως εξής UV High > UV Low > UV High κ.ο.κ. Απενεργοποιείται με ένα παρατεταμένο επόμενο πάτημα του διακόπτη. 13. Διαθέτει προστασία από ατυχή ενεργοποίηση Ο σχεδιασμός του διακόπτη που χρειάζεται δυνατό σχετικά πάτημα για την ενεργοποίηση, προστατεύει από ατυχή ενεργοποίηση του φακού στο τσαντάκι, την τσέπη, τα κλειδιά κ.α. 14. Για την ενεργοποίηση των βοηθητικών λευκών LED χρειάζεται τριπλό πάτημα του διακόπτη. Καθώς είναι ενεργοποιημένα τα βοηθητικά LED, με σύντομο πάτημα του διακόπτη επιλέγεται ο επιθυμητός φωτισμός με κυκλική κίνηση ως εξής : Λευκός Χαμηλός Φωτισμός > Λευκός Ισχυρός Φωτισμός > Αναβόσβημα λευκού φωτός. 15. Εύκολο και φιλικό προς τον χρήστη πρόγραμμα λειτουργίας που επιτυγχάνεται με τον μοναδικό διακόπτη. Υπεριώδης ακτινοβολία: Υψηλή ένταση 1000mW , Χαμηλή ένταση 180 mW Λευκός βοηθητικός φωτισμός: Υψηλή ένταση 70 Lumens, Χαμηλή ένταση 35 Lumens Αναβόσβημα λευκού φωτισμού. 16. Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ιόντων Λιθίου 130mAh έχει συγκρίσιμη απόδοση με μία κυλινδρική αλκαλική μπαταρία AAA Η μέγιστη διάρκεια λειτουργίας για τον υπεριώδη φωτισμό είναι 2 ώρες. 17. Η εσωτερική μπαταρία επαναφορτίζεται από θύρα USB. Κατά την διάρκεια της φόρτισης μία μπλε ενδεικτική λυχνία κάτω από τον διακόπτη θα είναι μόνιμα αναμμένη για να ενημερώνει τον χρήστη. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, η ενδεικτική λυχνία θα απενεργοποιηθεί. 18. Διαθέτει πολλαπλές ασφαλιστικές δικλίδες - Προστασία από υπερβολική φόρτιση - Προστασία από υπερβολική αποφόρτιση - Προστασία από βραχυκύκλωμα - Αυτόματος τερματισμός της φόρτισης με την ολοκλήρωση της. 19. Ενσωματώνει την τεχνολογία (APC) εξελιγμένης διακοπής του ρεύματος. Μία πολύ χαμηλή κατανάλωση ρεύματος της τάξεως 1mA παρέχει 365 ημέρες εμπειρία ετοιμότητας σε κατάσταση αναμονής. 20. Το κάλυμμα από καουτσούκ της θύρας φόρτισης παρέχει εξαιρετική προστασία από νερό και σκόνη. Βαθμολογημένος με IP66 21. Έχει την δυνατότητα συνεχόμενης τροφοδοσίας από εξωτερικές πηγές . Ξεφύγετε από τους περιορισμούς της τροφοδοσίας στους εξωτερικούς χώρους και χαρείτε την ανεξάντλητη ενέργεια κατά την διάρκεια της κίνησης ακόμα και κατά την διάρκεια της φόρτισης. 22. Ο συμπαγής δακτύλιος είναι ισχυρός και ανθεκτικός και μπορεί να αντέξει βάρος έως και 30 κιλά. 23. Τεχνικά χαρακτηριστικά 24. Γενικά χαρακτηριστικά - Ενσωματώνει ένα κύριο LED Luminus SST-10-UV με δύναμη ακτινοβολίας 1000mW και μήκος κύματος 365nm - Είναι εφοδιασμένο με 2 βοηθητικά LED υψηλού CRi (CRi>90 , Θερμοκρασία χρώματος 4500K) - Το κύριο υπεριώδες LED διαθέτει ένα κάτοπτρο TIR για ομοιόμορφη και απαλή δέσμη - Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου - Ενσωματωμένο κύκλωμα φόρτισης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας με θύρα micro-USB - Εξελιγμένη τεχνολογία διακοπής ρεύματος με πολύ χαμηλή κατανάλωση κατά την διάρκεια αναμονής - Εύκολος τρόπος λειτουργίας με το ένα χέρι, ο χειρισμός γίνεται από έναν μοναδικό διακόπτη - Η κεφαλή είναι κατασκευασμένη από κράμα αλουμινίου με εξαιρετική ικανότητα διάχυσης της θερμοκρασίας - Το σώμα είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά πολυκαρβονικά υλικά PC (V0) - Αδιάβροχος και ανθεκτικός στην σκόνη με βαθμολόγηση σύμφωνα με το IP66 - Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος. 25. Περιεχόμενα συσκευασίας Ένα TIKI UV Ένας κρίκος για τα κλειδιά Διαστάσεις συσκευασίας 85mm x 28mm Βάρος 23g

## Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 24

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025