



ΦΑΚΟΣ LED NITECORE HEADLAMP HM01, Tactical Helmet Light

€80.56

Αγορά



Περιγραφή

ΦΑΚΟΣ LED NITECORE HEADLAMP HM01, Tactical Helmet Light Επιχειρησιακός φακός για κράνος, με μέγιστη ισχύ 320 Lumens, βάση προσαρμογής σε ράγες ARC, βάση περιστροφής 360° εξαιρετικά μικρός και ελαφρύς μόνο 40,5 γραμμάρια! Μέγιστη απόδοση που φθάνει τα 320 Lumens! Ενσωματώνει ένα πολύ ισχυρό LED SST-20-W που είναι ικανό να εκπέμψει φωτισμό με μέγιστη ισχύ 320 Lumens και μέγιστη απόσταση 74 μέτρα ιδανικός για φωτισμό επιχειρήσεων σε κοντινές αποστάσεις. Το σύστημα έδρασης του επιτρέπει να κινείται τρισδιάστατα κατά 360 μοίρες. Και στις δύο άκρες του έχει την δυνατότητα να περιστρέφεται ώστε να παίρνει τελικά την επιθυμητή θέση. Η βάση είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να προσαρμόζεται σε ράγες κράνους τύπου ARC. Τέτοιες βάσεις έχουν τα κράνη των σωμάτων ασφαλείας, των πυροσβεστών, των διασωστών και πολλών άλλων ομάδων. Ο ειδικά σχεδιασμένος καθρέπτης TIR (Total Internal Reflection) σαν διαμάντι αποδίδει ενιαίο και ομαλό φωτισμό σε όλο το πεδίο. Το λειτουργικό του σύστημα είναι απλό στην χρήση, με έναν διακόπτη και δύο επιλογές High 320 Lumens και Low 35 Lumens Για την λειτουργία του, χρησιμοποιεί μία μπαταρία CR123 (Περιλαμβάνεται στο αρχικό πακέτο) και είναι συμβατός και με επαναφορτιζόμενη RCR123. Στην χαμηλή ένταση Low 35Lumens η διάρκεια λειτουργίας του φθάνει τις 15 ώρες. Το μέγεθος του είναι εξαιρετικά μικρό και το βάρος τους μόλις 40,5 γραμμάρια, παρόμοιο με αυτό μίας μπαταρίας 18650! Ενσωματώνει την τεχνολογία ATR (Advance Temperature Regulation) που είναι μία ευρεσιτεχνία της NITECORE με αριθμό ZL201510534543.6 η οποία ρυθμίζει την ένταση φωτισμού σύμφωνα με τις συνθήκες εργασίας και του γύρω περιβάλλοντος ώστε να διατηρείται η μέγιστη απόδοση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις καιρικές συνθήκες μίας και είναι αδιάβροχος με πιστοποίηση IP68 που τον κάνει ανθεκτικό στο νερό μέχρι και 2 μέτρα βάθος και παράλληλα είναι ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Φωτεινότητα High:	320 Lumens	Φωτεινότητα Low:	35 Lumens
Απόσταση δέσμης στο High:	74 μέτρα	Απόσταση δέσμης στο Low:	24 μέτρα
Διάρκεια λειτουργίας στο High:	3 ώρες	Διάρκεια λειτουργίας στο Low:	15 ώρες
Ένταση φωτισμού στο High:	1390 κεριά	Ένταση φωτισμού στο Low:	145 κεριά

Γενικά χαρακτηριστικά - Ενσωματώνει ένα LED SST-20-W με μέγιστη ισχύ 320 Lumens. - Μέγιστη ένταση δέσμης με 1390 κεριά και μέγιστη απόσταση 74 μέτρα - Διαθέτει ένα κάτοπτρο TIR (Total Internal Reflection) σχεδιασμένο σαν διαμάντι ώστε να αποδίδει ενιαίο και ομαλό φωτισμό. - Τροφοδοτείται από μία μπαταρία CR123 που

παρέχει μέγιστη διάρκεια λειτουργίας έως και 15 ώρες στον φωτισμό Low - Ενσωματώνει μονάδα ATR ATR (Advance Temperature Regulation) που είναι μία ευρεσιτεχνία της NITECORE με αριθμό ZL201510534543.6 - Υψηλής απόδοσης ηλεκτρονικό κύκλωμα σταθερού ρεύματος εξασφαλίζει σταθερό φωτισμό. - Βάση στήριξης για ράγες κράνους τύπου ARC και δυνατότητα τρισδιάστατης περιστροφής τους φακού κατά 360 μοίρες. - Κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας - Φινίρισμα σκληρής ανοδίσωσης στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII - Αδιάβροχος και ανθεκτικός στην σκόνη σύμφωνα με το πρότυπο IP68 (Υποβρύχιος έως και 2 μέτρα) - Αντοχή στις πτώσεις έως και από 1 μέτρο.

Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 60

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025