




ΦΑΚΟΣ LED NITECORE T4K, 4000lumens

€100.73

[Αγορά](#)



Περιγραφή

ΦΑΚΟΣ LED NITECORE T4K, 4000lumens

1. Παγκοσμίως, ο μικρότερος φακός με 4000 Lumens
Έξυπνος φακός μπρελόκ με τέσσερις πυρήνες
2. Μέγιστη ισχύς που φθάνει τα 4000 Lumens
Ανίκητη απόδοση τεσσάρων πυρήνων. Ενσωματώνει 4xLED Cree XP-L2 V6 και ένα πλήρες οπτικό σύστημα για απαλό και ομοιόμορφο φωτισμό με ισχύ που φθάνει τα 4000 Lumens και απόσταση τα 209 μέτρα.
3. Άμεσο εκτυφλωτικό χτύπημα με 4000 Lumens, οποιαδήποτε στιγμή.
Όταν ο φακός είναι είτε ενεργοποιημένος ή απενεργοποιημένος κρατήσετε πατημένο τον διακόπτη επιλογών, μεταβαίνετε άμεσα στον πανίσχυρο φωτισμό TURBO.
Προκαλεί απότομη ταραχή στον απέναντι, ιδανικός για αυτοάμυνα.
4. Πολύ-λειτουργική οθόνη OLED που παρουσιάζει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.
 - Επίπεδο ενέργειας στην μπαταρία & τάση της μπαταρίας
 - Επίπεδο φωτεινότητας
 - Μέθοδος λειτουργίας επιλεγμένη από τον χρήστη.
 - Χρόνος λειτουργίας που απομένει.
5. Υπερσύγχρονη τεχνολογική ανακάλυψη!
Ο χώρος εσωτερικά έχει ειδικά μελετηθεί και κατανεμηθεί ώστε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα συμπεριλαμβανομένων της οθόνης OLED, των τεσσάρων LED και των δύο διακοπών να μπορούν να χωρέσουν σε ένα τόσο μικρό σώμα και να προσφέρουν στον

χρήστη μία εξαιρετική εμπειρία.

- Διαστάσεις: 82,3mm x 30mm x 29.2mm (Το κλιπ περιλαμβάνεται)
- Βάρος: 77g (Το κλιπ περιλαμβάνεται)

6. Καλυμμένο σύστημα ψύξης

Ο προβολέας τεσσάρων πυρήνων είναι τοποθετημένος σε μία ηλεκτρονική πλακέτα με χάλκινο σύστημα ψύξης 3mm, σχεδιασμένο ώστε να διαχέει την θερμοκρασία γρήγορα έτσι ώστε να διατηρείται σταθερή η απόδοση του φακού.

7. Μηχανικό σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης

Κρατήστε το κομβίο γρήγορης απελευθέρωσης και τραβήξτε ώστε να απελευθερώσετε τον φακό από τα κλειδιά.

8. Διαθέτει δύο μεθόδους κλειδώματος που έχουν προέλθει από την ναυαρχίδα της NITECORE TM10K

Λειτουργία ημι-κλειδώματος: Ο διακόπτης ισχύος ΔΕΝ είναι διαθέσιμος ώστε να ενεργοποιηθεί ο φακός. Όμως κρατώντας τον διακόπτη επιλογών μπορεί να ενεργοποιηθεί η πιο ισχυρός φωτισμός TURBO για επιχειρησιακή ή χρήση έκτακτης ανάγκης.

Λειτουργία ολικού κλειδώματος: Κανένας από τους διακόπτες δεν είναι σε θέση να ενεργοποιήσει τον φακό. Σε αυτή τη λειτουργία κλειδώματος ο φακός μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια.

9. Εξελιγμένη τεχνολογία διακοπής της ισχύος (APC).

Ένα ελάχιστο ρεύμα αποφόρτισης κατά την αναμονή (1μΑ) δίνει την δυνατότητα στον φακό να παραμείνει σε κατάσταση αναμονής έως και για 365 ημέρες.

Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion 1000mAh παρέχει μέγιστη διάρκεια λειτουργίας που μπορεί να φθάσει τις 67 ώρες.

10. Κλιπ τσέπης ειδικά σχεδιασμένο ώστε ο φακός να μπαίνει βαθιά στην τσέπη αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να στερεωθεί και σε συστήματα MOLLE.

11. Διαθέσιμες δύο μέθοδοι λειτουργίας.

- Demo λειτουργία για καθημερινή χρήση και σύντομο φωτισμό.
- Daily Mode για εξωτερική χρήση και παρατεταμένης διάρκειας φωτισμό.

12. Για να επιλέξετε την μέθοδο λειτουργίας "Daily" ή "Demo" σε οποιαδήποτε κατάσταση, πιέστε παρατεταμένα και τους δύο διακόπτες ταυτόχρονα για να .

Διπλό αναβόσβημα των LED και επισήμανση της λέξης "Daily" στην οθόνη καταδεικνύουν ότι έχει επιλεγεί η μέθοδος λειτουργίας "Daily"

Μονό αναβόσβημα των LED και επισήμανση της λέξης "Demo" στην οθόνη καταδεικνύουν ότι έχει επιλεγεί η μέθοδος λειτουργίας "Demo"

13. Διαθέτει 5 επίπεδα έντασης φωτισμού

TURBO (4000 Lumens) > Υψηλό (200 Lumens)> Μεσαίο (65 Lumens)> Χαμηλό (15 Lumens)> Πολύ Χαμηλό (1 Lumens)

14. Επαναφορτιζόμενος με θύρα φόρτισης USB-C και πολλαπλές δικλίδες ασφαλείας

- Έξυπνο κύκλωμα προστασίας της φόρτισης
- Προστασία υπερβολικής φόρτισης
- Προστασία υπερβολικής αποφόρτισης
- Προστασία βραχυκυκλώματος
- Αυτόματος τερματισμός της φόρτισης με την ολοκλήρωση της.

15. Υψηλής απόδοσης κύκλωμα σταθερού ρεύματος εξασφαλίζει ότι η δέσμη θα είναι σταθερή χωρίς αναβοσβήματα.

Η σταθερή δέσμη χωρίς αναβοσβήματα παρέχει άνετη και ξεκούραστη εμπειρία χρήσης

16. Ενσωματώνει ένα εξελεγμένο κύκλωμα αυτόματου ελέγχου της θερμοκρασίας.

Το κύκλωμα αυτό ρυθμίζει την ένταση φωτισμού σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας και το εξωτερικό περιβάλλον ώστε να διατηρείτε η βέλτιστη απόδοση.

17. Σταθερός μεταλλικός κρίκος στο πίσω μέρος του φακού, είναι αρκετά ανθεκτικό ώστε να αντέξει βάρος έως και 30 κιλά

18. Όλη η σειρά των φακών μπρελόκ της NITECORE με τα μοντέλα τους.

19. Τεχνικά στοιχεία.

20. Γενικά χαρακτηριστικά

- Ενσωματώνει 4 LED CREE XP-L2 V6 με μέγιστη ισχύ που φθάνει τα 4000 Lumens
- Η μέγιστη ένταση της δέσμης φθάνει τα 10900 Lumens και η μέγιστη απόσταση τα 209 μέτρα
- Διαθέτει ένα πλήρες οπτικό σύστημα για απαλό και ομοιόμορφο φωτισμό.
- Πολύ-λειτουργική οθόνη OLED που παρουσιάζει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο
- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion 1000mAh
- Εξελεγμένη λειτουργία διακοπής ισχύος (APC) με ελάχιστο ρεύμα διαρροής κατά την διάρκεια

της αναμονής.

- Ενσωματωμένο κύκλωμα φόρτισης με θύρα USB-C
- Υψηλής απόδοσης κύκλωμα σταθερού ρεύματος παρέχει σταθερό φωτισμό για έως και 67

ώρες.

- Διαθέσιμες δύο μέθοδοι λειτουργίας "Daily" και "Demo"
- Σχεδιασμός με δύο πλάγιους διακόπτες.
- Διαθέτει 5 επίπεδα έντασης φωτισμού και άμεση πρόσβαση στην πολύ ισχυρή φωτεινότητα

TURBO

- Έξυπνη λειτουργία μνήμης
- Δύο (2) λειτουργίες κλειδώματος (Ημί-κλειδώμα και Πλήρες κλειδώμα)
- Ενσωματωμένη μονάδα εξελεγμένου ελέγχου της θερμοκρασίας (ATR) (Ευρεσιτεχνία

No.ZL201510534543.6)

- Μεταλλικό δαχτυλίδι έλξης ικανό να αντέξει βάρος έως και 30 κιλά
- Φινίρισμα σκληρής ανοδίωσης στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII
- Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος.

Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 24

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025