




POWER BANK + CAMERA LIGHT 2in1 NITECORE SCL10

€68.47

[Αγορά](#)



Περιγραφή

POWER BANK + CAMERA LIGHT 2in1 NITECORE SCL10

1. NITECORE SCL10 δύο συσκευές σε μία
Έξυπνο φωτιστικό φωτογραφικών μηχανών & Αποθήκη ενέργειας (Power Bank)
2. Διαθέτει 96 LED υψηλού CRi, Ρυθμίζει την θερμοκρασία του χρώματος φωτισμού από 2500K - 6300K
Ρυθμίζει την φωτεινότητα από 5% - 100%, Διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία Li-po 10000mAh
Έχει μέγιστη διάρκεια λειτουργίας 70 ώρες, Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως οθόνη για άμεσα μηνύματα.
3. Ισχύς δωτισμού 800 Lumens με υψηλό CRi
Με τα 96 ενσωματωμένα LED υψηλού CRi (Ra>97, TLCI>99) είναι ιδανικό για φωτιστικό χώρου στην φωτογράφιση, την καταγραφή εικόνας (video), την άμεση μετάδοση εικόνας (Streaming). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και ως φωτιστικό εκτάκτου ανάγκης ή ως αποθήκη ενέργειας (Power Bank)
4. Εβδομήντα (70) Ώρες μέγιστη διάρκεια φωτισμού
Μπορεί να παρέχει σταθερή χρήση για περίπου 70 ώρες στην φωτεινότητα 5% και περίπου 3,5 ώρες στην φωτεινότητα 100%

5. Μπορεί να λειτουργήσει και ως Power Bank

Με την ενσωματωμένη μπαταρία Li-po 10000mAh, μπορεί να φορτίσει κινητά τηλέφωνα, tablets και άλλες συσκευές USB

6. Επαναφορτίζεται από θύρα USB-C και υποστηρίζει QC3.0 και PD

7. Διαθέτει οθόνη OLED πραγματικού χρόνου στην οποία εμφανίζεται:

Όταν χρησιμοποιείται ως φωτιστικό φωτογραφικών μηχανών

- Τον χρόνο χρήσης που απομένει
- Το επιλεγμένο επίπεδο φωτεινότητας
- Την επιλεγμένη θερμοκρασία του χρώματος φωτισμού
- Την ενέργεια εισόδου ή εξόδου στο USB

Όταν χρησιμοποιείται ως αποθήκη ενέργειας (Power Bank)

- Το επίπεδο ενέργειας της μπαταρίας σε ποσοστό
- Την ισχύ εξόδου σε watt

Όταν επαναφορτίζεται

- Την ενέργεια εισόδου σε watt
- Το επίπεδο ενέργειας της μπαταρίας σε ποσοστό.

8. Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Θερμοκρασία χρώματος: 2500K - 6300K
- Απόδοση χρώματος: Ra>97 , TLCI>99
- LED: 96 υψηλού CRI
- Εκτιμώμενη ισχύ LED: 12W
- Μέγιστη φωτεινότητα: 800 Lumens
- Μέγιστη ένταση: 380 κεριά
- Μέγιστη απόσταση: 39 μέτρα
- Γωνία φωτισμού: κοντά στις 180 μοίρες
- Φωτισμός: 2500K: 2,200 Lux στα 30cm // 1,100 Lux στα 50cm
4400K: 2,300 Lux στα 30cm // 1,120 Lux στα 50cm
6300K: 2,500 Lux στα 30cm // 1,150 Lux στα 50cm
- Εύρος ρύθμισης της φωτεινότητας από 5% έως 100%
- Χρόνος λειτουργίας χρήσης: περίπου 70 ώρες με φωτεινότητα 5%
περίπου 3,5 ώρες με φωτεινότητα 100%
- Τύπος μπαταρίας: Li-po
- Χωρητικότητα : 10000 mAh 3.85V (38,5Wh)
- Εκτιμώμενη ενέργεια: 6600mAh (5V 2,4A)
- Είσοδος: USB-C: 5V 2,4A / 9V 2A 18W (max)
- Έξοδος: USB-C: 5V 2,4A / 9V 2A / 12v 1,5A
USB-A: 5V 2,4A / 9V 2A / 12v 1,5A
18W (max)
Δύο θύρες: 5V 2,4A (max)
- Διαστάσεις: 134mm x 65mm x 14,7mm
- Βάρος: 222,5g
- Αξεσουάρ: Καλώδιο USB για την φόρτιση, Ειδική βάση στερέωσης σε

φωτογραφικές μηχανές

9. Γενικά χαρακτηριστικά

- Πολυχρηστικό και φορητό έξυπνο φωτιστικό για φωτογραφικές μηχανές ειδικά σχεδιασμένο για φωτογράφιση και καταγραφή εικόνας (βίντεο)
- Ενσωματώνει 96 LED υψηλού CRi (Ra>97, TLCI>99)
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος φωτισμού από 2500K -6300K για την κάλυψη διαφόρων σεναρίων
- Οθόνη OLED πραγματικού χρόνου για ενημέρωση για τον χρόνο λειτουργίας, την ένταση της φωτεινότητας, την θερμοκρασία του χρώματος φωτισμού κ.α.
- Ενσωματωμένη μπαταρία Li-po 10000mAh παρέχει μέγιστο χρόνο λειτουργίας που φθάνει τις 70 ώρες.
- Είναι διαθέσιμο να χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη ενέργειας (Power Bank) με διπλές θύρες USB-C (είσοδος) / USB-A (έξοδος) και μέγιστη ισχύ εξόδου 18W
- Υψηλής απόδοσης κύκλωμα σταθερού ρεύματος παρέχει σταθερό φωτισμό.
- Το σώμα είναι κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας.
- Κοινή υποδοχή 1/4" και "hot shoe mount" περιλαμβάνονται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε βρείτε τον κωδικό επιβεβαίωσης στην συσκευασία του και επισκευθείτε την ηλ. διεύθυνση (ή σκανάρετε με το κινητό σας τηλέφωνο τον κωδικό QR δίπλα στον κωδικό επιβεβαίωσης). Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και τα προσωπικά σας δεδομένα όπως σας ζητείται και αποστείλετε. Μετά την επιβεβαίωση, η NITECORE θα σας στείλει ένα μήνυμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που θα αφορά την εγγύηση. Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι απαραίτητα για την πιθανή αίτηση εγγύησης. Πριν ολοκληρώσετε την εγγραφή για την εγγύηση, ΔΕΝ δικαιούστε εγγύηση για το προϊόν που αγοράσατε

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025