


ΦΑΚΟΣ LED NITECORE Tiny Monster TM06S, 4000Lumens

€160.89

[Αγορά](#)



Περιγραφή

ΦΑΚΟΣ LED NITECORE Tiny Monster TM06S, 4000Lumens Πάρα πολύ ισχυρός φακός με τέσσερα LED CREE XM-L2 (U3) που αποδίδουν μέγιστη ισχύ 4000 lumens. Λειτουργεί με τέσσερις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 18650 (δεν περιλαμβάνονται) και ο χειρισμός του γίνεται πολύ εύκολα με τον πλάγιο διακόπτη κοντά στην κεφαλή. Η δέσμη φωτός που παράγει με την βοήθεια και του εξαιρετικού τετρα-πύρινου ανακλαστήρα είναι ένα πραγματικό εκτυφλωτικό τοίχος με ένταση 32300 κεριά, απόσταση 359 μέτρα και εκτεταμένο περιφερειακό φωτισμό. Τα πέντε επίπεδα φωτεινότητα και οι τρεις ειδικές λειτουργίες παρέχουν στον χρήστη την κάθε πιθανή δυνατότητα χρήσης. Η ένταση εκπομπής ελέγχεται από την ενσωματωμένη τεχνολογία A.T.R. που την χαμηλώνει αυτόματα όταν η θερμοκρασία του σώματος του φακού υπερβεί το όριο. Η ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία κάτω από τον κεντρικό διακόπτη παρέχει πληροφορίες για την ένταση που έχει απομείνει στην μπαταρία. Είναι κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας και η σκληρή ανοδίωση στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII προστατεύει την επιφάνεια του από γρατζουνιές. Οι επαφές των μπαταριών είναι επιχρυσωμένες ώστε να προσφέρουν μέγιστη αγωγιμότητα και ανθεκτικότητα. Ένας ανθεκτικός ασάλινος δακτύλιος στο εμπρός μέρος της κεφαλής του φακού προστατεύει τα κύρια μέρη από ζημιές. Είναι αδιάβροχος με δυνατότητα βύθισης έως και 2 μέτρα βάθος, ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1,5 μέτρα ύψος και έχει την ικανότητα να στηρίζεται στην ουρά του. **Τεχνικά χαρακτηριστικά** - Συμπαγής και ελαφρύς φακός με ισχύ 4000 Lumens - Ενσωματώνει τέσσερα LED CREE XM-L2 (U3) - Χρησιμοποιεί τέσσερις μπαταρίες 18650 για μέγιστη διάρκεια λειτουργίας έως και 560 ώρες - Διαθέτει την εξελιγμένη τεχνολογία ελέγχου της θερμοκρασίας (A.T.R.) - Καινοτόμος πλάγιος διακόπτης δύο σταδίων προσφέρει πρόσβαση σε ποικιλία λειτουργιών και εντάσεων (Κινέζικη Πατέντα: ZL201120062948.1) - Ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία κάτω από τον κεντρικό πλάγιο διακόπτη παρέχει πληροφορίες για την ισχύ που έχει απομείνει στις μπαταρίες (Κινέζικη Πατέντα: ZL201220057767.4) - Η ενδεικτική λυχνία δείχνει και την ακριβή τάση των μπαταριών με ακρίβεια 0,1V - Διαθέτει έξυπνη λειτουργία μνήμης για το επίπεδο φωτισμού. - Δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στον πολύ χαμηλό φωτισμό. - Σκληρυμένο εξαιρετικά καθαρό ορυκτό κρύσταλλο με αντι-ανακλαστική επίστρωση. - Η ενσωματωμένη Ψηφιακή Τεχνολογία Οπτικών Ακριβείας παρέχει εξαιρετική απόδοση του ανακλαστήρα. - Δαχτυλίδι από ανοξείδωτο ασάλι προστατεύει τα κύρια μέρη του φακού από καταστροφή. - Κατασκευασμένος από κράμα

αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας - Σκληρή ανοδίσωση στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII - Αδιάβροχος σύμφωνα με το πρότυπο IPX8 (υποβρύχιος έως και 2 μέτρα βάθος) - Ικανότητα στήριξης στην ουρά του. **Διαστάσεις** - Μήκος 117mm - Διάμετρος κεφαλής 50 mm - Διάμετρος σώματος..... 50 mm - Βάρος 266 g (χωρίς μπαταρίες) **Αξεσουάρ που τον συνοδεύουν** Ποιοτική θήκη μεταφοράς, λουράκι καρπού, ανταλλακτικός ελαστικός δακτύλιος "Ο"

Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ:

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 60 μήνες

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025