


## ΦΑΚΟΣ LED NITECORE HEADLAMP NU25, Yellow



€37.82

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

### ΦΑΚΟΣ LED NITECORE HEADLAMP NU25, Yellow

Ελαφρύς, επαναφορτιζόμενος φακός κεφαλής με τρεις επιλογές φωτισμού.

Με τις τρεις επιλογές φωτισμού εξυπηρετεί πολλαπλά σενάρια, ο μικρός του σχεδιασμός εξασφαλίζει πολύ χαμηλό βάρος, η επαναφόρτιση μέσω USB προσφέρει ευκολία.

Η εξαιρετική του απόδοση προέρχεται από ένα LED CREE XP-G2 S3 που αποδίδει 360 Lumens, μέγιστη ένταση 1650 κεριά και απόσταση δέσμης που φθάνει τα 81 μέτρα.

Οι τρεις πηγές φωτισμού του φακού είναι ο κεντρικός λευκός φωτισμός, ο βοηθητικός κόκκινος και ο βοηθητικός λευκός υψηλού CRI.

Ο ανακλαστήρας του κεντρικού φωτισμού διαθέτει υφή όπως η φλούδα του πορτοκαλιού για ομαλό φωτισμό, ιδανικό για εξωτερικές δραστηριότητες και μία γωνία 100 μοιρών.

Ο κόκκινος βοηθητικός φωτισμός προστατεύει την νυχτερινή όραση, ιδανικό για παρατήρηση της άγριας ζωής, για αστρονομική παρατήρηση και για νυχτερινή φωτογράφιση. Έχει τρεις επιλογές φωτεινότητας Υψηλή, Χαμηλή και Κόκκινος προειδοποιητικός φωτισμός.

Ο λευκός βοηθητικός φωτισμός με υψηλό CRI >90 είναι ιδανικός για φωτισμό σε κοντινή απόσταση όπως το διάβασμα, το κάμπινγκ ή συμπληρωματικός φωτισμός σε έκτακτη ανάγκη.

Ο κύριος λευκός φωτισμός διαθέτει τέσσερα επίπεδα (Turbo, Υψηλό, Μεσαίο, Χαμηλό) και δύο ειδικές φωτεινότητες (SOS, Beacon). Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion μεγάλης χωρητικότητας (2,26Wh) προσφέρει ενέργεια παρόμοια με αυτή τριών μπαταριών AAA με μέγιστη διάρκεια λειτουργίας έως και 160 ώρες. Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία με 500 κύκλους φόρτισης προσφέρει οικονομία και κάνει τον φακό φιλικό προς το περιβάλλον.

Μία πολύ σημαντική λειτουργία του NU25 είναι να μπορεί να λειτουργεί συνεχώς εάν συνδεθεί σε παροχή USB ακόμη και όταν η μπαταρία του φακού είναι εντελώς εξαντλημένη. Το ενσωματωμένο

σύστημα FPC διάχυσης της θερμότητας επιτρέπει την γρήγορη αποβολής της παρόλο το μικρό μέγεθος του φακού. Ο φακός μπορεί να πάρει κλίση έως και 60 μοίρες στην βάση του στον ιμάντα κεφαλής. Το εξελιγμένο ηλεκτρονικό του κύκλωμα προσφέρει σταθερό φωτισμό χωρίς να τρεμοπαίζει ώστε τα μάτια να ξεκουράζονται. Κάτω από τους κεντρικούς διακόπτες ελέγχου, υπάρχει ενδεικτική λυχνία που ενημερώνει για το ρεύμα που έχει απομείνει στην μπαταρία. Στον ιμάντα υπάρχει μία κρυμμένη γραμμή σιλικόνης που οδηγεί τον ιδρώτα μακριά από τα μάτια του χρήστη προς τα πλάγια του κεφαλιού. Διαθέτει σύστημα κλειδώματος για την αποτροπή ατυχούς ενεργοποίησης. Είναι αδιάβροχος με πιστοποίηση IP66 και ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1,5 μέτρα ύψος.

### **Χαρακτηριστικά**

- Ελαφρύς, επαναφορτιζόμενος φακός κεφαλής με τρεις επιλογές φωτισμού.
- Ταιριάζει σε διάφορα σενάρια με μία θύρα φόρτισης micro-USB
- Ενσωματώνει ένα LED CREE XP-G2 S3 που αποδίδει μέγιστη ισχύ 360 Lumens
- Με λευκό LED υψηλού CRI > 90 και βοηθητικό κόκκινο φωτισμό.
- Η δυνατότητα συνεχόμενου φωτισμού βελτιώνει την αίσθηση της ασφάλειας σε εξωτερικό περιβάλλον.
- Ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία ισχύος αναφέρει την ισχύ που έχει απομείνει στην μπαταρία ( Ευρεσιτεχνία No.ZL201220057767.4)
- Λειτουργία κλειδώματος που προλαμβάνει ατυχή ενεργοποίηση.
- Ζυγίζει μόνο 28 γραμμάρια
- Διαθέσιμος σε τρία χρώματα
- Διαβάθμιση αδιαβροχότητας IP66
- Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1,5 μέτρα

### **Τεχνικά στοιχεία**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| - Μέγιστη ισχύ .....            | 360 Lumens                                 |
| - Μέγιστη απόσταση δέσμης ..... | 81 μέτρα                                   |
| - Μέγιστη ένταση δέσμης .....   | 1650 κεριά                                 |
| - Διάρκεια λειτουργίας .....    | 160 ώρες / 6,66 ημέρες                     |
| - Τύπος LED .....               | XP-G2 S3                                   |
| - Ανακλαστήρας .....            | OP (ανάγλυφη υφή)                          |
| - Μπαταρία .....                | Επαναφορτιζόμενη Li-ion                    |
| - Ειδικές φωτεινότητες .....    | Κατάδειξη θέσης, SOS                       |
| - Χρώμα δέσμης .....            | Λευκό φως, Υψηλό CRI, Βοηθητικό κόκκινο    |
| - Μήκος .....                   | 55,5 mm                                    |
| - Διάμετρος κεφαλής .....       | 55 mm                                      |
| - Βάρος .....                   | 28 γραμμάρια                               |
| - Χαρακτηριστικά .....          | Επαναφορτιζόμενος, Τρεις επιλογές φωτισμού |
| - Δραστηριότητες .....          | Εξωτερικές δραστηριότητες / Κάμπινγκ       |

---

# Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ:

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 24 μήνες

---

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025