


ΦΑΚΟΣ LED NITECORE HEADLAMP NU25, Black

€37.82

Αγορά



Περιγραφή

ΦΑΚΟΣ LED NITECORE HEADLAMP NU25, Black

Ελαφρύς, επαναφορτιζόμενος φακός κεφαλής με τρεις πηγές φωτισμού που καλύπτουν πολλαπλά σενάρια. Η επαναφόρτιση του γίνεται μέσω θύρας USB κάτι που τον κάνει εξαιρετικά ευέλικτο. Η εξαιρετική του απόδοση οφείλεται στο εξαιρετικό LED CREE XP-G2 S3 που αποδίδει έως και 360 Lumens με ένταση που φθάνει τα 1650 κεριά και απόσταση τα 81 μέτρα. Οι τρεις πηγές φωτισμού είναι η κύρια (κεντρικό LED), η δευτερεύουσα με κόκκινο LED και η δευτερεύουσα με λευκό LED υψηλού CRI. Ο ανακλαστήρας του κεντρικού LED έχει υφή πορτοκαλιού για ομαλή διάχυση της δέσμης ιδανική για εξωτερικές δραστηριότητες. Η γωνία εκπομπής της κεντρικής δέσμης φθάνει τις 100 μοίρες. Το δευτερεύον κόκκινο LED είναι ιδανικό κατά την παρατήρηση της άγριας ζωής, την αστρονομική παρατήρηση και την νυχτερινή φωτογράφιση μιας που διατηρεί την Νυχτερινή Όραση του χρήστη. Ο δευτερεύον κόκκινος φωτισμός έχει τρεις επιλογές έντασης (Υψηλός, Χαμηλός, Προειδοποίησης). Ο δευτερεύον λευκός φωτισμός με υψηλό CRI >90 είναι ιδανικός για φωτισμό κοντινών αποστάσεων όπως η χρήση στο διάβασμα, το κάμπινγκ ή ως εφεδρικός φωτισμός σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Το υψηλό CRI >90 του λευκού δευτερεύοντος φωτισμού σημαίνει ότι το φως του είναι ίδιο με αυτό του φυσικού ημερήσιου ηλιακού φωτός κατά το πρωινό. Δεν κουράζει τα μάτια και απελευθερώνει κάθε δυνατή λεπτομέρεια των φωτιζόμενων αντικειμένων. Συνολικά λοιπόν ο φακός διαθέτει 4 επίπεδα φωτεινότητας στο κεντρικό LED (Turbo, High, Mid, Low) , τρεις πηγές φωτισμού (Κεντρικό λευκό, Δευτερεύον Λευκό, Δευτερεύον Κόκκινο), τρεις ειδικές φωτεινότητες (SOS, Beacon, Κόκκινο προειδοποιητικό). Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion 2,26Wh μεγάλης χωρητικότητας, ισοδύναμη με 3 μπαταρίες AAA έχει διάρκεια έως και 160 ώρες. Η φόρτιση της γίνεται από μία θύρα USB με κάλυμμα από καουτσούκ για προστασία από σκόνη και υγρασία. Η οικονομία που γίνεται με την επαναφορτιζόμενη αυτή μπαταρία είναι πολύ μεγάλη μιας

και η ζωή της φθάνει και ξεπερνά τους 500 κύκλους φορτίσεων. Ο NU25 διαθέτει επίσης και την λειτουργία συνεχόμενου φωτισμού όταν είναι συνδεδεμένος με μία πηγή ενέργειας μέσω της θύρας USB. Το ενσωματωμένο σύστημα FPC διάχυσης της θερμοκρασίας επιτρέπει την μέγιστη διάχυση της θερμοκρασίας σε έναν τόσο στενό χώρο. Η βάση στήριξης στον ιμάντα κεφαλής μπορεί να πάρει κλίση έως 60 μοίρες. Το ηλεκτρονικό κύκλωμα του φακού είναι υψηλής απόδοσης και παρέχει σταθερό φωτισμό χωρίς να τρεμοπαίζει. Κάτω από τους διακόπτες υπάρχει ενδεικτική λυχνία που αναφέρει την ισχύ που έχει απομείνει στην μπαταρία (Ευρεσιτεχνία No.ZL201220057767.4). Ο διάτρητος σχεδιασμός της βάσης στήριξης προσφέρει πολύ χαμηλό βάρος ενώ παράλληλα βελτιώνει την διάχυση της θερμότητας. Μέσα στον ιμάντα υπάρχει κρυμμένη μία λωρίδα σιλικόνης που οδηγεί τον ιδρώτα στα πλευρά του κεφαλιού, προσφέροντας προστασία στα μάτια του χρήστη ενώ παράλληλα αποτρέπει τον ιμάντα από το να γλιστρά. Η λειτουργία κλειδώματος που διαθέτει αποτρέπει ατυχή ενεργοποίηση του. Είναι αδιάβροχος σύμφωνα με το πρότυπο IP66 και ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος.

Χαρακτηριστικά

- Ελαφρύς, επαναφορτιζόμενος φακός κεφαλής πολλαπλών πηγών φωτισμού.
- Διαθέτει μία θύρα USB για φόρτιση αλλά και συνεχή φωτισμό.
- Ενσωματώνει ένα κύριο LED CREE XP-G2 S3 που αποδίδει έως και 360 Lumens
- Διαθέτει ένα λευκό βοηθητικό led υψηλού CRI>90 και ένα κόκκινο βοηθητικό led
- Ο συνεχής φωτισμός βελτιώνει την αίσθηση ασφάλειας σε εξωτερικό περιβάλλον
- Ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία αναφέρει την ενέργεια που έχει απομείνει στην μπαταρία (Ευρεσιτεχνία No.ZL201220057767.4)
- Η λειτουργία κλειδώματος αποτρέπει την ατυχή ενεργοποίηση του φακού
- Ζυγίζει μόνο 28 γραμμάρια
- Αδιάβροχος σύμφωνα με το πρότυπο IP66
- Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος.

Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 24

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025