


## ΦΑΚΟΣ LED NITECORE HEADLAMP NU17, Black



€22.98

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

### ΦΑΚΟΣ LED NITECORE HEADLAMP NU17, Black

Εξαιρετικά ελαφρύς φακός κεφαλής για όσους ξεκινούν το νυχτερινό τρέξιμο .... και όχι μόνο !  
Διαθέτει ένα Led Cree XP-G2 S3 με μέγιστη ισχύ που φθάνει τα 130 Lumens.

Απόσταση δέσμης που φθάνει τα 43 μέτρα και ένταση που φθάνει τα 460 κεριά.

Δέσμη ευρείας γωνίας (180°) ιδανική για την προπόνηση και για υπαίθριες δραστηριότητες.

Πολύ ελαφρύς και συμπαγής. Ζυγίζει μόνο 46 γραμμάρια μαζί με τον ιμάντα και την βάση στήριξης.

Ο ιμάντας διαθέτει λωρίδα σιλικόνης που απωθεί τον ιδρώτα και τον οδηγεί μακριά από το πρόσωπο.

Επίσης υπάρχουν αντανακλαστικές λωρίδες στον ιμάντα που τραβούν την προσοχή των οδηγών που προσεγγίζουν από πίσω.

Ο αδιάβροχος και ανθεκτικός στην σκόνη σχεδιασμός προστατεύει την θύρα φόρτισης micro USB από το περίπλοκο εξωτερικό περιβάλλον.

Εξαιρετική απόδοση της μπαταρίας με χρόνο διάρκειας που φθάνει τις 150 ώρες !

Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion των 2,14Wh είναι αντίστοιχη με τρεις μπαταρίες "AAA"

Αυτό σημαίνει εξοικονόμηση ενέργειας, φιλικότητα προς το περιβάλλον με την μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα.

Εκτός από το κεντρικό λευκό LED διαθέτει και δευτερεύον βοηθητικό κόκκινο και λευκό CRi φωτισμό.

Ο δευτερεύον λευκός CRi φωτισμός είναι ιδανικός για διάβασμα, για εργασίες που δεν απαιτούν απόσταση δέσμης και για εξοικονόμηση ενέργειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Ο δευτερεύον κόκκινος φωτισμός χρησιμεύει για να διατηρείται η νυχτερινή όραση κατά την διάρκεια παρατήρησης της άγριας ζωής, την αστρονομία, νυχτερινή φωτογράφιση και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Ο σχεδιασμός του περιλαμβάνει δύο διακόπτες για την επιλογή της κατάλληλης φωτεινότητας.

Το ηλεκτρονικό κύκλωμα σταθερού ρεύματος παρέχει σταθερό φωτισμό και προλαμβάνει την ζαλάδα σε παρατεταμένη χρήση.

Η βάση στήριξης στον ιμάντα επιτρέπει στον φακό να παίρνει κλίση έως και 60° ώστε να μην

υπάρχουν κενά σημεία στον φωτισμό.

Ο ανακλαστήρας παρέχει ομοιόμορφη και απαλή δέσμη φωτισμού.

Διαθέτει ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία που ενημερώνει για την ενέργεια που έχει απομείνει στην μπαταρία (Ευρεσιτεχνία ZL201220057767.4)

Η βάση στήριξης στον ιμάντα παρέχει και μία φυσική προστασία από ατυχή ενεργοποίηση.

Είναι αδιάβροχος και ανθεκτικός στην σκόνη σύμφωνα με το πρότυπο IP66. Είναι επίσης ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος.

Το πολυκαρβονικό σώμα εξασφαλίζει χαμηλό βάρος αλλά υψηλή αντοχή στις δύσκολες εξωτερικές συνθήκες.

### **Χαρακτηριστικά**

- Ενσωματώνει ένα κεντρικό LED CREE XP-G2 S3 με μέγιστη απόδοση που φθάνει τα 130 Lumens
- Είναι εφοδιασμένος με δευτερεύοντα λευκά Led υψηλού CRi και δευτερεύοντα κόκκινα Led
- Το κεντρικό λευκό Led διαθέτει ανακλαστήρα υψηλής ποιότητας για ομοιόμορφο και απαλό φωτισμό.
- Μέγιστη ένταση δέσμης που φθάνει τα 460 κεριά και μέγιστη απόσταση που φθάνει τα 43 μέτρα.
- Ενσωματωμένη μπαταρία Li-ion 580mAh
- Υψηλής απόδοσης κύκλωμα σταθερού ρεύματος παρέχει φωτισμό έως και 150 ώρες.
- 3 επίπεδα φωτεινότητας, 3 πηγές φωτισμού και 2 ειδικές φωτεινότητες
- Ενσωματωμένο κύκλωμα φόρτισης για μπαταρία Li-ion μέσω θύρας micro USB
- Ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία που ενημερώνει για την ενέργεια που έχει απομείνει στην μπαταρία (Ευρεσιτεχνία ZL201220057767.4)
- Σύστημα ομοιόμορφης διάχυσης του φωτισμού σε 180° ειδικά σχεδιασμένο για εξωτερικές δραστηριότητες.
- Γωνία κλήσης στην βάση του που φθάνει και τις 60°
- Το σώμα είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά πολυκαρβονικά υλικά
- Αδιάβροχος σύμφωνα με το πρότυπο IP66
- Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος.
- Διαστάσεις: 53,2mm x 30.2mm x 27.4mm συμπεριλαμβανομένης και της βάσης στήριξης στον ιμάντα.

---

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025