



## ΦΑΚΟΣ LED NITECORE HEADLAMP HC65M, Για Κράνος

€68.47

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

### ΦΑΚΟΣ LED NITECORE HEADLAMP HC65M, Για Κράνος.

Επιχειρησιακός φακός κράνους με τρεις διαφορετικές πηγές φωτισμού. Συνοδεύεται από ειδική βάση για την άμεση προσαρμογή του σε κράνος.

- Τρεις πηγές φωτισμού
- Επαναφορτιζόμενος από θύρα Micro USB
- Πολύ ισχυρός φωτισμός που φθάνει τα 1000 Lumens
- Συνοδεύεται από μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion NITECORE NL1834 / 3400mAh

Ο HC65M είναι ένας επιχειρησιακός φακός LED με τρεις πηγές φωτισμού και βάση NVG προσαρμογής σε κράνος γρήγορης απελευθέρωσης ειδικά, ειδικά σχεδιασμένος για τα σώματα ασφαλείας, το στρατό, τους πυροσβέστες, τις ομάδες διάσωσης κ.α. Με διαβάθμιση ανθεκτικότητας IPX8 είναι ιδανικός, επιτρέπει τη λειτουργία χωρίς χέρια ως ιδανικό συμπλήρωμα φωτισμού για το περπάτημα, την ανάγνωση, τη λειτουργία μηχανών, την αναζήτηση, την ιατρική περίθαλψη, τη μαγνητοσκόπηση και πολλά άλλα

Ενσωματώνει ένα εξαιρετικά ισχυρό LED CREE XM-L2 U2 που αποδίδει 1000 Lumens με όριο ζωής που φθάνει τις 50000 ώρες.

Διαθέτει τρεις πηγές φωτισμού, τον κεντρικό λευκό φωτισμό, τον δευτερεύον λευκό φωτισμό με υψηλό CRI>90 και τον δευτερεύον κόκκινο φωτισμό.

Ο κεντρικός λευκός φωτισμός αποδίδει 1000 lumens με ένταση δέσμης 3000 κεριά και απόσταση που φθάνει τα 110 μέτρα, ιδανικός για φωτισμό μεγάλων αποστάσεων σε εξωτερικό περιβάλλον.

Ο Δευτερεύον κόκκινος φωτισμός, προστατεύει την νυχτερινή όραση αποτελεσματικά και δεν παρεμβαίνει στα υπόλοιπα οπτικά συστήματα.

Είναι ιδανικός για παρατήρηση άγριας ζωής, αστρονομική παρατήρηση και νυχτερινή φωτογράφιση.

Ο Δευτερεύον λευκός φωτισμός με υψηλό CRI>90 είναι ιδανικός για φωτισμό κοντινών αποστάσεων,

όπως το διάβασμα, το κάμπινγκ ή ως βοηθητικός φωτισμός σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Το υψηλό CRI>90 του λευκού δευτερεύοντος φωτισμού σημαίνει ότι το φως του είναι ίδιο με αυτό του φυσικού ημερήσιου ηλιακού φωτός κατά το πρωινό.

Δεν κουράζει τα μάτια και απελευθερώνει κάθε δυνατή λεπτομέρεια των φωτιζόμενων αντικειμένων. Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα φόρτισης της μπαταρίας μέσω θύρας micro USB. Γρήγορη και ασφαλής φόρτιση της μπαταρίας Li-ion με αυτόματο σύστημα τερματισμού της φόρτισης με την ολοκλήρωση της.

Ένα προστατευτικό βιδωτό καπάκι ασφαλίζει την θύρα φόρτισης από κάθε ζημιά. Η μπαταρία 18650 / 3400mAh Li-ion της NITECORE που συνοδεύει τον φακό προσφέρει λειτουργία έως και 800 ώρες. Ο φακός έχει την δυνατότητα να λειτουργήσει και με άλλους τύπους μπαταριών όπως 2xCR123 ή 2xRCR123. Για λειτουργία σε εξαιρετικά κρύο περιβάλλον είναι απαραίτητη η χρήση της ειδικής μπαταρίας 18650 Li-ion της Nitecore NL1829LTP (Δεν περιλαμβάνεται).

Το σώμα του φακού είναι πλήρως μεταλλικό κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας με σκληρή ανοδίωση στρατιωτικών προδιαγραφών. Το μεταλλικό σώμα προσφέρει εξαιρετική διάχυση της θερμότητας.

Ο ανακλαστήρας παρέχει δέσμη φωτισμού 100 μοιρών. Το ηλεκτρονικό του κύκλωμα είναι υψηλής απόδοσης και παρέχει σταθερό φωτισμό χωρίς να τρεμοπαίζει. Η λειτουργία είναι εφικτή με την χρήση ενός χεριού από τον μοναδικό διακόπτη στα πλάγια.

Ο φακός προσφέρει 5 επίπεδα φωτισμού (Turbo, High, Mid, Low, Ultralow), τρεις διαφορετικές πηγές φωτισμού (Κεντρικό λευκό, Δευτερεύον Κόκκινο, Δευτερεύον Λευκό υψηλού CRI>90), 4 ειδικές λειτουργίες (Strobe, SOS, Beacon, Κόκκινος προειδοποιητικός φωτισμός).

Ο HC65M ενσωματώνει μονάδα Εξελιγμένου Ελέγχου Θερμοκρασίας που ελέγχει την ισχύ εξόδου, την προσαρμόζει στο περιβάλλον και διατηρεί την ιδανική απόδοση.

Μία ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία αναφέρει το επίπεδο ενέργειας που έχει απομείνει στην μπαταρία (Ευρεσιτεχνία No.ZL201220057767.4). Είναι αδιάβροχος σύμφωνα με το πρότυπο IPX8 και υποβρύχιος έως και 2 μέτρα βάθος και ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος.

## **Χαρακτηριστικά**

- Επαναφορτιζόμενος φακός κεφαλής με τρεις πηγές φωτισμού.
- Ειδικά σχεδιασμένος για επιχειρησιακές δραστηριότητες.
- Ενσωματώνει ένα LED CREE XM-L2 που αποδίδει έως και 1000 Lumens
- Είναι εφοδιασμένος με ένα δευτερεύον λευκό LED υψηλού CRI>90 και ένα κόκκινο
- Με την τεχνολογία Ψηφιακών οπτικών ακριβείας ο ανακλαστήρας αποδίδει εξαιρετικά.
- Η ένταση της δέσμης φθάνει τα 3000 κεριά και η απόσταση της τα 110 μέτρα.
- Το ηλεκτρονικό κύκλωμα είναι υψηλής απόδοσης και επιτρέπει διάρκεια λειτουργίας έως και 800 ώρες.
- Έπτά (7) επίπεδα φωτεινότητας και τέσσερις (4) ειδικές φωτεινότητες.
- Έξυπνη λειτουργία μνήμης (οι ειδικές λειτουργίες δεν μπορούν να απομνημονευτούν)
- Έξυπνο κύκλωμα φόρτισης μπαταριών Li-ion (μέσω θύρας micro USB).
- Ο ανακλαστήρας προσφέρει πλούσιο φωτισμό σε γωνία 100 μοιρών.
- Διαθέτει μονάδα εξελιγμένου ελέγχου θερμοκρασίας (ATR)
- Η βάση στήριξης στον ιμάντα κεφαλής επιτρέπει την κάθετη κίνηση του φακού κατά 180 μοίρες.
- Ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία ενημερώνει για την ενέργεια που έχει απομείνει στην μπαταρία.
- Διαθέτει προστασία από ανάποδη πολικότητα.
- Κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας.
- Αδιάβροχος σύμφωνα με IPX8 (Υποβρύχιος έως και 2 μέτρα βάθος)
- Ανθεκτικός σε πτώσεις από ύψος έως και 1 μέτρο.

## **Διαστάσεις**

Μέγεθος : 82,7mm x 33.3mm x 26.7mm (χωρίς τη βάση)

Μέγεθος: 82,7mm x 50mm x 46mm (με την βάση)

Διάμετρο κεφαλής: 18,30mm

Βάρος: 88,50g (Χωρίς την μπαταρία, με την βάση)

---

# Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ:

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 60 μήνες

---

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025