



ΦΑΚΟΣ LED NITECORE HEADLAMP HC35, Rechargable 2700Lumens + 4000ma 21700 batt

€96.69

Αγορά



Περιγραφή

ΦΑΚΟΣ LED NITECORE HEADLAMP HC35, Rechargable 2700Lumens + 4000ma 21700 batt+ type C

Νέα γενιά φακών κεφαλής σε σχήμα "Γ" . Δέχεται μπαταρία 21700 και διαθέτει ισχύ 2700 Lumens.!

Είναι εφοδιασμένος με 4 Led CREE XP-G3 S3 με μέγιστη ένταση 4500 κεριά και απόσταση 134 μέτρα.

Εκτυφλωτική ισχύ που φθάνει τα 2700 Lumens !

Είναι εφοδιασμένος με 4 LED CREE XP-G3 S3 , με διάρκεια ζωής 50.000 ώρες λειτουργίας , ο HC35 έχει εξαιρετικά υψηλή απόδοση μέγιστης έντασης δέσμης που φθάνει

τα 4500 κεριά και μέγιστη απόσταση δέσμης που φθάνει τα 134 μέτρα.

Διαθέτει ευρεία γωνία εκπομπής 100 μοιρών εξαιρετικά ομαλή και καλά διανεμημένη. Ειδικά σχεδιασμένος για εξωτερικές δραστηριότητες, το ειδικά σχεδιασμένο οπτικό σύστημα που προσφέρει ευρεία γωνία εκπομπής 100 μοιρών καλύπτει το πεδίο παρατήρησης των ανθρώπινων ματιών. Ο ανακλαστήρας με την επιφάνεια από σφαιρίδια, είναι υπολογισμένος με ακρίβεια ώστε να σχηματίζει μία ομαλή και απαλή δέσμη.

Βάση γρήγορης απελευθέρωσης.

Το ασάλινο κλιπ της βάσης, εγγυάται την ασφαλή και σταθερή συγκράτηση του φακού αλλά επιτρέπει ταυτόχρονα και την γρήγορη απασφάλιση του από την βάση.

Ο πολύπλευρος σχεδιασμός " Γ " επιτρέπει την χρήση του φακού σε διάφορες περιπτώσεις.

Ως φακός κεφαλής, Για βιομηχανική χρήση, Ως φακός χειρός, Για την Συντήρηση, Ως απαραίτητο καθημερινό εργαλείο.

Το σώμα είναι ενιαίο, κατασκευασμένο με την μέθοδο CNC.

Ο HC35 είναι κατασκευασμένος με ένα σώμα σχεδιασμένο και κατεργασμένο με την μέθοδο CNC έτσι ώστε να είναι ελαφρύ, σταθερό και εξαιρετικό στην απώθηση της θερμότητας.

Ελαφρύ και συμπαγές κράμα αλουμινίου.

Κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας με φινίρισμα σκληρής ανοδίσωσης στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII

Συνοδεύεται από ένα άνετο σύστημα ανάρτησης, ανθεκτικό στις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος με μειωμένο βάρος.

Στην συσκευασία **ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ** μία μπαταρία Li-ion υψηλής απόδοσης 21700.

Με μεγάλη διάρκεια ζωής, υψηλή ένταση ενέργειας και πανίσχυρη απόδοση, οι μπαταρίες Li-ion 21700 πρωτοεμφανίστηκαν στην βιομηχανία ηλεκτρικών αυτοκινήτων και υπολογίζονται ως το μέλλον των κυλινδρικών μπαταριών.

Βελτιωμένη απόδοση σε παρόμοιο μέγεθος.

Οι μπαταρίες 21700 χρησιμοποιούνται συνήθως σε συσκευές φωτισμού ή άλλο εξοπλισμό.

Μέγεθος μπαταρίας 18650 : 18mm x 65mm

Μέγεθος μπαταρίας 21700 : 21mm x 70mm

Πλήρης συμβατότητα με διάφορα μεγέθη μπαταριών.

Προτείνεται να τροφοδοτείται από την μπαταρία Li-ion που τον συνοδεύει NL2140HP 21700 (4000mAh) ενώ ταυτόχρονα είναι συμβατός με μία μπαταρία 18650 ή δύο μπαταρίες CR123 ή δύο μπαταρίες RCR123.

Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας που φθάνει και τις 1200 ώρες.

Σταθερή χρήση για 50 ημέρες στην πολύ χαμηλή φωτεινότητα.

Θύρα φόρτισης Micro-USB.

Το λαστιχένιο κάλυμμα της θύρας φόρτισης, παρέχει εξαιρετική αντοχή σε νερό, σκόνη και χτυπήματα.

Φιλικός προς τον χρήστη ο τρόπος λειτουργίας μονού διακόπτη.

Ένας διακόπτης ελέγχει 5 επίπεδα φωτεινότητας και 3 ειδικές φωτεινότητες.

Τα 5 επίπεδα φωτεινότητας είναι : TURBO, HIGH, MID, LOW, ULTRALOW

Οι 3 ειδικές φωτεινότητες είναι: STROBE, BEACON, SOS

Μαγνητικό καπάκι μπαταρίας.

Επιτρέπει την χρήση χωρίς χέρια σε εξωτερικές δραστηριότητες ή σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης όπως σε διακοπές ρεύματος ή φυσικές καταστροφές.

Περιλαμβάνεται ιμάντας κεφαλής, ελαστικός και αναπνέον, με ειδική γραμμή σιλικόνης που οδηγεί τον ιδρώτα μακριά.

Η γραμμή σιλικόνης κρυμμένη στον ιμάντα στέλνει τον ιδρώτα στα πλάγια του κεφαλιού προστατεύοντας τα μάτια του χρήστη από ερεθισμό. ενώ παράλληλα αποτρέπει το γλίστρημα του ιμάντα. Οι φωσφορούχες γραμμές εγγυόνται αποτελεσματικά την ασφάλεια του χρήστη τις βραδινές ώρες.

Ρυθμιζόμενος κατά 180 μοίρες.

Εξασφαλίζει ότι κανένα σκοτεινό σημείο δεν θα υπάρξει, όταν είναι τοποθετημένος στην βάση κεφαλής με τον ιμάντα.

Υψηλής απόδοσης Σταθερό κύκλωμα ρεύματος (NON-PWM).

Η σταθερή φωτεινή δέσμη χωρίς αναβοσβήματα εξασφαλίζει άνετη οπτική εμπειρία.

Ηλεκτρονική προστασία από ανάποδη πολικότητα.

Έχει σχεδιαστεί ώστε να προστατεύει το κύκλωμα από ατυχώς λανθασμένη τοποθέτηση της μπαταρίας.

ATR - Εξελιγμένος έλεγχος θερμοκρασίας

(Ευρεσιτεχνία No. ZL201510534543.6)

Η ενσωματωμένη τεχνολογία ATR ρυθμίζει την ισχύ εξόδου του HC35 σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας και το εξωτερικό περιβάλλον για να διατηρείται η μέγιστη απόδοση.

Ενδεικτική λυχνία ισχύος.

Η ενδεικτική λυχνία κάτω από τον κεντρικό διακόπτη μπορεί να καταδείξει την ενέργεια που έχει απομείνει στην μπαταρία.

(Ευρεσιτεχνία No. ZL201220057767.4)

Βαθμολογημένος με IP68

Υποβρύχιος έως και 2 μέτρα βάθος

Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος

Ιδανικός για χρήση σε κάθε περιβάλλον.

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- Φακός HC35
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion NITECORE 21700 (NL2140HP 4000mAh)
- Καλώδιο φόρτισης USB
- Αντάπτορας για την χρήση των μπαταριών 18650, CR123, RCR123
- Ιμάντας κεφαλής
- Βάση στήριξης
- Ανταλλακτικοί ελαστικοί δακτύλιοι
- Μεταλλικό κλιπ συγκράτησης
- Λουράκι καρπού.

Τεχνικά στοιχεία

Χαρακτηριστικά

- Ενσωματώνει 4 LED CREE XP-G3 S3 για μέγιστη ισχύ 2700 Lumens
- Ελαφρύ και ανθεκτικό σώμα επεξεργασμένο με την μέθοδο CNC για εξαιρετική απόδοση ψύξης.
- Ενσωματώνει ανακλαστήρα με επιφάνεια από σφαιρίδια για ομοιόμορφο και απαλό φωτισμό.
- Μέγιστη ένταση δέσμης που φθάνει τα 4500 κεριά και μέγιστη απόσταση τα 134 μέτρα.
- Τροφοδοτείται από μία μπαταρία 21700 υψηλής χωρητικότητας ενώ παράλληλα είναι συμβατός με μπαταρίες 18650 και CR123
- Ένας διακόπτης ελέγχει 5 επίπεδα φωτεινότητας και 3 ειδικές φωτεινότητες
- Διαθέτει κύκλωμα φόρτισης επαναφορτιζόμενων μπαταριών Li-ion και θύρα φόρτισης micro USB
- Συνοδεύεται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion NITECORE 21700 (NL2140HP 4000mAh)
- Η λειτουργία STROBE χρησιμοποιεί τυχαία εναλλασσόμενες συχνότητες για μεγαλύτερο αποτέλεσμα.
- Η ενδεικτική λυχνία κάτω από τον κεντρικό διακόπτη καταδεικνύει την ενέργεια που έχει απομείνει στην μπαταρία (Ευρεσιτεχνία No.ZL201220057767.4)
- Η ενδεικτική λυχνία μπορεί επίσης να καταδείξει την τάση της μπαταρίας ($\pm 0,1V$)
- Σύστημα οπτικών για δέσμη ευρείας γωνίας 100 μοιρών, ειδικά σχεδιασμένη για εξωτερικές δραστηριότητες.
- Διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα εξελιγμένου ελέγχου της θερμοκρασίας (ATR) (Ευρεσιτεχνία No.ZL201510534543.6)
- Ειδικά σχεδιασμένος ελαφρύς και αναπνέων ιμάντας κεφαλής περιλαμβάνεται.
- Ηλεκτρονική προστασία ανάποδης πολικότητας
- Κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας.
- Σκληρή ανοδίωση στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII
- Βαθμολογημένο σύμφωνα με IP68 (Υποβρύχιος έως και 2 μέτρα βάθος)
- Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος
- Μαγνητικό καπάκι ουράς με ικανότητα στήριξης.

Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 60

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025