




ΦΑΚΟΣ LED NITECORE HEADLAMP HC33 1800 Lum+NL1835HP

€80.24

Αγορά



Περιγραφή

ΦΑΚΟΣ LED NITECORE HEADLAMP HC33 1800 Lum+NL1835HP

Φακός κεφαλής LED σε σχήμα Γάμα, υψηλής απόδοσης !

Ευέλικτος, με απόδοση που φθάνει έως και τα 1800 Lumens χρησιμοποιώντας ένα LED CREE XHP35 HD. Με τον συνδυασμό της τεχνολογίας κρυστάλλινης επίστρωσης και της τεχνολογίας ψηφιακών οπτικών ακριβείας στην κατασκευή κατόπτρου εκπέμπει μέγιστη ένταση δέσμης 8750 κεριών με μέγιστη απόσταση 187 μέτρα και άνοιγμα γωνίας 100 μοιρών. Βάση στήριξης με ιμάντα για στερέωση στο κεφάλι που επιτρέπει την κίνηση του φακού κατά 180 μοίρες κάθετα.

Αποσπάται εύκολα από την βάση του και χρησιμοποιείται ως φακός χειρός. Στο πίσω καπάκι υπάρχει ενσωματωμένος μαγνήτης ώστε να μπορεί να στερεωθεί ο φακός εύκολα σε μεταλλικές επιφάνειες.

Λειτουργεί με μία μπαταρία 18650. Από την NITECORE προτείνεται η χρήση μίας NL1835HP για να εξασφαλιστεί η εξαιρετική απόδοσή του. Μπορεί να λειτουργήσει επίσης και με δύο μπαταρίες λιθίου CR123. Κάθε φορά που τοποθετείτε μία μπαταρία ο φακός θα την μετρά και θα αναφέρει την τάση της με ακρίβεια $\pm 0,1V$. Ο εργονομικός του σχεδιασμός, επιτρέπει την χρήση του μ ετο ένα χέρι.

Διαθέτει 5 επίπεδα φωτεινότητας και τρεις ειδικές φωτεινότητες. Ενσωματώνει την εξελιγμένη τεχνολογία ρύθμισης της θερμοκρασίας ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη απόδοση ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Είναι ελαφρύς και ανθεκτικός κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας με επεξεργασία σκληρής ανοδίωσης. Διαθέτει προστασία ανάποδης πολικότητας. Αντοχή σε πτώσεις από ύψος έως και 1,5 μέτρα και αδιάβροχος σε βάθος έως και 2 μέτρα.

Χαρακτηριστικά

- Ευχρηστος, υψηλής απόδοσης φακός κεφαλής σε σχήμα Γάμα.
- Ενσωματώνει ένα LED CREE XHP35 HD που αποδίδει έως και 1800 lumens.
- Διαθέτει την τεχνολογία ψηφιακών οπτικών ακριβείας που παρέχει εξαιρετική απόδοση

στον ανακλαστήρα.

- Υπερηφανεύεται για την ένταση δέσμης που φθάνει τα 8750 κεριά και την απόσταση της που φθάνει τα 187 μέτρα.
- Μονός διακόπτης παρέχει πρόσβαση σε 5 επίπεδα φωτισμού και 3 ειδικές φωτεινότητες.
- Υψηλής απόδοσης κύκλωμα σταθερού ρεύματος παρέχει διάρκεια λειτουργίας έως και 330 ώρες.
- Ο φακός ενημερώνει για το ρεύμα που έχει απομείνει στην μπαταρία με αναβοσβήματα (με ακρίβεια $\pm 0,1V$) (Πατέντα No.ZL201220057767.4)
- Η γωνία της δέσμης είναι 100 μοίρες
- Διαθέτει την εξελιγμένη τεχνολογία ρύθμισης της θερμοκρασίας ATR
- Άνετος ιμάντας κεφαλής κατασκευασμένος από ελαστικό υλικό υψηλής ποιότητας.
- Διαθέτει προστασία ανάποδης πολικότητας για την πρόληψη βλαβών από λανθασμένη τοποθέτηση της μπαταρίας.
- Σκληρυμένο εξαιρετικά καθαρό ορυκτό κρύσταλλο με αντί-ανακλαστική επίστρωση.
- Κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας με σκληρή ανοδίωση στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII.
- Αδιάβροχος με πιστοποίηση IP68 (Υποβρύχιος έως και 2 μέτρα βάθος)
- Ανθεκτικός σε πτώσεις από ύψος έως και 1,5 μέτρα.
- Μαγνητική βάση και ικανότητα στήριξης στην ουρά του.

Διαστάσεις

Μήκος: 105,3mm
Διάμετρος Κεφαλής: 25,5 mm x 24,2 mm
Διάμετρος ουράς: 23,8 mm
Βάρος: 51,2 g

Αξεσουάρ στη συσκευασία

Ανταλλακτικός ελαστικός δακτύλιος «Ο» , ανταλλακτικό κάλυμμα διακόπτη, Κλιπ, ιμάντας κεφαλής, βάση στήριξης.

Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ:

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 60 μήνες

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025