




ΦΑΚΟΣ LED NITECORE HEADLAMP HA23, ΚΕΦΑΛΗΣ

€24.11

[Αγορά](#)



Περιγραφή

ΦΑΚΟΣ LED NITECORE HEADLAMP HA23, ΚΕΦΑΛΗΣ

Εξαιρετικά ελαφρύς, φακός κεφαλής για τις εξωτερικές σας δραστηριότητες. Λειτουργεί με δύο (2) μπαταρίες AA (περιλαμβάνονται) και ο χειρισμός του είναι εφικτός με το ένα χέρι.

Ανθεκτικός στους κραδασμούς και η γωνία εκπομπής της δέσμης του φθάνει τις 150 μοίρες.

Χρησιμοποιεί ένα LED CREE XP-G2 S3 που είναι ικανό για εκπομπή ισχύος 250 Lumens και για μέγιστη ένταση δέσμης που φθάνει τα 800cd (κεριά) με ένα κάτοπτρο με ανάγλυφη επιφάνεια .

Μεγάλη γωνία φωτισμού που φθάνει τις 150 μοίρες.

Το οπτικό του σύστημα προσφέρει μεγάλη γωνία με πλούσιο φωτισμό που φθάνει τις 150 μοίρες έτσι ώστε

να καλύπτει πλήρως το οπτικό πεδίο του ανθρώπινου ματιού στο εξωτερικό περιβάλλον και απόσταση που φθάνει τα 56 μέτρα.

Τροφοδοτείται από 2xAA μπαταρίες (Περιλαμβάνονται μπαταρίες μίας χρήσης).

Είναι ο πιο κοινός και εύκολος τύπος μπαταριών.

Εύκολος τρόπος χειρισμού που επιτρέπει τον έλεγχο του με το ένα χέρι.

Ένας διακόπτης στα πλάγια του φακού ελέγχει τρία (3) επίπεδα φωτισμού και μία ειδική φωτεινότητα.

Φορητός και ελαφρύς σχεδιασμός

Ζυγίζει μόλις 42,5g (Χωρίς τον ιμάντα και τις μπαταρίες)

και οι διαστάσεις του είναι : 70,8mm x 42.3mm x 38mm

Τα πολυκαρβονικά (PC) υλικά κατασκευής είναι ανθεκτικά στην χρήση και τα χτυπήματα.

Η σταθερότητα, η υψηλή ανθεκτικότητα και η υψηλή αντοχή σε κρούσεις των υλικών, καθιστούν τον

φακό ατρόμητο με τις δύσκολες συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Διαθέτει φυσική προστασία από την ανάποδη πολικότητα.

Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προλαμβάνονται βλάβες στο κύκλωμα από λανθασμένη τοποθέτηση των μπαταριών.

Υψηλής απόδοση κύκλωμα σταθερού ρεύματος προσφέρει σταθερό και ξεκούραστο φωτισμό χωρίς αναβοσβήματα και τρέμουλο.

Ο βαθμός αδιαβροχότητας του είναι IP67

Όπου το πρώτο νούμερο (6) δηλώνει την προστασία από την σκόνη μετά από επαφή και ο δεύτερος αριθμός (7) δηλώνει την προστασία από το νερό μετά από βύθιση σε βάθος έως 1 μέτρο για διάρκεια έως 30 λεπτά.

Τεχνικά στοιχεία του HA23 με την χρήση 2 επαναφορτιζόμενων μπαταριών AA.

Σημείωση: Τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία, έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα μέτρησης των φακών ANSI/NEMA FL1 , χρησιμοποιώντας 2x1,2V 2450mAh Ni-MH επαναφορτιζόμενες μπαταρίες κάτω από εργαστηριακές συνθήκες. Τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν σε χρήση στον πραγματικό κόσμο εξαιτίας χρήσης διαφορετικών μπαταριών ή περιβαλλοντικών συνθηκών.

Τεχνικά στοιχεία του HA23 με την χρήση 2 αλκαλικών μπαταριών AA μίας χρήσης.

Σημείωση: Τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία, έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα μέτρησης των φακών ANSI/NEMA FL1 , χρησιμοποιώντας 2x1,5V AA Αλκαλικές μπαταρίες υψηλής ποιότητας κάτω από εργαστηριακές συνθήκες. Τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν σε χρήση στον πραγματικό κόσμο εξαιτίας χρήσης διαφορετικών μπαταριών ή περιβαλλοντικών συνθηκών.

Χαρακτηριστικά

- Χρησιμοποιεί ένα LED CREE XP-G2 με μέγιστη απόδοση τα 250 Lumens
- Διαθέτει ένα κάτοπτρο με ανάγλυφη επιφάνεια για ομοιόμορφο και μαλακό φωτισμό.
- Τροφοδοτείται από 2 μπαταρίες AA με μέγιστη διάρκεια φωτισμού τις 130 ώρες.
- Μέγιστη ένταση δέσμης που φθάνει τα 800 κεριά και απόσταση που φθάνει τα 56 μέτρα
- Ο διακόπτης ελέγχει τρία επίπεδα φωτισμού και μία ειδική φωτεινότητα.
- Διαθέτει προστασία από ανάποδη πολικότητας
- Κύκλωμα σταθερού ρεύματος υψηλής απόδοσης παρέχει σταθερό φωτισμό.
- Σύστημα διάσχισης του φωτισμού και ρυθμιζόμενη κάθετη κλίση 70 μοιρών
- Κατασκευασμένος από ανθεκτικά πολυκαρβονικά υλικά
- Εξαιρετικά ελαφρύς και φορητός σχεδιασμός
- Αδιάβροχος σύμφωνα με το πρότυπο IP67
- Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος.

Διαστάσεις

70,8mm x 42.3mm x 38mm

Βάρος

80g (Με τον ιμάντα χωρίς μπαταρίες)

42,5g (Χωρίς τον ιμάντα χωρίς τις μπαταρίες)

Αξεσουάρ στη συσκευασία

Ελαστικός ιμάντας κεφαλής, Δύο μπαταρίες AA αλκαλικές μίας χρήσης

Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ:

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 60 μήνες

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025