




ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE VCL10, Multifunctional

€37.50

[Αγορά](#)



Περιγραφή

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE VCL10, Multifunctional

Πολυχρηστικό gadget αυτοκινήτου Όλα - Σε - Ένα .

Γρήγορος φορτιστής, Θραύση κρυστάλλων, Φωτιστικό επείγουσας ανάγκης, Φωτιστικό προειδοποίησης.

Υποστηρίζει τις γρήγορες μεθόδους φόρτισης QC 2.0 & QC 3.0 με διαθέσιμο ρεύμα φόρτισης τα 2,4A.

Στην γρήγορη φόρτιση 3.0 (QC 3.0) προσφέρει τάσεις από 3,2V - 12V με ρεύμα 2,4A (max) και η γρήγορη φόρτιση 2.0 (QC 2.0) προσφέρει τάση φόρτισης 5V με ρεύμα 2,4A (max).

Ο VCL10 ρυθμίζει την έξοδο σύμφωνα με την συσκευή που έχει συνδεθεί για την φόρτιση και είναι συμβατός με την πλειοψηφία των Android & iOS συσκευών.

Διαθέτει πολλαπλές προστασίες όπως: Προστασία από υπερβολική φόρτιση (Σταθεροποιεί το ρεύμα εξόδου), Προστασία από βραχυκύκλωμα (Υπάρχει ενσωματωμένη ασφάλεια που προσφέρει άμεση διακοπή όταν συμβεί βραχυκύκλωμα), Προστασία υπερβολικού ρεύματος (Αποτρέπει την ασυνήθιστη έξοδο ρεύματος προς την συσκευή που φορτίζει), Προστασία από χαμηλό ρεύμα (Παρέχει άμεση διακοπή όταν το ρεύμα εισόδου είναι ασυνήθιστο).

Η λειτουργία "Αποζημίωσης της Απώλειας του Μετασχηματιστή" (TLC) ενεργοποιεί σταθερή τάση ρεύματος προς την συσκευή που φορτίζει παρόλη την απώλεια ρεύματος

που προκαλείται από το ενδιάμεσο καλώδιο φόρτισης, παρέχοντας μια ασφαλέστερη και πιο αποδοτική διαδικασία φόρτισης.

Ο VCL10 είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικά πολυκρβονικά υλικά επιβραδυντικά της φωτιάς, που εγγυούνται μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφαλή απόδοση του VCL10.

Διαθέτει φωτιστικό εκτάκτου ανάγκης, λευκού χρώματος, που τροφοδοτείται από μία ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ιόντων Λιθίου (Li-ion) 3,7V / 240mAh. Αποδίδει 25 Lumens με γωνία δέσμης 90° μοιρών και διάρκεια που φθάνει τις 3 ώρες. Διαθέτει επίσης ένα κόκκινο προειδοποιητικό φωτισμό, ισχύος 250mW και διάρκειας που φθάνει τις 20 ώρες. Ο κόκκινος φωτισμός που αναβοσβήνει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μεταδώσει ένα προειδοποιητικό σήμα. Τραβά την προσοχή των οδηγών που έρχονται από πίσω σε ομιχλώδη ή βροχερό καιρό για την αποφυγή πιθανού κινδύνου.

Είναι εφοδιασμένος με έναν αισθητήρα / ανιχνευτή φωτός ώστε να ενεργοποιεί τον κόκκινο προειδοποιητικό φωτισμό με γρήγορα αναβοσβήματα όταν ανιχνεύσει μεταβολή του φωτισμού του περιβάλλοντος.

Ατσάλινη μύτη βολφαρμίου σχεδιασμένη για θραύση κρυστάλλων. Ανθεκτική σε μεγάλη κρούση, μυτερή, άκαμπτη και ανθεκτική σε μεγάλη θερμοκρασία.

Το μαγνητικό του σώμα προσκολλάται στις μεταλλικές επιφάνειες του αυτοκινήτου όπως το καπό, το φτερό κλπ. ώστε τα χέρια του χρήστη να μένουν ελεύθερα για την εργασία.

Σώμα μικρών διαστάσεων 78,5mm x 24,5mm x 23mm με μικρό βάρος 44,5g

Τεχνικά στοιχεία για την ισχύ και την διάρκεια

Χαρακτηριστικά

- Πολυχρηστικός γρήγορος φορτιστής (QC) USB για το όχημα
- Η λειτουργία "Αποζημίωσης της Απώλειας του Μετασχηματιστή" (TLC) ενεργοποιεί σταθερή τάση ρεύματος προς την συσκευή που φορτίζει παρόλη την απώλεια ρεύματος που προκαλείται από το ενδιάμεσο καλώδιο φόρτισης, παρέχοντας μια ασφαλέστερη και πιο αποδοτική διαδικασία φόρτισης.
- Πολλαπλές προστασίες από υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα, υπέρταση, υπόταση, υπερβολικό ρεύμα, υπερθέρμανση κ.α.
- Λευκός φωτισμός και Κόκκινος προειδοποιητικός φωτισμός που ελέγχονται με ένα κουμπί
- Ενσωματωμένος αισθητήρας φωτός ενεργοποιεί γρήγορα αναβοσβήματα του κόκκινου φωτός μόλις ανιχνεύσει όχημα που πλησιάζει.
- Η κεφαλή που φέρει το λευκό και κόκκινο LED αναδιπλώνεται κατά 90 ° μοίρες
- Μύτη από ατσάλι βολφαρμίου σχεδιασμένη για θραύση κρυστάλλων
- Μαγνητικό σώμα
- Ανθεκτικός σε πτώσεις από ύψος έως και 1 μέτρο
- Πιστοποιημένος σύμφωνα με RoHS, CE, FCC και CEC

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Είσοδος : DC 12V 2,5A (Max.)

- Έξοδος: DC 5V 2,4A (Max.)
- Γρήγορη φόρτιση 3.0 : DC 3.6V - 12V 2,4A (Max.)
- Γρήγορη φόρτιση 2.0 : DC 5V / 9V / 12V 2,4A (Max.)

Διαστάσεις 78,5x24,5x23 mm

Βάρος 44,5g

Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ:

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 12 μήνες

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025