




ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE V2, DC 12V 42W

€32.10

[Αγορά](#)



Περιγραφή

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE V2, DC 12V 42W

Γρήγορος φορτιστής για χρήση μέσα στο αυτοκίνητο (και όχι μόνο). Η ταχύτητα φόρτισης φθάνει τα 6A στο σύνολό της με 3A σε κάθε θέση φόρτισης. Αναγνωρίζει αυτόματα το τύπο της μπαταρίας, την χωρητικότητα και την ισχύ της. Διαθέτει και έξοδο USB. Μόλις 40 λεπτά είναι αρκετά για να γεμίσουν μία μπαταρία IMR18650 έως το 80% της χωρητικότητας της. Ο καινοτόμος σχεδιασμός του που μοιάζει με κύπελο του καφέ, του επιτρέπει να χωρά και να στέκεται με ασφάλεια στις ειδικές θήκες των αυτοκινήτων. Διαθέτει δύο θύρες USB με ισχύ εξόδου 2,1A σε κάθε μία για την επαρκή τροφοδοσία / φόρτιση smartphones, tablet ή άλλων συσκευών. Η λειτουργία του φορτιστή ελέγχεται από έναν διακόπτη. Είναι εύκολη γρήγορη και ασφαλής. Ενδεικτικές λυχνίες ενημερώνουν για την κατάσταση φόρτισης και το ρεύμα φόρτισης. Με το ενσωματωμένο κύκλωμα ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστή, ο φορτιστής λειτουργεί αυτόματα & έξυπνα αναγνωρίζοντας το τύπο της μπαταρίας και επιλέγοντας το κατάλληλο μοντέλο φόρτισης. Φορτίζει εξίσου καλά, με ειδικό ενσωματωμένο πρόγραμμα (-dV/dt) και μπαταρίες Ni-MH/Ni-CD. Τα πτερύγια / ψήκτρες στο επάνω μέρος της συσκευής διαχέουν την θερμότητα ικανοποιητικά. Στην συσκευασία περιλαμβάνεται και καλώδιο σύνδεσης με αναπτήρα αυτοκινήτου 12V. Ο φορτιστής είναι ικανός να ενεργοποιήσει εξαντλημένες μπαταρίες. Τα υλικά κατασκευής του είναι ανθεκτικά και επιβραδυντικά στην φωτιά

Χαρακτηριστικά

- Γρήγορος φορτιστής για χρήση στο εσωτερικό του αυτοκινήτου
- Ικανός να φορτίσει δύο μπαταρίες ταυτόχρονα

- Συμβατός και τις αναγνωρίζει αυτόματα με μπαταρίες Li-ion, Ni-MH(NiCd)
- Διαθέτει τρεις λειτουργίες φόρτισης (cc,cv, -dV/dt)
- Ανιχνεύει αυτόματα την κατάσταση της ισχύος των μπαταριών και επιλέγει το κατάλληλο πρόγραμμα φόρτισης
- Το ρεύμα φόρτισης μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα από τον χρήστη
- Ενσωματωμένη θύρα USB συμβατή με όλες τις συσκευές
- Σταματά την φόρτιση αμέσως μετά την ολοκλήρωση της.
- Διαθέτει προστασία από υπερβολικής διάρκειας φόρτιση
- Διαθέτει προστασία από ανάποδη πολικότητα και από βραχυκύκλωμα
- Συμβατός με μπαταρίες χαμηλής χωρητικότητας
- Αυτόματα ανιχνεύει μπαταρίες με διαφορετική χωρητικότητα και επιλέγει το αντίστοιχο μέγιστο ρεύμα για την φόρτιση τους.
- Διαθέτει σύστημα PID (Αναλογία Ολοκλήρωσης Διαφοροποίησης) που ελέγχει την θερμοκρασία της φόρτισης.
- Ενεργοποιεί υπερ-αποφορτισμένες προστατευμένες μπαταρίες .
- Είναι ικανός να επαναφέρει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-ion
- Κατασκευασμένος από υλικά ανθεκτικά και επιβραδυντικά της φωτιάς
- Είναι σχεδιασμένος για να απωθεί στο μέγιστο την παραγόμενη θερμοκρασία.
- Διαθέτει πιστοποιητικά από RoHS, CE, FCC και CEC
- Είναι ασφαλισμένος σε παγκόσμιο επίπεδο από την ασφαλιστική εταιρίας της Κίνας "Pin An Insurance (GROUP) Company of China LTD"

Τεχνικά στοιχεία

Είσοδος: DC 12V 42W (MAX)

Έξοδος: Στις μπαταρίες: 44.2V±1% / 3A*2 (MAX) 1.48V±1% / 2A*2 (MAX)
Στα USB: 5V±5% 1A*2 / 2.1A*1 (MAX)

Συμβατός με: Προστατευμένες Μπαταρίες Li-ion: 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650

Απροστάτευτες μπαταρίες: 17700, 18700, 20700, 21700, 22700, 26700

Μπαταρίες Ni-MH (NiCd) : AA, C

Διαστάσεις: 67mm x 65mm x 125mm

Βάρος: 197,6g

Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 12

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025