



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE UMS4

€37.82

[Αγορά](#)



Περιγραφή

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE UMS4 Ένας εξαιρετικά έξυπνος φορτιστής τεσσάρων θέσεων με δυνατότητα γρήγορης φόρτισης (QC), συνολικό μέγιστο ρεύμα φόρτισης τα 4000mA (QC) και μέγιστο ρεύμα φόρτισης σε μία μόνο θέση που μπορεί να φθάσει τα 3000mA (QC, μπορεί να φορτίσει μία μπαταρία 18650/3500 σε 55 λεπτά) Ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) για παρουσίαση σε πραγματικό χρόνο πληροφοριών της φόρτισης. Φόρτιση από θύρα USB, τον καθιστά ιδανικό για φορτιστή για εξωτερικές δραστηριότητες. Διαθέτει ένα βελτιωμένο πρόγραμμα φόρτισης για μπαταρίας IMR. Ανιχνεύει την εσωτερική αντίσταση και την υγεία της μπαταρίας. Ο UMS4 επιλέγει αυτόματα ανάμεσα σε τρία προγράμματα (CC, CV and -dV / dt) σύμφωνα με τον τύπο και την χωρητικότητα των μπαταριών. Οι παράμετροι φόρτισης μπορούν να ρυθμιστούν χειροκίνητα για να ικανοποιήσουν διαφορετικές ανάγκες. Είναι συμβατός με διάφορες εξωτερικές πηγές ενέργειας όπως USB αντάπτορες, Power Banks, Solar Panels κλπ Έχει την δυνατότητα να αποκαταστήσει υπερ-αποφορισμένες μπαταρίες IMR. Ο UMS4 έχει την δυνατότητα να ενεργοποιήσει υπερ-αποφορισμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου Li-ion. Ο UMS4 θα ελέγξει και θα ενεργοποιήσει πριν ξεκινήσει την φόρτιση. Εάν η μπαταρία είναι κατεστραμμένη στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "EE EE". Διαθέτει προστασία ανάποδης πολικότητας και βραχυκυκλώματος. Εάν δεν υπάρξει καμία ενέργεια στα κομβία του φορτιστή μέσα σε 10 λεπτά, η οθόνη θα σβήσει για να εξοικονομήσει ενέργεια. Είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικά πολυκαρβονικά υλικά, επιβραδυντικά της φωτιάς. Ενσωματώνει έξυπνο σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας που είναι σχεδιασμένο να τον προστατεύει από υπερθέρμανση. Τα μοναδικά πτερύγια ψύξης έχουν σχεδιαστεί για εξαιρετική απόδοση ψύξης **Χαρακτηριστικά** - Εξαιρετικά Έξυπνος φορτιστής USB τεσσάρων θέσεων . - Δυνατότητα Γρήγορης Φόρτισης (QC 2.0) - Ικανός να φορτίσει τέσσερις μπαταρίες ταυτόχρονα και να ελέγξει κάθε θέση φόρτισης ξεχωριστά. - Ταχύτητα φόρτισης που φθάνει και τα 3000mA σε μία μόνο θέση φόρτισης - Συμβατός με μπαταρίες Li-ion και Ni-MH / Ni-Cd με αυτόματη αναγνώριση. - Αυτόματη αναγνώριση του επιπέδου ενέργειας της μπαταρίας και αυτόματη επιλογή της κατάλληλης τάσης και λειτουργίας φόρτισης (εξαιρούνται οι LiFePO4 και 3,8V μπαταρίες Li-ion) - Αυτόματη

επιλογή μεταξύ τριών (3) μεθόδων φόρτισης (CC, CV και -dV / dt) - Οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για παρουσίαση σε πραγματικό χρόνο των πληροφοριών της φόρτισης. - Υπάρχει δυνατότητα για χειροκίνητη ρύθμιση της τάσης παύσης της φόρτισης και του ρεύματος φόρτισης. - Αυτόματος τερματισμός της φόρτισης με την ολοκλήρωση της. - Προστασία από ανάποδη πολικότητα και βραχυκύκλωμα - Ενεργοποίηση υπέρ-αποφορτισμένων μπαταριών - Αποκατάσταση μπαταριών ιόντων λιθίου Li-ion - Προστασία από υπερβολική φόρτιση - Αυτόματη ανίχνευση της εσωτερικής αντίστασης της μπαταρίας και εμφάνιση της υγείας της μπαταρίας. - Κατασκευασμένος από ανθεκτικά πολυκαρβονικά υλικά επιβραδυντικά της φωτιάς. - Σχεδιασμός για μέγιστη διάχυση της θερμοκρασίας - Πιστοποιημένος από RoHS, CE, FCC και CEC - Ασφαλισμένος σε παγκόσμιο επίπεδο από την Ping An Insyrance (GROUP) Company of China LTD. **Αξεσουάρ** Καλώδιο φόρτισης USB **Χαρακτηριστικά** Είσοδος: DC5V/2A 12V/1.5A 18W (MAX) Έξοδος: 4,35V±1% / 4.2V±1% / 3,7V±1% / 1.48V±1% Λειτουργία γρήγορης φόρτισης (QC) : 3000mA * 1 (MAX), 2000mA * 2 (MAX), 1000mA * 4 (MAX) Κανονική λειτουργία φόρτισης: 2000mA * 1 (MAX), 1000mA * 2 (MAX), 500mA * 4 (MAX) Συμβατός με : IMR / Li-ion / LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700 Ni-MH/Ni-CD: AA, AAA, AAAA, C, D Διαστάσεις: 159mm x 107mm x 41mm Βάρος: 255,4g

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025