



## ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE i8, Οχτώ Θέσεων

€42.66

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

### ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE i8, Οχτώ Θέσεων

Φορτιστής NITECORE της σειράς "Intelligent", παρακολουθεί και φορτίζει κάθε μία από τις 8 θέσεις ανεξάρτητα, ανιχνεύει αυτόματα το επίπεδο ενέργειας της μπαταρίας και επιλέγει τη απαραίτητη τάση και πρόγραμμα φόρτισης.

Είναι σχεδιασμένος ώστε να έχει την μέγιστη διάσχιση θερμότητας προς το περιβάλλον. Υποστηρίζει έξοδο USB. Η ταχύτητα φόρτισης μπορεί να φθάσει τα 1500mAh σε μία θέση φόρτισης. Ξεχωρίζει από τους άλλους φορτιστές από την κάθετη τοποθέτηση των μπαταριών για την εξοικονόμηση χώρου στο γραφείο. Η τεχνολογία ACD (Ενεργή διανομή ρεύματος) του επιτρέπει να μοιράζει την ενέργεια ανάμεσα στις θέσεις φόρτισης με ομαλό τρόπο π.χ. όταν μία μπαταρία έχει σχεδόν φορτίσει θα διανέμει το περίσσειμα της ενέργειας σε μία άλλη θέση φόρτισης.

Είναι απλός στην χρήση, η φόρτιση γίνεται εύκολα. Κόκκινες και πράσινες ενδεικτικές λυχνίες ενημερώνουν για την πρόοδο της διαδικασίας φόρτισης. Οι κόκκινες ανάβουν όταν αυτή είναι σε εξέλιξη και οι πράσινες όταν ολοκληρωθεί.

Αμέσως μετά την τοποθέτηση των μπαταριών για φόρτιση, γίνεται έλεγχος της στάθμης ενέργειας τους και επιλέγεται η κατάλληλη τάση φόρτισης και το κατάλληλο πρόγραμμα. Η λειτουργία φόρτισης -dv/dt ειδικά για τις μπαταρίες Ni-MH και Ni-Cr που μπορεί να ανιχνεύσει την κατάσταση της μπαταρίας και να εκτιμήσει τον χρόνο για τον τερματισμό της φόρτισης της, έχει σκοπό να φορτίζει τις μπαταρίες Ni-MH και Ni-Cr τόσο κοντά στη μέγιστη χωρητικότητα τους χωρίς όμως να τις υπερφορτίζει.

Διαθέτει προστασία από την ανάποδη πολικότητα και προστασία από βραχυκυκλώματα. Αν για παράδειγμα οι μπαταρίες τοποθετηθούν λανθασμένα ή βραχυκυκλώσουν, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία της ανάλογης θέσης φόρτισης θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα για να ενημερώσει τον χειριστή. Ο i8 είναι ικανός να ενεργοποιήσει εξαντλημένες μπαταρίες Li-ion που διαθέτουν κύκλωμα προστασίας. Μετά την τοποθέτηση τέτοιων μπαταριών σε οποιαδήποτε θέση φόρτισης, ξεκινά η διαδικασία ελέγχου και ενεργοποίησης της μπαταρίας πριν ξεκινήσει η φόρτιση της.

Ο i8 διαθέτει προστασία από υπερβολικό χρόνο φόρτισης. Ελέγχει ξεχωριστά κάθε θέση φόρτισης και εάν ο χρόνος φόρτισης έχει ξεπεράσει τις 20 ώρες και αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί τότε αυτόματα σταματά την φόρτιση και η πράσινη ενδεικτική λυχνία ανάβει για να καταδείξει τον τερματισμό της διαδικασίας. Αυτή η διαδικασία μειώνει τον κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσουν μπαταρίες χαμηλότερης ποιότητας.

Ο i8 είναι κατασκευασμένος από πολυκαρβονικό υλικό επιβραδυντικό της φλόγας και ανθεκτικά στη φωτιά με σκοπό την μεγάλη διάρκεια ζωής και την εξασφάλιση της ασφάλειας.

Στην συσκευασία όλων των γνήσιων φορτιστών, υπάρχει ένας 16ψήφιος κωδικός επιβεβαίωσης και κωδικός επιβεβαίωσης QR .

### **Χαρακτηριστικά**

- Ικανός να φορτίζει 8 μπαταρίες ταυτόχρονα.
- Ενεργή Διανομή Ρεύματος (ACD)
- Ελέγχει και φορτίζει κάθε μία από τις 8 θέσεις ανεξάρτητα.
- Συμβατός με και αναγνωρίζει τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-ion, Ni-MH και Ni-Cd
- Διαθέτει τρεις λειτουργίες φόρτισης (Σταθερού ρεύματος, Σταθερής τάσης και -dV/dt).
- Αυτόματα ανιχνεύει το επίπεδο ενέργειας των μπαταριών και επιλέγει την απαραίτητη τάση και λειτουργία φόρτισης.
- Σταματά αυτόματα την φόρτιση όταν αυτή ολοκληρωθεί.
- Διαθέτει προστασία από υπέρ-φόρτιση
- Διαθέτει προστασία από ανάποδη πολικότητα και από βραχυκύκλωμα.
- Διαθέτει λειτουργία ενεργοποίησης για υπέρ-αποφορτισμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με κύκλωμα προστασίας.
- Διαθέτει θύρες USB για φόρτιση εξωτερικών συσκευών (με προτεραιότητα).
- Είναι σχεδιασμένος για την μέγιστη διάχυση θερμότητας.
- Είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό πολυκαρβονικό υλικό (Επιβραδυντικό στη φλόγα / ανθεκτικό στη φωτιά).
- Είναι πιστοποιημένος από RoHS, CE, FCC, CEC.
- Είναι ασφαλισμένος σε παγκόσμιο επίπεδο από την ασφαλιστική εταιρία της Κίνας "Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd"

### **Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Είσοδος: AC 100-240v 50/60Hz 0.6A (max) 30W --- DC 12V 3A

Τάση εξόδου: Μπαταρίες : 4,2V ±1% / 1,48V  
USB: 5V ±5%

Ρεύμα εξόδου: Μπαταρίες: 1,5A x2, 1A x4, 0,75A x6, 0,5A x 8  
USB: 5V x 2.1A

Συμβατός με μπαταρίες:

Li-ion / IMR: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650

Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, C, D.

Διαστάσεις: 117mm x101mm x 134,5mm

Βάρος: 488,2g

---

# Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 12

---

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025