



## ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE i4, Τεσσάρων Θέσεων, New

€22.50

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

### ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE NEWi4, Τεσσάρων Θέσεων, New

Νέο μοντέλο με επαναστατική ολοκληρωτική σχεδίαση και έξι νέα χαρακτηριστικά. Διπλάσια ταχύτητα φόρτισης (σε σχέση με τον i4), Τεχνολογία ενεργής διανομής του ρεύματος, Εκτεταμένη συμβατότητα για την υποστήριξη μπαταριών 3.7v και 4.35v, Ανάκτηση μπαταριών IMR, Αυτόματη επιλογή του ρεύματος σύμφωνα με την χωρητικότητα της μπαταρίας, Αυτόματη αναγνώριση μη-επαναφορτιζόμενων μπαταριών λιθίου. Διαθέτει ιδανικό πρόγραμμα φόρτισης για μπαταρίες Ni-MH / Ni-Cd . Το πρόγραμμα φόρτισης έχει σχεδιαστεί και για μπαταρίες IMR ώστε να τις ελέγχει σε όλη την διάρκεια της φόρτισης τους, εξασφαλίζοντας ότι το τελικό ρεύμα που λαμβάνουν είναι μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. Διαθέτει προστασία από ανάποδη πολικότητα. Σταματά την φόρτιση όταν αυτή ξεπεράσει τις 20 συνεχόμενες ώρες για να προστατευτούν οι μπαταρίες. Είναι κατασκευασμένος από ποιοτικά υλικά, ανθεκτικά στην φλόγα και επιβραδυντικά της φωτιάς. Το αυτόματο, έξυπνο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας ελέγχει συνεχώς την εσωτερική θερμοκρασία για την αποφυγή υπερθέρμανσης και εξασφάλιση ασφαλούς φόρτισης. Απλός και συμπαγής σχεδιασμός με χάλκινες θετικές επαφές που μειώνουν την αντίσταση ενώ αυξάνουν την ακρίβεια του ρεύματος φόρτισης. Έχει την δυνατότητα να τροφοδοτηθεί είτε από 12V αυτοκινήτου είτε από 220V του δικτύου.

### Χαρακτηριστικά

- Διπλάσια ταχύτητα φόρτισης σε σχέση με τον i4
- Τεχνολογία Ενεργής Διανομής του ρεύματος φόρτισης (ACD)
- Συμβατός με μπαταρίες 1.2V, 3.7V, 4.2V, 4.35V
- Πρόγραμμα φόρτισης βελτιωμένο για μπαταρίες IMR
- Αυτόματη επιλογή ρεύματος σύμφωνα με την χωρητικότητα της μπαταρίας
- Αυτόματη αναγνώριση των μη-επαναφορτιζόμενων μπαταριών λιθίου
- Έχει την δυνατότητα να φορτίζει τις μπαταρίες ταυτόχρονα.

- Το κατώφλι διακοπής για την τάση των μπαταριών και το ρεύμα φόρτισης μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για κάθε θέση φόρτισης
- Αυτόματη επιλογή μεταξύ τριών λειτουργιών φόρτισης (CC, CV και dV/dt)
- Αυτόματη ανίχνευση της κατάστασης ρεύματος της μπαταρίας και εμφάνιση της προόδου φόρτισης
- Αυτόματα σταματά την φόρτιση μόλις αυτή ολοκληρωθεί.
- Προστασία από ανάποδη πολικότητα και πρόληψη βραχυκυκλώματος.
- Ενεργοποίηση υπέρ-αποφορτισμένων μπαταριών
- Προστασία από υπερβάλλουσα χρονικά φόρτιση
- Είναι σχεδιασμένος για την μέγιστη αποβολή θερμότητας.
- Είναι κατασκευασμένος από πολυκαρβονικά υλικά ανθεκτικά στην φωτιά και επιβραδυντικά της φλόγας
- Είναι πιστοποιημένος από RoHS, CE, FCC και CEC
- Είναι ασφαλισμένος σε παγκόσμιο επίπεδο από την ασφαλιστική εταιρία "Ping An Insurance (Group) Company of China LTD.

### **Τεχνικά στοιχεία**

Ρεύμα εισόδου: AC 100~240V 50/60Hz 0,25A (max) 10W

DC 9 ~ 12V 1A

Τάση εξόδου: 4.35V +/-1% / 4.2V +/-1% / 3.7V +/-1% / 1.48V +/-1%

Ρεύμα Εξόδου: 1500mA x 1 / 750mA x 2 / 500mA x 2 / 375mA x 4

Είναι συμβατός με :

### **Li-ion / IMR / Li-FePO4**

10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650

**Ni-MH (Ni-CD):** AA, AAA, AAAA, C, D

**Διαστάσεις:** 5,51" x3,73" x1,45" (140mm x 94,8mm x 37mm)

**Βάρος:** 7,12oz (202g χωρίς μπαταρίες και καλώδιο)

# Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 12

---

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025